

生理盐水恒温保存箱FYL

产品名称	生理盐水恒温保存箱FYL
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	95604.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:50L ~ 1028L 用途:37 38
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

生理盐水恒温保存箱企业介绍

近年来，福意联认真贯彻“以民为本，精益求精，铸造品牌”的质量方针，凭着敏感的科技信息、严格的销售管理、可靠的质量控制，长寿命优良的产品和快捷周到的售后服务，赢得了优良各地众多经销商、代理商及终用户的信任，我们更以“正衣以人为本、竟群雄以质兴邦”的浑厚企业文底蕴不断吸引着各精英的加...

我是福意联企业的肖飞 上面的价格是随即填写，如需要准确的报价请打页面上的电话（V X），各位朋友垂询，以下介绍仅部分产品型号，如需更多详细的介绍，您可随时多种方式找我，我会为您准备更全、更详细的的产品资料，衷心感谢您的优良！

福意联多温度区间选择：56 、 60 、 80 、 2-48 、 0-100 、 4-38 、 -25-10 、 -30 、 2-8 等

福意联生理盐水恒温保存箱的优势：

- 1、优良控温 可设定温度（多种温度每一度均可调可控）
- 2、非水蒸汽加热（对医嘱标签没有污损风险）

- 3、制冷加热器不与物品直接接触（风道 温度更均匀）
- 4、多种容积可选不锈钢内胆（卫生、易消毒清洁）
- 5、三重报警（断电报警、故障报警、超温报警）
- 6、嵌入式设计（便于洁净度、整洁、大方、实用、不占用空间）

恒温箱的使用方法

- 1、使用前做好内、外检查，箱内如有他人存物，取出放好。试验开关、调温手柄等是否灵活好用。打开风*（排气孔、，插好温度计。注意电源和铭牌上标称电压是否相符。箱壳要接好地线，以防漏电。
- 2、当箱内温度（由温度计读出、接近需温度时，关掉辅助加热丝，只在主加热丝继续加热，箱内温度即将达到需的温度时，反时针旋转调温旋钮使红灯刚灭，绿灯刚亮。待红绿灯自动交替明灭时，表示箱内温度已处在恒温状态。由温度计读数看是否为需温度，如有偏差可稍调节调温旋钮。
- 3、通电指示灯亮，如加热指示红灯不亮应将调温旋钮顺时针方向转动红灯发亮。恒温箱如有辅助加热丝及鼓风马达，应将它们的开关都打开。若时间充裕，可关掉主加热丝以延长其使用寿命。
- 4、调温旋钮指刻度并非箱内温度。每次恒温可把恒温温度及旋钮指刻度对应记录，以使用时作为参考，可以节省时间。
- 5、使用完毕，关掉各个开关，并把调温旋钮反时针退回零位。
- 6、要等箱内温度不很高时才可打开箱门，以防骤然降温造成玻璃门破裂。
- 7、当箱内温度稳定在需要温度放入待干燥或待培养（保温、样品。温度计指示上层网架2/3面积的近似温度，以样品尽量放在这个部位，其他层次和部位实际温度要偏高一些。

生理盐水恒温保存箱特点

- 1、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、控温精度高，数字温度显示精度0.1。2、可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在0 ~100，调节增量为1。结构材料箱门内侧内胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。门与箱体密闭处采用耐高温、性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。人性化设计1、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。2

、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。3、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

生理盐水恒温保存箱注意事项

产量承诺：

1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

智能控温系统

智能微电脑控制，同步温湿度数字及时显示，调剂增量为1 。

风冷系统，可经过调剂设定温度使箱内温度恒定控制在温度区间内每度。

平安系统

1的报警系统，高低温报警、温感器感器缺点报警、断电报警功用。

平安双门锁设计，完成双人双管，防止随便开启。

制冷系统

采取压缩机。

采取风冷式结构，公道设计风道及风量，箱内温度动摇平均。

采取高能除露管+翅片冷凝器，翅片恒温箱，设计公道，有效增大年夜制冷面积，提高降温速度。

人性化设计

多层搁架设计，可依据寄存的规格公道地调剂间隙，充沛应用空间。

大年夜屏幕数字温度显示，便于不美观察温度。

宽电压带，适宜电压不动摇地区。

发泡箱体，双层透明钢化玻璃门便利不美观察。

箱体底部选用*通俗万向轮承载量2倍的优良脚轮，止动底脚便利应用