

## SGN（思峻）粉碎设备超细粉碎机GM/GMS

产品名称	SGN（思峻）粉碎设备超细粉碎机GM/GMS
公司名称	江苏思峻机械设备有限公司
价格	150000.00/台
规格参数	品牌:SGN（思峻） 处理量:400-80000L/h 转速:1100-14000r
公司地址	江苏省苏州市太仓市沙溪镇昭溪路90号2幢
联系电话	19951824526

### 产品详情

M2000系列非常适用于胶体溶液、超细悬浮液及乳液的生产加工，除了高转速的灵活可调的定转子间隙外GM在摩擦状态下工作、因此也被称为湿磨，在锥形转子和定子之间有宽的入口间隙和窄的出口间隙、工作状态下、分散头偏心运转使溶液出现旋涡流、因此可以达到更好的研磨分散效果，GM2000整机采用几何结构的研磨定转子、的材料及表面处理可以满足不同行业的多种需求，三级错齿结构的研磨转子配合精密的定子腔、可以达到更好的分散湿磨效果。

生物制药级机型接触物料部分全系配备经特殊处理的材质、保证安全性及卫生、生物制药级的机型同样适用于食品加工；

GM2000系列参数及图片：

型号	流量L/h	输出转速r/ min	线速度m/s	电机功率kw	入出口管 径
GM2000/4	700	9000	23	2.2	DN25/15
GM2000/5	3000	6000	23	7.5	DN40/32
GM2000/10	8000	4200	23	15	DN50/50
GM2000/20	20000	2850	23	37	DN80/65
GM2000/30	40000	1420	23	55	DN150/125
GM2000/50	80000	1100	23	110	DN200/150

对于一些特殊行业的特殊工段、江苏思峻在GM基础上又新进推出GMS机型、GMS系列是由胶体磨、分散机组合而成的高科技产品；

一级由具有精细度递升的三级锯齿突起及凹槽、定子可以无限制的被调整到所需要的与转子间距、在增强的流体下凹槽在每级口都可以改变方向；

第二级由定转子组成、分散头的设计很好的满足不同粘度物质粒径的需求、在线式的定转子与批次式设备工作头设计不同、主要是为了满足对输送性的要求、尤其要注意的是在粗精度、中精度、细精度以及其他一些工作头类型之间的区别不光是转子齿形的排列、还有一个重要区别就是不同工作头的几何学特征不同，狭槽数、狭槽宽度以及其他几何学特征都能改变定转子工作头的不同功能；

GMS系列同样有食品药品级机型供用户选择；

GMS系列技术参数及图片：

型号	流量L/h	输出转速r/min	线速度m/s	电机功率kw	进出口管径
GMSD2000/4 400	14000	41	4	DN25/15	
GMSD2000/5 150零	10500	41	11	DN40/32	
GMSD2000/1 4000	7200	41	22	DN80/65	
0					
GMSD2000/2 10000	4900	41	45	DN80/65	
0					
GMSD2000/3 20000	2850	41	90	DN150/12	
0				5	
GMSD2000/5 60000	1100	41	160	DN200/15	
0				0	

应用领域：管精细化工、石油化工、农药化肥、生物制药、日用化工（化妆品）、食品加工、造纸业、新材料（石墨烯、纳米材料）；

适用物料：颜料、染料、燃料、涂料、油漆、树脂、油墨、浆料、热熔胶、阻燃剂、胶黏剂、整理剂、活性剂、均染剂、防黏剂、消泡剂、亮光剂、橡胶助剂、塑料助剂、燃料助剂、絮凝剂、混凝剂、各种溶剂、硅油乳化、树脂乳化、黑白炭黑、润滑油、重油、柴油、沥青、催化剂、固体蜡、液体蜡、化肥、农药、农药助剂、农药中间体、药乳油、杀虫剂、除草剂、杀菌剂、植物激素、尿素、复合肥、乳油、湿性粉剂、中草药、膏状药剂、生物制品、鱼肝油、细胞浆化、血清疫苗、蛋白质分散、药乳膏、抗生素、糖衣、糖浆、营养液、花粉、蜂皇浆、各类药膏、口服液、针剂、静液滴、护肤霜（膏）、洗涤剂、消毒水、玻尿酸、防腐剂、美发用品、牙膏、香精、洗发水、沐浴露、鞋油、高当化妆品、肥皂、香脂、润肤露、洁厕灵、食品添加剂、香料、火锅底料、果汁果酱、冰淇淋、乳制品、巧克力、芦荟奶、菠萝蜜、芝麻酱、果茶、月饼馅、奶油、大豆、豆浆、豆酱、豆沙、花生奶、蛋白奶、豆奶、麦乳精、纳米材料、内外墙涂料、乳胶漆、建筑漆、固化涂料、油墨、墨水、膨润土、纸浆、松香水、碳酸钙等等

公司秉承用户至上的原则，拥有一支十多人的售后团队、正常情况下能够在48小时内到达全国任何城市进行调试安装及售后服务、解决用户后顾之忧！

江苏思峻期待与您真诚合作！