

海口PP实验台、海口PP实验室家具、实验室工作台

产品名称	海口PP实验台、海口PP实验室家具、实验室工作台
公司名称	海南科美迪实验室设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Kemd 材质:PP实验台 产地:海口
公司地址	海口市秀英区秀英大道39-1号“海岛.阳光”三期3A楼704房
联系电话	13006077303

产品详情

海口PP实验台、海口PP实验室家具、实验室工作台

PP实验台材质说明 整体防腐，美观大方，便于拆装，使用寿命一般情况下为十几年以上，一般多用于各类实验室：药物实验室、食品实验室、半导体实验室、金属实验室、生物实验室电子实验室等化学实验室。

PP实验台产品说明 1、常用规格：中央台3000*1500*800（L*W*H/MM）、边台3000*750*800（L*W*H/MM），也可根据客户要求订做。 2、材质：下柜体全部采用抗强酸碱、耐化学药品、耐冲击磁白色优质阻燃A级PP板（聚丙烯）材质制作，厚度8MM，同色同质焊条熔焊修饰处理，表面无锐角，整体具有抗强酸、化学药品、耐冲击、不腐蚀等特点。

3、台面：采用PP聚丙烯瓷白色板制作，也可根据情况选择：实芯理化板、环氧树脂板、陶瓷板等。

4、试剂架：采用防腐PP聚丙烯瓷白色8mm材料制作，通过同色焊条手动焊接而成。

5、下柜体：四角设计“方管结构”及“T”型结构，可获得很好的承重能力。

6、把手和铰链：采用PP射出成型，不易腐蚀，颜色：蓝色、白色、灰色可选。

7、插座：采用防尘、防溅带有闭合功能防护盖的安全插座，插座模块为三眼多功能插座。

8、门碰：采用全PS塑料材质一体成型，耐腐蚀，无任何金属。

9、可选购配件：1.中央药品架2.水槽及龙咀3.插座4.水电容箱5.试管架。PP实验台水电气配件技术说明

1. 洗眼器：采用高亮度环氧树脂涂层、耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射，喷淋头：软性橡胶，出水轻缓压处理呈泡状水柱，防止冲伤眼睛，金属环扣：具锁定水流功能，方便使用，控水阀：加厚铜质，高密度PP手把，其闭门可自动关闭。 2. 实验水咀：采用实验室专用化验水咀，铜质，表面层经耐酸漆涂处理，防酸碱及防锈，阀门为精密陶瓷铸造，出水口为PVC材料。

3. 水槽：采用高密度黑色纯PP材料一体成型，厚度5mm以上，具有弹性，耐酸碱、耐热及有机溶剂。

4. PP滴水架：框架及滴水棒均为PP材质，底盘托盘中设有排水孔。PP实验台尺寸

1、深度：标准实验边台的深度为750mm，标准中央台的深度为1500mm，精密仪器台的深度根据仪器种类的不同，深度一般为800~1000mm。 2、高度：实验台一般由两种800mm与850mm两种高

度，800mm高的实验台适合坐着操作，850mm高的实验台适合站立操作。

3、长度：实验台长度根据实验需要而定，一般是1000mm的倍数。PP实验台间隔距离

$L > 750\text{mm}$ 时，一边可站人操作； $L > 1000\text{mm}$ 时，一边可坐人操作；

$L > 1200\text{mm}$ 时，一边可坐人，一边可站人，中间不可过人；

$L > 1500\text{mm}$ 时，两边可坐人，中间可过人；

$L > 1800\text{mm}$ 时，两边可坐人，中间可过人可过仪器。