

SH T0069发动机冷却液防冻剂和防锈剂PH值测试仪 加法

产品名称	SH T0069发动机冷却液防冻剂和防锈剂PH值测试仪 加法
公司名称	湖南加法仪器仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	适用标准:SH/T0069 输入阻抗: 3×10^{12} 稳定性: ± 0.01
公司地址	长沙经济技术开发区
联系电话	18073130452

产品详情

发动机冷却液、防冻剂和防锈剂PH值测试仪SH/T0069 ASTM D1287 产品型号：JF0069

发动机冷却液、防冻剂和防锈剂PH值测试仪SH/T0069适用于检测防冻剂、防锈剂和冷却液以及用过的或未用过的这些产品浓缩液的水稀释液，不适用于检测固体防锈剂，当配上相应的离子选择电极时，能测量多种相对应的离子浓度，可以用作电位滴定测量显示仪，仪器具有温度测量功能。

技术参数适用标准：SH/T0069 ASTM D1287.1.仪器级别：0.01级2.测量范围：pH：（-2.00 ~ 16.00）pH；mV：（-1999 ~ 1999）mV；温度：-5.0 ~ 105.0（ ）3.电子单元基本误差：pH： ± 0.01 mV：0.1%（FS）温度：0.3（ ）4.输入阻抗： 3×10^{12} 5.稳定性： ± 0.01 6.温度补偿范围：0 ~ 100（ ）7.电源：AC 110 ~ 230（V）

性能特点

- 1、自动校正，校正程序通过组合键启动，有效避免因误操作而丢失校正数据。
- 2、多达3组标准溶液选择，可适合各使用习惯。 3、电极状态及斜率显示，随时提醒电极使用情况。
- 4、自动终点锁定功能，消除人为读数误差。
- 5、能够测量pH、氧化还原电位及用标准曲线法测量离子浓度。 6、自动、手动温度补偿智能切换。
- 7、关机后能长时间保持校正数据达10年。 8、配备数字接口RS-232

各类实验室或第三方检测机构及石油化工生产企业，如需了解更多关于石油产品分析和测试仪器、润滑油润滑脂测试仪器、石油产品圆锥贯入仪的知识和资讯，请咨询湖南加法仪器仪表有限公司