

广州车用无铅汽油检测 汽油质量检测

产品名称	广州车用无铅汽油检测 汽油质量检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

广州车用无铅汽油检测 汽油质量检测

能否用简单方法判断车用无铅汽油质量的优劣？

通常，车用无铅汽油的外观应为无色或极淡黄色的透明液体，无特殊异味。但仅从外观很难判定它的质量优劣。它的标号够不够，理化性能达不达标，需用专门的标准化仪器测试判断，一般消费者很难做到。简便的办法就是到国有的大型加油站去加油，这些加油站的油品都来自国家大型炼油厂，炼制工艺先进，质量有保证，且出厂时检验的手段和程序比较完备，不合格的油品不能出厂。

国家标准 GB17930-1999项目 质量指标 试验方法90号 93号 95号抗爆性:

研究法辛烷值(ROD) 不小于 90 93 95 GB/T5487抗爆指数(MON+RON)/2 不小于 85 88 90

GB/T503 GB/T5487铅含量,g/L 不大于 0.005 GB/T8020馏程:

GB/T6536 10%馏出温度,。C 不高于 70 70 70 50%馏出温度,。C 不高于 120 120

120 90%馏出温度,。C 不高于 190 190 190 终馏点,。C 不高于 205 205

205 残留量, % 不大于 2 2 2蒸气压, kPa

GB/T8017 从9月16日至3月15日 不大于 88 88 88 从3月16日至9月15日 不大于 74 74

74实际胶质, mg/100mL 不大于 5 5 5 GB/T8019诱导期, min 不小于 480 480 480

GB/T8018硫含量, % 不大于 0.1 0.1 0.1 GB/T380硫醇(满足下列要求之一):

博士试验 通过 通过 通过 SH/T0174 硫醇硫含量,% 不大于 0.001 0.001 0.001

GB/T1792铜片腐蚀(50。C, 3h), 级 1 1 1

GB/T5096 不大于水溶性酸或碱 无 无 无

GB/T259机械杂质及水分 无 无 无 目测苯含量, % 不大于 2.5 2.5 2.5

ASTMD3606-1999芳烃含量, % 不大于 40 40 40

GB/T11132烯烃含量, % 不大于 35 35 35 GB/T11132