

批发全新国产佳能E-16硒鼓,行家之选

产品名称	批发全新国产佳能E-16硒鼓,行家之选
公司名称	长沙市芙蓉区盛业办公耗材商行
价格	.00/个
规格参数	品牌:OEM 型号:E-16 类型:硒鼓
公司地址	中国 湖南 长沙市芙蓉区 远大二路43号08栋105号
联系电话	86-073184488048 13055167199

产品详情

品牌	OEM	型号	E-16
类型	硒鼓	售后类型	店铺三包
适用设备	便携复印机	适用品牌型号	CANON FC220/270/288/290/298
颜色	黑白	工艺	组装

适用机型:

佳能(canon)便携式(小)复印机fc220/224/230/270/288/290/298, 复印机pc300/310/920/950

a4, 5%覆盖率支持打印量2000页

(默认发货为裸包即缓冲气柱袋包装, 另加价提供中性彩盒包装)

该硒鼓均为全套全新配件, 均采用优质感光鼓、刮板、磁辊等零部件和进口碳粉, 并且部件全部经过抗老化实验检测。整个生产过程全部在全封闭的无尘车间里完成。为了确保硒鼓无静电吸附性, 生产的核心环节和组件严格要求操作人员直接与身体接触, 严格控制无尘车间的室内温度与湿度, 而且每一个鼓在成品包装前都要进行上机测试, 有效地保证硒鼓的优良品质。

盛业硒鼓均适合硫酸纸、名片纸和普通纸等多种打印介质。输入的文档定影牢固, 转印率高, 效果清晰, 无底灰, 黑度纯正, 废粉率低。并可配合我公司另供的瓶装碳粉重复添加使用, 更有效地降低了打印成本, 减少了硒鼓废弃对环境的污染。

该硒鼓使用后还可加粉数次，然而由于加粉次数与打印材质、打印频率以及加粉人的技术和细心程度息息相关，所以我就不会在此对加粉次数做绝对的承诺，一般情况下可以加个2次左右！

本店产品在出货之前都是经过了严格的测试的，合格后才批准出货！您如果在使用我们的产品的时候，出现了任何产品本身的质量问题，都可以退货或者换货！

您购买我们产品以后，我们可以免费提供技术支持，部分产品我们还可以为您提供加粉技术指导，争取您的最大满意度！

使用硒鼓的注意事项：

使用环境：温度：10 ~ 35 相对湿度20% ~ 80%选用合适的打印介质:不要使用切口不齐、撕裂、折皱、卷边、破孔及有订书钉的纸；过厚、过硬的纸（特别是名片纸）会很快磨伤感光鼓，尽量少用；打印胶片纸时，有些胶片的图层会融化粘在定影辊上，造成永久损害，所以要特别注意纸张的选择。在更换硒鼓时，最好用吸尘器清洗机器内放置粉盒的地方，用软布清洁纸道上积聚的纸屑和碳粉，外露的电接触片可用棉签沾上酒精擦拭，以保持良好的电接触性。否则，可能会导致打印色浅。要检查感光鼓是否转动灵活，切记往硒鼓保护罩推开的方向推动感光鼓齿轮一周即可。如用户倒转感光鼓，会使碳粉堆积在磁辊与出粉刀之间，造成漏粉。硒鼓使用前应摇动粉盒6-8次，以使碳粉疏松并分布均匀，然后将封条拉出来，再将粉盒放进打印机内。一般情况下，如果打印机出现中间纵向白带或提示toner low且打印品会出现色浅现象，表明硒鼓内碳粉即将用尽。此时可摇一摇粉盒，还可以再打印40-50张左右。

关于保修事宜

硒鼓在正常使用中，如出现明显的质量问题,由我方提供免费保修。客户自行拆开硒鼓添加碳粉,产生的质量问题不在保修范围之内。

保修条件：1、我方加贴的保修标签没有人为拆开；2、硒鼓碳粉余量至少还有三分之一；3、人为的划伤、磕碰伤、擦伤或摔坏不予受理；3、蟑螂、害或其它不可抗力因素产生的硒鼓故障或损坏,我方也不予保修。

关于付款方式

欢迎使用支付宝！为便于交易，不能使用支付宝交易的客户请直接通过银行汇款：1、户名：彭向明
工行卡号：6222021901008253880

2、户名：彭向明 建行卡号：6227002922141002630

长沙市芙蓉区盛业办公耗材商行位于中国湖南长沙市芙蓉区远大二路43号08栋105号，是一家专业经销批发硒鼓、硒鼓配件、碳粉、打印机配件、墨盒,和从事打印机专业加粉维修服务的高成长性公司。本公司自成立以来,一贯秉承“专业诚信,让打印更轻松”的经营理念,一直致力于把“省钱好用”的硒鼓、碳粉、墨盒等办公产品推荐给客户。“省钱好用”，“好用才是硬道理”，是我们检验自己所经销产品的唯一标准。我公司的专业硒鼓加粉的特色服务，在本地市场口碑良好,众多中小企业都是我们的长期客户。我公司所经销的硒鼓、碳粉、硒鼓配件、打印机配件、墨盒等品种齐全、价格合理。同时,重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

