

多通道碱骨料膨胀仪实时监控

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 多通道碱骨料膨胀仪实时监控 |
| 公司名称 | 深圳市莱希特仪器设备有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:深圳莱希特 型号:LSP系列 产地:广东深圳 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区宝民二路好运来商务大厦A座 |
| 联系电话 | 0755-29792932 13699828565 |

产品详情

深圳莱希特仪器设备有限公司研发的LSP-1000S型智能在线收缩膨胀测量仪是一种在线实时监测砂浆形变全过程的先进设备，先进的同步测量技术，能够更精确、更形象地监测砂浆形变全过程，相较于市面上一般的设备，深圳莱希特LSP-1000S智能在线收缩膨胀测量仪测量数据更精确，更能真实地反映建筑材料的整个形变过程，能够及时调整生产工艺及配方参数，生产出更稳定、性价比更高的产品。再将拌合好的样品倒入收缩槽中，在槽的一端，材料被弯型固定件固定，这样在材料凝固过程中的形变通过收缩槽另一端的形变位移传感器实时监测数据。测量结果可以无线存储传输，通过物联网端数据在线传送，实时监控测试材料的形变（收缩和膨胀）全过程。

测量样品类型包括：

- 1、自流平砂浆
- 2、预拌砂浆
- 3、干混砂浆
- 4、新拌砂浆
- 5、混凝土

6、石膏、水泥、净浆、砂浆 深圳莱希特LSP-1000S主要技术指标1、收缩槽尺寸：1000mm*60mm*40mm2、传感器量程范围：-7.0000~6.0000mm3、传感器精度：微米级4、温度测量范围：0~50 5、温度测量误差：±0.5（25）6、湿度测量范围：0~100%RH7、湿度测量误差：±3%RH（5%RH~95%RH，25）8、模具外形尺寸（单条）：长1090mm*宽96mm*高56mm9、主机外形尺寸：长232mm*宽73mm*高170mm10、支持物联网通讯，手机随时查看数据、支持多通道数据自动采集，无线传输。抹灰砂浆表面发生塑性干缩受时间、温度、相对湿度及抹灰砂浆自身泌水特征的影响。一旦抹灰砂浆具有一定的强度，不能通过塑性流动来适应塑性收缩，此时就会发生塑性收缩开裂，抹灰砂浆的塑性收缩缝，无论是否可

见，都会影响抹灰砂浆的耐久性。一知半解害死人啊。所以门窗套的侧板宽度必须要考虑周全，反复推敲。在这里，我讲一下两种不同的石材施工方式对侧板宽度和高度的影响及它们对应的测量方式。门套线压着侧板此时内侧板的宽度就是墙壁的厚度加上两侧胶口的距离，（如果还有其他材料，就再加上该材料的厚度）。侧板的宽度就量出来了。石材在安装的时候是需要云石胶和结构胶配合着用的，胶口的距离没有固定，我一般认为六毫米足够了。侧板的高度就是用门洞本身的高度减去顶板的厚度和胶口，就得到了。关键词：膨胀仪