

洛阳膏体灌装旋盖机 中环机械 膏体灌装旋盖机

产品名称	洛阳膏体灌装旋盖机 中环机械 膏体灌装旋盖机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

ZHG-50B全自动仙泉凝水保湿霜?膏体灌装上塞旋盖机?

凝水保湿霜灌装旋盖机，膏霜灌装上塞旋盖机，膏体灌装生产线

ZHG-50B全自动仙泉凝水保湿霜膏体灌装上塞旋盖机

机器特点：本机人机界面操作，设计科学，洛阳膏体灌装旋盖机，员工操作简便，包装平稳。自动上瓶，稳定。全自动定量上料、灌装，自动理盖上盖，节约人力。使用活塞式气缸定量充填，膏体灌装旋盖机，灌装精度高。采用进口可编程控制器控制，触摸屏设置参数，维护方便。贴标机由伺服电机控制，贴标准确。ZHG-50B全自动膏体灌装上塞旋盖机主要由全自动上瓶机、全自动液体填充锁盖机、贴标机等设备构成。可实现瓶类液体自动理瓶、自动充填、自动上塞、自动旋盖、自动贴标等工序，工序操作容易。物料接触用316L不锈钢，激光焊接，完全按照GMP标准生产，可用于各类膏体物料包装。

适用范围：适用于浓状膏体膏霜物料的小剂量小瓶子进行充填，如口红、唇膏、眼线膏、面霜，洗面奶、卸妆膏。仙泉凝水保湿霜一瓶50g左右，持久补水润泽，回复柔细肤质。特有“24H深润水”精华深入肌肤各层，充分润泽肌肤，回复丰盈柔软肤质；持续维护肌肤内部水油平衡，增强肌肤蓄水、锁水能力，防止因缺水而出现的干纹、细纹、起皮现象；触感轻透、舒适，同样适用于干性肌肤上妆前使用。

技术参数：

主电机功率：5KW

生产速度: 40-70pcs/min

灌装量: 5-200ml

气源压力: 0.6-0.8Mpa

外形尺寸: 2750*1650*1870mm

?全自动膏体灌装旋盖机，灌装上垫片旋盖机，福建精华霜旋盖机厂家

全自动膏体灌装旋盖机，灌装上垫片旋盖机，福建精华霜旋盖机厂家

ZHG-50S全自动精华霜膏体灌装上垫片旋盖机

始于2011年，国内有名的新型包装机器设备供应商，灌装封尾机生产厂家，主要从事软膏包材包装设备及灌装旋盖机、灌装机等新型包装机械研发、生产、销售及服务的综合型企业。服务于国内外企业、公司、集团、工厂2000多家，提供上门售后服务，对使用者进行一对一针对性指导使用培训，九江膏体灌装旋盖机，让使用者放心购买、安心使用。

主要特点:ZHG-50S全自动膏体灌装上垫片旋盖机工作流程是1自动理瓶进瓶机-2光眼检测-3有瓶进行灌装无瓶不灌装-4自动理垫片上垫片-5自动理盖上盖-6自动旋盖包装品输送进下一道工序。采用触摸屏PLC控制，国际有名品牌电气配件，整机操作简单，调节方便。机器不管是在质量上，还是外观设计上，都具有很大的智能化、实用性改进。使得充填设备性能更加强大，使用范围也更加广。

适用范围：机器适用于无需加热的化妆品，护肤品，农业的行业的粘稠类产品，如指甲油唇彩，睫毛膏唇釉，眼线液唇釉，面霜等。精华霜主要功效肌肤改变源自「Kelplex多元三色海藻精粹」，柔嫩新生，自发光。“ ”成分「亮肌赋活精粹」，强韧，细腻肤质，持效润泽保湿。

主电机功率：5kw

生产速度：1600-4000瓶/小时

灌装量：5-120ml

气源压力：06-0.8Mpa

外形尺寸：2750*1650*2150mm

设备重量：1350kg

ZHG-50B全自动膏霜定量灌装旋盖机

工作流程：整机的操作流程主要包含人工上瓶（可选进瓶机）-自动灌装机-人工上内塞（可选上塞机）-人工上外盖（可选上盖机）-自动旋盖-成品排出。有瓶灌装，有盖旋盖，无瓶不灌装，无瓶不旋盖。

主要特点:ZHG-50B全自动膏霜灌装旋盖机适用容器为玻璃瓶，塑胶瓶。适用厂家多品种物料，小批量生产的需求。充填部符合GMP要求，手爪式旋盖，保证了旋盖的可靠性和扭力的均匀性；无需更换模具，便可适用于不同尺寸的容器。

适用范围：机械符合中低粘度的产品，北海膏体灌装旋盖机，化妆品如：膏霜、面膜、眼膜、眼霜、爽肤水、乳液等，:绿药膏、药膏，食品：调味酱，化工：鞋油膏等。

技术参数：

灌装量: 1~250ml

生产能力: 40bottles/min

灌装精度: 99%

落盖成品率: 99%

主机功率: 1KW 220V

机器尺寸：1950*1200*1850mm

设备重量：1500kg

洛阳膏体灌装旋盖机-中环机械(在线咨询)-膏体灌装旋盖机由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司是从事“灌装封尾机,灌装旋盖机,袋式包装机,灌装机,旋盖机,贴标机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈贤森。