

湘西膏体灌装旋盖机 膏体灌装旋盖机 中环机械

产品名称	湘西膏体灌装旋盖机 膏体灌装旋盖机 中环机械
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

?ZHG-50B全自动膏霜定量灌装旋盖机

ZHG-50B全自动膏霜定量灌装旋盖机

工作流程：整机的操作流程主要包含人工上瓶（可选进瓶机）-自动灌装机-人工上内塞（可选上塞机）-人工上外盖（可选上盖机）-自动旋盖-成品排出。有瓶灌装，有盖旋盖，无瓶不灌装，咸阳膏体灌装旋盖机，无瓶不旋盖。

主要特点:ZHG-50B全自动膏霜灌装旋盖机适用容器为玻璃瓶，塑胶瓶。适用厂家多品种物料，小批量生产的需求。充填部符合GMP要求，手爪式旋盖，保证了旋盖的可靠性和扭力的均匀性；无需更换模具，便可适用于不同尺寸的容器。

适用范围：机械符合中低粘度的产品，化妆品如：膏霜、面膜、眼膜、眼霜、爽肤水、乳液等，:绿药膏、药膏，食品：调味酱，化工：鞋油膏等。

技术参数：

灌装量: 1~250ml

生产能力: 40bottles/min

灌装精度: 99%

落盖成品率: 99%

主机功率: 1KW 220V

机器尺寸：1950*1200*1850mm

设备重量：1500kg

ZHG-50全自动焕颜面膜膏?膏霜灌装上垫片封膜旋盖机

焕颜面膜膏灌装机，膏霜灌装上垫片封膜封口机，灌装旋盖机供应商

ZHG-50全自动焕颜面膜膏膏霜灌装上垫片封膜旋盖机

中环包装设备产品已广泛应用于众多行业的产品中，如制药（太极集团四川天诚药业）、护肤品（杭州珀莱雅）、文具（温州金马文具）、并得到用户赞誉。

主要特点:ZHG-50全自动膏霜灌装上垫片封膜旋盖机模块化设计，湘西膏体灌装旋盖机，通过更换功能规格模具。符合顾客要求。填充物料采用旋转活塞泵或柱塞泵，填充精度高，灌装部件拆卸安装方便，汕头膏体灌装旋盖机，清洗消毒简单。本机能自动检测有瓶灌装，并能自动完成上瓶、灌装、灌装、加塞和轧盖的整个生产过程。主要针对中高粘度膏体物料的包装工序。

适用范围：该设备适用于制药、化工、食品等行业1-200毫升小容量膏体和膏霜的自动灌装。如素颜霜，BB霜，水疗素，发泥，发蜡，药膏，面霜，眼霜，精华素等产品。肌肤之钥黄金赋弹焕颜面膜膏可深层滋养并焕亮肌肤，具有高能的功效，令肌肤绽放年轻光采。CPB肌肤之钥凝聚先进的肌肤研究理论及精研科技，为生活节奏忙碌的精致女性带来奢养的护肤体验。焕亮赋能，奢养弹嫩。

技术参数：

灌装量: 1-150ml

生产能力：3000瓶/小时

灌装精度：99%

落盖成品率: 99%

主机功率: 1KW 220V（380V）

气源压力：0.8 ~ 1MPa

交货期：20天

ZHSR-3C转盘式水乳膏霜灌装旋盖一体机

工作流程：本机可完成容器空气清洗、填充、内塞盖压入、加盖、旋盖、排出等系列作业。人工上瓶后设备进行自动灌装，完成灌装工序后人工上盖，磨具把灌装好容器送到旋盖处，进行旋盖，膏体灌装旋盖机，然后再机械手送出成品。

主要特点:ZHSR-3C转盘式水乳膏霜灌装旋盖一体机采用双行程式空气洗瓶、灌装、旋盖、出品。清洗系统采用去除静电的空气、真空回吸，确保容器内无灰尘、无杂质。灌装采用伺服电机结合转阀灌装，灌装精度高；可选用跟随式灌装，高泡类产品在填充过程中，不会产生气泡；灌装水溶液产品时，可直接自吸。

技术参数：

灌装范围：10ML-250ML

灌装速度：40-50瓶/分钟根据作业人员能力、填充量不同

容器清洗：静电消除空气真空回吸

喷嘴升降：日本 SMC 气缸式日本松下伺服电机式

灌装：日本松下伺服电机控制

加盖旋盖：日本松下伺服电机控制

排出：机械手夹持式

料斗：40L(可根据用户要求制作)

空压源：0.5Mpa~150L/min 干燥空气

湘西膏体灌装旋盖机-膏体灌装旋盖机-中环机械(查看)由温州中环智能机械有限公司提供。“灌装封尾机,灌装旋盖机,袋式包装机,灌装机,旋盖机,贴标机”选择温州中环智能机械有限公司，公司位于：浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号，多年来，中环机械坚持为客户提供好的服务，联系人：陈贤森。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中环机械期待成为您的长期合作伙伴！