

## 口服混悬液防冻冰箱

产品名称	口服混悬液防冻冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京东城区银河soho
联系电话	010-63331059 13910591117

## 产品详情

口服混悬液防冻冰箱

口服混悬液防冻冰箱

福意联坚持“以德敬人，以诚立人”的企业精神，秉承“质量更佳、服务更优、创新更快，福意联人通过艰苦扎实的努力、高度的责任心和事业感，打造企业核心竞争力，关注客户需求，以科技创造美好生活。为企业用户，大学院校，研究机构，卫生单位，质检单位等提供质量可靠的产品和服务，同时也可根据客户所属行业不同，为客户提供相关的仪器解决方案和仪器方面的需求。

口服混悬液防冻冰箱制造商简介：

口服混悬液防冻冰箱制造商——福意联恒温、冷藏设备等等。我公司是一家研制科研、医疗保存箱（柜）的企业。其采用了水平的新型单压缩机混合工质制冷，并拥有优良自主。已成为目前上拥有全温区系列贮存冷链产品的公司之一。

口服混悬液防冻冰箱参数：

## 口服混悬液防冻冰箱产品特点：

1. 福意联产品压缩机制冷；2. 智能温度控制进行操作，大屏幕液晶温度显示，温度调整精度为1℃，可对箱内温度进行修正，对制冷系统有特定保护等程序；3. 福意联多重报警装置；4. 门锁，箱内有照明；5. 采用双层门结构，采用充有惰性气体玻璃外门；6. 福意联采用无氟制冷系统，高性能循环风机，充分保证整机性能；

## 口服混悬液防冻冰箱实际使用照片：

## 福意联其他产品展示：

型号：FYL-YS-66L

温度：2-8 外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-YS-88L

温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-50L

温度：4~38 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-

YS-100L 温度：4~38

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L

温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm 型号：FYL-

YS-150L 温度：2~48

外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L

温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-

YS-280L 温度：2~48

外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L

温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-

YS-430L 温度：2~48

外型尺寸：595×680×1805mm 型号：FYL-YS-151L

温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-

YS-281L 温度：0~100

外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L

温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm 型号：FYL-

YS-828L 温度：2~20

外型尺寸：1265×680×1830mm 型号：FYL-YS-1028L

温度：2~20 外型尺寸：1265×680×2150mm 型号：FYL-

YS-50LL 温度：-12 ~-10 外型尺寸：430 × 480 × 510mm型号：FYL-  
YS-100LL 温度：-12 ~-10 外型尺寸：480 × 490 × 840mm型号：FYL-  
YS-100E 温度：2-8 外型尺寸：480 × 490 × 840mm型号：FYL-  
YS-128 温度：-29~ -5  
外型尺寸：550 × 560 × 850mm型号：FYL-YS-128L  
温度：-30到10 外型尺寸：550 × 560 × 850mm

口服混悬液防冻冰箱：

产量承诺：1、产品的和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

口服混悬液防冻冰箱使用注意事项：

恒温箱要注意：检查恒温箱的外观先看箱门箱门要方正，不歪斜变形，箱体表面应该平整无、毛细管、压缩机等有无外伤，管路有无被压扁，焊口是否有油迹或脱焊处等 检查电恒温箱箱门的同时将纸条夹在箱门的门缝各处，如果纸条被夹得比较紧，不会自行滑落，说明此恒温箱内照明灯灯泡要完好无损，恒温箱通电后打开箱门，照明灯立即亮；关恒温箱门，照明机买恒温箱时，主要的是观察恒温箱压缩机等主要部件的性能。如果允许，可用两台恒温箱同查压缩机的启动性能。当电源接通后，恒温箱能启动并进入运行；切断电源时，恒温箱正常停内压缩机能启动起来，并正常运行，这说明压缩机启动性能良好。当电源接通后，压缩机立刻行停机，这说明压缩机未进入正常运行状态，压缩机启动性能不好。