

中山超声波假牙专用超声波清洗机

产品名称	中山超声波假牙专用超声波清洗机
公司名称	珠海灵科超声波设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	类型:一体式 适用领域:眼镜 用途:工业用
公司地址	珠海市南屏科技工业园虹达路1号(中山东凤大道南156号)
联系电话	0760-22770858 13928074351

产品详情

类型	一体式	适用领域	眼镜
用途	工业用	槽数	1
型号	LK-1001SK	超声清洗频率	40KHz或者25KHz
清洗温度	100 ()	工作方式	超声波振动
外形尺寸	19*17*18.5 (cm)	品牌	灵科
功率	60W		

产品特点：

- ü 1-99分钟时间可调，精确计算到秒
- ü 工业级单片机芯片控制
- ü 数码显示器，时间一目了然
- ü 柔性线路板控制，更具安全性、稳定性
- ü 超声波频率40khz或25khz可选

适应范围：

使用目的：物件的清洗、脱气、消毒、乳化、混匀、置换、提取。

使用部门：钟表眼镜店、珠宝首饰店、家庭、医院、工矿企业、大专院校科研单位实验室、电子车间流水线。

清洗物件：电子产品、机械五金配件、眼镜、首饰、钟表、钱币、水果等。

另外手部也可用超声波进行美容护肤，长期使用可保持皮肤幼嫩润滑充满弹性。

利用灵科超声波清洗器还科研进行调酒、香醇酒类、自动搅拌鸡蛋等。

产品参数：

产品型号：lk-1001sk

超声功率：60w

超声频率：40khz or 25khz

定时方式：数控

内槽尺寸：150*140*65(l*w*h)mm

外形尺寸：190*170*185(l*w*h)

内槽容量：1300ml

排水：无

盖子：有

网筛：可选

加热：无

同类产品参数一览表：

型号	lk-1001sk	lk-1002sk	lk-1003sk	lk-1004sk	lk-1006sk	lk-1008sk
超声功率	35w	60w	100w	150w	480w	480w
超声频率	42khz	42 hkHz	42 hkHz	42 hkHz	40/25 hkHz	40/25 hkHz
定时方式	数控	数控	数控	数控	数控	数控
内槽尺寸	150*140*65	240*140*100	300*155*100	300*240*150	355*325*150	530*325*150
外形尺寸	190*170*185	270*170*240	330*180*240	330*270*310	360*330*310	550*330*310

超声波清洗机的用途

超声波清洗机的用途微型超声波清洗机的用途微型超声波清洗机的用途微型超声波清洗机的用途微型超声波清洗机的用途微型超声波清洗机的用途

1，家庭应用：日常使用的物品如金银珠宝，首饰，头饰，胸针，眼镜，表链，水笔，光碟，刮须刀，梳子，牙刷，假牙，茶具等还有奶瓶，奶咀及水果如葡萄，樱桃，草莓，这些饰物，工具和水果在被清洗的同时还进行了消毒杀菌，另外手部也可用超声波进行美容护肤，长期使用可保持皮肤幼嫩润滑充满弹性。利用光点超声波清洗器还可以进行调酒，香醇酒类，自动搅拌鸡蛋等。2，眼镜，光学仪器：一切光

学镜片，如各种眼镜（包括隐形眼镜），放大镜，望远镜，显微镜，相机，摄像机等之镜头零件等经超声波清洗后，所有世间真情尽显无遗。3，玉石，饰物加工行业：在研磨抛光等加工过程中，大量粉尘污物会沾附在玉石，饰物上，而这些工件往往形状复杂，缝隙又多，传统的清洗方法常常一筹莫展，而光点超声波清洗器则独到奇效。4，钟表，精密仪器：有了光点超声波清洗器，钟表，精密仪器免除了逐一拆装螺丝，齿轮，游丝发条，表链等的麻烦，只须把外壳卸下，整个放进装有相应清洗剂（如汽油）的清洗槽内，便可以取得事半功倍的清洗效果。5，银行，办公室，财务，工艺美术，广告行业，办公用品：如打印机，喷头，针笔，钢笔，画笔，喷咀，喷雾器经常堵塞，印章也常常因印泥的沾附而模糊不清，常用光点清洗器可保流畅清晰。如结合适量洗洁精或其他清洗剂会有更好效果。6，通信器材，电器维修：手机，对讲机，随身听等电器的精密线路板，零配件利用光点超声波清洗器结合无水酒精清洗，可得到极佳的无尘无污染完全彻底的清洗效果。7，医疗单位，院校：各种医疗器械如手术器具，牙科的假牙，牙模，照视镜，化验室实验的烧杯试管等的清洗，各类药剂试剂的混和，化合均可提高效率，提高清洁净度，加速化学反应和缩短时间。8，送礼佳品：每逢佳节或如开展览会，招待会，联谊会，校友会，评奖会等需筹备礼品，纪念品，奖品时，光点超声波清洗器以其独特的产品创意，别致的方便型包装，新颖独特的清洗方式，显著而多用的功效。。让您不再为挑选礼品而左右为难，因为清洗，杀菌，美容护肤多功能合而为一的光点牌超声波清洗器实为新一代的送礼佳品。