

HYRS-6沥青含量测试仪

产品名称	HYRS-6沥青含量测试仪
公司名称	上海世超自动化仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:世超 型号:HYRS-6
公司地址	青浦区西岑街349号2幢2层F区207室
联系电话	13816712386

产品详情

品牌	世超	型号	HYRS-6
测量范围	0	尺寸	0 (mm)
电池种类	0	测量精度	0
电源电压	0 (V)	用途	0
用途			

燃烧法是一种新型测试沥青含量的方法，具有环保、安全、准确、快捷等特点，能指导生产。我所利用航天技术优势，与交通部相关研究单位合作，根据美国国家沥青技术中心（ncat）制定的规范（astmd6307、aashto tp53-95、bsdd250），开发研制了hyrs-6型燃烧法沥青含量测试仪。该仪器已在国内销售数百套，质量稳定可靠，性能优良，受到广泛好评，同时为交通部编写该仪器的国内行业标准提供了大量的真实、有效的数据。我所是中华人民共和国交通行业标准（jtt671-2006）燃法沥青含量测试仪的主要编制单位。

特点

燃烧炉炉体采用航天隔热材料制成，预热时间短，升温速度快，30分钟内可至标准工作温度538℃，与同类产品相比大大节约了试验时间。隔热性能良好，炉体内部达到标准工作温度时，炉体外部温度低于45℃，操作安全性高，同时有效避免了高温对电子秤测量精度的影响。具有后燃烧室二次燃烧功能及高温过滤技术，排风系统保证试验废气排放量达到环保要求。仪器自动运行，易于操作，只需输入试样校正系数，装入试样，按工作键，试验结束后自动打印数据。软件功能强大，可同时显示温度、沥青含量、油石比、试样及损失重量。温度控制精度高、稳定性好：采用pwm调制方式进行具有pid功能的温度控制测试时间快：1200g的试样只需约30分钟。安全环保：无需使用对人体健康和环境有害的有机溶剂，是一种绿色环保产品。采用特殊结构，确保关键测量部位在高温下不产生状态误差。操作简单：放入试样，关上炉门，按开始键后，仪器自动完成测试。面板信息量大：面板指示灯可显示炉膛正处于工作状态。可容纳重达4000克的试样。炉膛尺寸大（有效尺寸达350×440×330mm），便于充分燃烧。整机及各部件工艺性能好，美观大方，专业制造，经久耐用。

主要技术指标

1.最大试样重量: 4000g, 推荐试样重量: 1000 ~ 1500g 2.燃烧室最高温度达: 800 , 精度: 1 , 标准工作温度: 538 3.后燃烧室最高温度可达: 900 4.具有后燃烧室二次燃烧及高温过滤器技术 5天平精度: 0.1g, 天平量程: 10kg (采用美国进口天平) 6.沥青含量的测试精度达: 0.10% 7.测试时间快: 1200g的试样只需约30分钟 8.燃烧室尺寸: 长350mm, 宽440mm, 高330mm 9.电源: 380v 50hz 8kw (需有工作零线); 220v 500w