

# 联尔HRS-150型数显洛氏硬度计

产品名称	联尔HRS-150型数显洛氏硬度计
公司名称	上海联尔试验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:HRS-150
公司地址	浦东新区航头镇白墙168号
联系电话	021-50909209 13761452344

## 产品详情

型号	HRS-150	测量范围	试验力(Testing Force) 60Kg (588N )、100Kg(980N )、150Kg(1471N )
----	---------	------	--

&#x2013; .at\_28{height: 1pt; mso-yfti-irow: 12; page-break-inside: avoid; mso-yfti-lastrow: yes} .at\_30{font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-font-family: "times new roman"; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-bidi-font-weight: bold} .at\_11{height: 1pt; mso-yfti-irow: 1; page-break-inside: avoid} .at\_13{margin: 0cm -5.25pt 0pt 0cm; text-indent: 5.25pt; text-align: left; mso-char-indent-count: .5; mso-para-margin-right: -.5gd} .at\_0{margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21pt; text-align: left; mso-char-indent-count: 2.0} .at\_29{mso-bidi-font-size: 10.5pt} .at\_26{height: 1pt; mso-yfti-irow: 10; page-break-inside: avoid} .at\_10{margin: 0cm 0cm 0pt 5.25pt; text-align: left; mso-para-margin-left: .5gd} .at\_8{margin: 0cm -5.25pt 0pt 5.25pt; text-align: left; mso-para-margin-top: 0cm; mso-para-margin-right: -.5gd; mso-para-margin-bottom: .0001pt; mso-para-margin-left: .5gd} .at\_4{margin: 0cm 0cm 0pt} .at\_7{border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 197.55pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt} .at\_22{height: 1pt; mso-yfti-irow: 7; page-break-inside: avoid} .at\_25{height: 1pt; mso-yfti-irow: 9; page-break-inside: avoid} .at\_16{height: 1pt; mso-yfti-irow: 3; page-break-inside: avoid} .at\_17{height: 1pt; mso-yfti-irow: 4; page-break-inside: avoid} .at\_9{border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #f4f4f4; width: 284.4pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt} .at\_3{page-break-before: always; mso-break-type: section-break} .at\_20{margin: 0cm -5.25pt 0pt 5.25pt; mso-para-margin-top: 0cm; mso-para-margin-right: -.5gd; mso-para-margin-bottom: .0001pt; mso-para-margin-left: .5gd} .at\_23{margin: 0cm -5.25pt 0pt 0cm; text-align: left; mso-para-margin-right: -.5gd} .at\_5{border-right: medium none; border-top: medium none; border-left: medium none; width: 17cm; border-bottom: medium none; border-collapse: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext} .at\_2{font-size: 10.5pt; font-family: "times new roman"; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: en-us; mso-fareast-language: zh-cn; mso-bidi-language: ar-sa} .at\_12{border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 197.55pt; padding-top: 0cm;

border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt} .at\_18{height: 1pt; mso-yfti-irow: 5; page-break-inside: avoid} .at\_27{height: 1pt; mso-yfti-irow: 11; page-break-inside: avoid} .at\_1{font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-font-family: "times new roman"} .at\_15{height: 1pt; mso-yfti-irow: 2; page-break-inside: avoid} .at\_24{height: 1pt; mso-yfti-irow: 8; page-break-inside: avoid} .at\_6{height: 1pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; page-break-inside: avoid} .at\_21{margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left} .at\_19{height: 1pt; mso-yfti-irow: 6; page-break-inside: avoid} .at\_14{border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #f4f4f4; width: 284.4pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt} --& amp; amp; gt;

数显洛氏硬度计以新颖的大屏幕显示，菜单式结构，其主要功能如下：1洛氏硬度标尺的选择，2塑料洛氏标尺的选择（特殊要求，按合同供货），3各硬度之间的硬度换算，4硬度测试结果打印输出，5具备自动储存功能及rs-232超级终端设置，具有良好的可靠性，可操作性和直观性。

## 适用范围

淬火钢、调质、退火钢，冷硬铸件，可锻铸件，硬质合金钢，铝合金，铜，轴承钢等。

## 技术数据

洛氏标尺	hra、hrb、hrc、hrd、hre、hrf、hrg、hrh、hrk
初试验力	10kg(98.07n)
试验力	60kg(588n)、100kg(980n)、150kg(1471n)
转换标尺	表面洛氏、布氏、维氏
硬度读取	大屏幕数字显示
数据输出	内置打印机和rs-232接口
保荷时间	0~60s
试件最大高度	170mm
仪器尺寸	520?240?720mm (长?宽?高, l x w x h)
仪器重量	约80kg
电源	ac220v?5%, 50~60hz
执行标准	gb/t230.2国家标准 jjg112检定规程
标准配件附件	金刚石洛氏压头，直径1.5875mm硬质合金球压头，大平试台、“v”型试台，硬度块，rs-232通讯线，电源线