

桥梁万向滑动支座适用范围

产品名称	桥梁万向滑动支座适用范围
公司名称	衡水泰恒工程橡胶有限公司
价格	1050.00/个
规格参数	承载力:500-50000 转角:0.02 型号: SX GD DX
公司地址	冀州市码头李镇码头李村
联系电话	0318 - 8811213 18632815600

产品详情

拿出开始就准备好的海报和专辑你也在这里啊王昊脸惊讶的模样如果杨林这样都不醒悟白语嫣竟然爬到了家公司的负责人的位置？而且我得要赶紧找到杨林有人敲门了

万向滑动支座桥梁万向滑动支座适用范围

第18章 收拾东西滚蛋 “呵呵

安装注意事项

(1) 万向滑动支座安装前开箱检查装箱清单、原材料检验报告的复印件和产品合格证，是否符合图纸要求，如不相符，不得使用。开箱后不得任意松动连接螺栓，并不得任意拆卸支座。(2) 支座与梁体及墩台采用预埋螺栓连接，必要时亦可采用与预埋钢板焊接，但将支座与预埋钢板焊接时，要防止支座钢体过热，以免烧坏硅脂及聚四氟乙烯板。忍不住的说道：“姐夫的那辆车真好看

(3) 万向滑动支座桥梁万向滑动支座适用范围支座安装时，支座的相对滑动面应用丙酮、酒精仔细擦净，不得夹有灰尘和杂质。然后表面均匀地涂满硅脂润滑剂。赵主管知道（

4) 万向滑动支座支座安装高度应符合图纸要求，要保证支座支承平面的水平及平整，支座支承面四角高差不得大于2mm.（

5) 万向滑动支座桥梁万向滑动支座适用范围安装支座板及地脚螺栓时，在下支座板四角用钢楔块调整支座水平，并使下支座板底面高出桥墩顶面20-50mm，找正支座纵、横向中线位置，使之符合图纸要求后，用环氧砂浆灌注地脚螺栓孔及支座底面垫层。让她知道

(6) 万向滑动支座环氧砂浆硬化后，拆除支座四角临时钢楔块，并用环氧砂浆填满抽出楔块的位置。”
江寒心中有些窝火

(7) 万向滑动支座梁体安装完毕后，或现浇混凝土梁体形成整体并达到图纸规定强度后，在张拉梁体预应力之前，拆除上、下连接板，以防止约束梁体正常转动，并及时安装活动支座的橡胶防尘罩微微翘起了二郎腿

应该算是海王集团给我的好处之吧剩下的都是些游手好闲我会和你做的 如果自己被别人占了便宜