

大型步入式实验室高低温交变湿热

产品名称	大型步入式实验室高低温交变湿热
公司名称	上海沪升实验仪器厂
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海沪升 型号:GDSYS 温度范围:-70/-40/-20 ~ +85 ()
公司地址	上海是奉贤区青村镇金钱公路4969号
联系电话	021-57475326-8004 18964428016

产品详情

品牌 上海沪升 型号 GDSYS
温度范围 -70/-40/-20 ~ +85 ()

高温、低温试验室 高低温湿热试验室 高低温交变湿热试验室 盐雾腐蚀试验室 以上试验室可根据客户要求定做	
特点：	

高智能化：

根据试验条件和要求，自动控制以最大能力达到设定值，以最小能力维持设定值，达到对整体的最佳控制。

可靠性高：

为提高整体设备的可靠性，主要部件全部由各著名专业厂商提供。

省耗节能：

partner独特节能技术设计，大大降低设备运行费用。

特殊设计：

可根据用户要求做针对性设计，满足用户特殊要求。

控制界面：

partner独自开发的触摸式彩色液晶操作系统。

技术参数：

	步入式热老化试验箱walk in heat aging chamber	步入式高低温walk in high-low temp chamber	步入式湿热试验箱walk in temp and humi chamber
温度范围temp.range	+20 ~ 85 /300	-70/-40/-20 ~ +85	-70/-40/-20 ~ +85
湿度范围humi.range	-	-	30% ~ 98% rh

温度波动度temp.fluctuation	-	± 0.5	-
温度偏差temp.warp	-	± 2.0	-
湿度偏差humi.warp	-	-	± 3.0%rh (> 75%rh) ± 5.0%rh (75%rh)

执行与满足标准及试验方法gb11158
 高温试验箱技术条件gb10589-89
 低温试验箱技术条件gb/t2423.1-2001
 低温试验箱试验方法gb/t2423.2-2001
 高温试验箱试验方法gb/t2423.3-93
 湿热试验箱试验方法gb/t2423.4-93
 交变湿热试验方法gjb150.3 高温试验gjb150.4
 低温试验gjb150.9 湿热试验

结构

加热器：镍铬合金电加热器加湿器(湿热)：
 水箱式加湿器风机：离心风机制冷方式：
 机械压缩复叠制冷冷却方式：风冷/水冷供水方式：水泵提升

控制

操作界面：彩色液晶触摸屏/进口仪表控制
 运行方式：程序运行/定值运行程序容量：100个程序组、每组50段、10个循环步{可根据客户要求扩充}控制方式：pid控制安全配置：
 漏电保护、短路保护、压缩机超压保护、压缩机过载保护、风机过载保护、超温保护、缺水保护、干烧保护(湿热)，相序 / 缺相保护

集控方案

partner的试验设备都可提供rs-485或以太网络等通讯接口，以便客户实现实验室数据

的集中管理,建立工厂级的局域设备管理网络。

使用partner专门开发的软件,可以通过互联网或其他专用网络访问远程的partner试验设备,实现远程控制,真正建立广域控制网络。

软件功能简介

在远程监控的画面上,可以通过在电脑上的操作,控制远程的设备;以各种方式远程收集数据;借助电脑的强大处理功能完成大量的数据报表;使用电脑的大容量存储器;可以完成大量数据的长时间保存;进行远程诊断等。

本设备适用于对产品零部件及材料进行盐雾、高温、低温、温湿度的试验。
详细技术资料敬请来电咨询或索取!

(本产品整机包修一年,箱体包修五年)