

马弗炉 马福炉 实验电阻炉 实验炉 电炉 箱式电炉

产品名称	马弗炉 马福炉 实验电阻炉 实验炉 电炉 箱式电炉
公司名称	常州市涵钧电热器材经营部
价格	1850.00/套
规格参数	品牌:涵钧 型号: SX2-4-10 最大电压: 220 (V)
公司地址	中国 江苏 常州市 关河中路65号 怡康五金机电市场2号楼2052
联系电话	86-051988179269 13815018436

产品详情

品牌	涵钧	型号	SX2-4-10
最大电压	220 (V)	功率	4K (W)
额定温度	室温-1200 ()	主要用途	大专院校、科研单位工矿企业的实验室作分析、测定及热电偶检定，一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时加热用

产品认证 CCC

马福炉（又称为马弗炉或实验电阻炉）：低、中、高温箱式电阻炉，分别以电阻丝、硅碳棒、硅钼棒为发热元件，使用温度300~1700℃。采用新型耐火材料，节能效果显著，寿命长，维护费用低。周期作业须与KSW型温度控制器及镍铬硅镍热电偶配套使用，由此进行电阻炉温度的测量、指示及自动控制，供实验室、工矿企业、科研等单位作元素分析测定和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时加热用。

产品名称	型号	工作室尺寸mm	温度范围	单位	备注
箱式电阻炉	sx2-2.5-10	200 × 120 × 80	室温升-1000	套	数显自动控制加200元
箱式电阻炉	sx2-2.5-12	200 × 120 × 80	室温升-1200	套	数显自动控制加200元
箱式电阻炉	sx2-4-10	300 × 200 × 120	室温升-1200	套	数显自动控制加200元
箱式电阻炉	sx2-8-10	400 × 250 × 160	室温升-1200	套	数显自动控制加200元
箱式电阻炉	sx2-12-10	500 × 300 × 200	室温升-1200	套	数显自动控制加200元
箱式电阻炉	sx2-5-12	300 × 200 × 120	室温升-1200	套	数显自动控制加200元
箱式电阻炉	sx2-10-12	400 × 250 × 160	室温升-1200	套	数显自动控制加200元
箱式电阻炉	sx2-6-13	250 × 150 × 100	室温升-1300	套	pid智能控制加800元

箱式电阻炉	sx2-10-13	400 × 200 × 160	室温升-1300	套	pid智能控制加800元
箱式电阻炉	sx2-8-16	300 × 150 × 120	室温升-1600	套	pid智能控制加800元
箱式电阻炉	sx2-12-16	400 × 200 × 160	室温升-1600	套	pid智能控制加800元
箱式电阻炉	sx2-4-13	250 × 150 × 100	室温升-1300	套	pid智能控制加800元
箱式电阻炉	sx2-8-13	500 × 200 × 180	室温升-1300	套	pid智能控制加800元
箱式电阻炉	srjx-2-9	250 × 100 × 75	室温升-950	套	数显自动控制加200元
箱式电阻炉	srjx-3-9	275 × 150 × 100	室温升-950	套	数显自动控制加200元
箱式电阻炉	srjx-4-9	325 × 200 × 125	室温升-950	套	数显自动控制加200元
箱式电阻炉	srjx-12-9	500 × 200 × 300	室温升-950	套	数显自动控制加200元
管式电阻炉	sk2-2-10	∅ 40 × 600	室温升-1000	套	数显自动控制加200元
管式电阻炉	sk2-4-10	∅ 60 × 1000	室温升-1000	套	数显自动控制加200元
管式电阻炉	sk2-6-10	∅ 100 × 1000	室温升-1000	套	数显自动控制加200元
管式电阻炉	sk2-2-12	∅ 40 × 900	室温升-1200	套	数显自动控制加200元
管式电阻炉	sk2-4-12	∅ 60 × 1000	室温升-1200	套	数显自动控制加200元
管式电阻炉	sk2-6-12	∅ 100 × 1000	室温升-1200	套	数显自动控制加200元
管式电阻炉	sk2-2-13	∅ 18 × 180	室温升-1300	套	pid智能控制加800元
管式电阻炉	sk2-2.5-13ts	∅ 22 × 180	室温升-1300	套	pid智能控制加800元
回转式管炉	sk2-1-10h	∅ 35 × 300	室温升-1300	套	数显自动控制加200元