

水分测定仪维修 |

产品名称	水分测定仪维修
公司名称	深圳市松日鼎盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	水分仪维修:称重传感器维修 快速卤素红外:天平电子秤维修
公司地址	深圳市宝安区新安街道宝民东侧白金酒店公寓1 栋1209 (注册地址)
联系电话	15302766020

产品详情

快速卤素水分仪维修, 快速水分测定仪维修、水分计、水分检测仪、水分测量仪、水分分析仪, 测水仪, 验湿仪。

快速测定水分维修 行业, 医药、塑胶、冶金、矿山、煤炭、建材、化工、食品、粮食、饲料、种子、菜籽、茶叶、农林、造纸、橡胶、纺织

新技术亮相: 水分平衡系统

在其产品阵容中增加了一个额外的在线水分检测系统: 水分平衡系统。3月12日至14日在佐治亚州亚特兰大举行的SNAXPO会议的与会者很高兴看到新系统的展示和现场演示。MoistTech MB系列是一种经济实惠的实验室方法, 用于测量水分含量, 可提供快速准确的结果。MoistTeh水分平衡系统是一款高品质、紧凑且易于使用的实验室水分分析仪。专为各种应用而设计, 使用非常简单, 可提供准确可靠的结果。配备高分辨率点阵液晶背光和高精度热传感器, 具有卤素加热/干燥和短测试时间。简单的触摸按钮操作便于使用。该传感器配备自动剥离功能, 可立即连续测量, 以实现精确的零漂校正。我们的卤素干燥法水分测定仪将测试化学品、原材料、谷物、矿物质、固体、食品、粉末、纸张、纺织品、木材等的游离水含量。

水分仪维修, 智能无针木材水分计, 带温度/RH, Wagner MMC220 木材水分仪 - 扩展范围, 关于此水分计, 我们的木地板和木工应用型号。MMC220水分计非常适合测量所有木材种类的木材水分; 水分仪维修伙伕, 从稀有的热带树种到更常见的软木和硬木。用户可编程的物种设置。测量软木和硬木以及热带树种的材料, 其他建筑产品 - 与木材密度相似的材料相对读数,

特定应用

对于地板安装商或制造商、橱柜或家具制造商、检验员或木材供应商，MMC220 提供了一个完整的便携式湿度计，易于使用和调整。凭借其扩展范围比重 (SG) 来测量常见的软木和硬木以及热带树种，MMC220 可以在几秒钟内快速准确地扫描进货木材的许多板英尺或许多木地板。

可确保 MMC220 深入测量木材，以获得真实的水分图片，而不会损坏木材表面，也不会受到表面水分的干扰。两个按钮控制使单手操作变得简单。与 Wagner Meters 的所有仪表一样，无需针对温度调整水分含量 (MC) 读数。

MMC220 具有“按住”功能，可让您进入狭窄的地方，而无需目视仪表显示屏。在水槽下方、柜子悬垂下方或狭窄的角落，通过按住功能，您可以获取 MC 读数，一旦取下仪表，显示屏就会保持读数，让您快速轻松地记录所有部分的 MC 读数您的项目。

MMC220 重量轻、易于操作，并具有扩展的 SG 功能，快速、准确，是工作中好的多用途湿度计。

力量

电源 – 9 伏电池自动电源关闭 – 60 秒控制用于开/关和物种设置的两个按钮控制按住功能测量深度 3/4" 水分含量 5% - 30% 数字显示，以 .1% 为增量（注意如果选择的 SG >.8，大 MC 读数将 <30%）扫描区域 1 1/2" x 2 1/2" 比重可选择的木材种类设置 0.20-1.0 校准可通过校准块进行验证（单独出售）7 年保修包括电池带皮带夹的抗震手提箱 包括工作温度 30-110 ° F

水分测定仪维修分析仪

如何校准分析天平维修？

分析天平维修的校准应由授权服务技术人员使用校准软件和以下标准程序进行：

通过测试测量标准和校准指示之间的关系，确定仪器的性能。

通过合格/不合格声明，验证仪器符合特定要求。

如果没有，校准仪器，使任何偏差不超过公差限值。

重新校准仪器并确认其符合规定的公差要求。

在校准间隔期间，用户执行的常规测试可检测潜在问题。

快速卤素水分仪维修，快速水分测定仪维修

ST系列快速水分测定仪优点：

- (1) 高精度（隔热型高性能进口称重传感器）与稳定性相结合，易操作
- (2) 全新彩色TFT大屏幕全屏触摸，全新推出提供丰富的称量及水分显示信息，方便读取。
- (3) 功能强大：可对重量、温度、时钟校准，具有定时（手动），自动关闭模式选择，样品单元进行设置，加热结束蜂鸣器提示。
- (4) 不受环境，湿度影响，无需辅助设备
- (5) 人机对话的功能使用户操作十分便捷，丰富的操作信息提示，帮助用户更高效的完成工作流程。
- (6) 标配RS232通讯接口-方便连接打印机、PC和其他外围设备，标配铝合金外箱
- (7) 环形石英钨卤红外线环形灯加热方式可直接从物质内部加热，大大缩短了烘干时间，而且还具有加热均匀、清洁、效率高、节约能源，质量高的卤素灯

快速水分测定仪作为国内更加好用的经济型卤素水分测定仪，其外形美观、设计精巧、测试准确、物美价廉，特别适用于粮库、粮食购销、饲料、铸造、食品、肉类、煤炭、焦炭、污泥污水处理、乳业、茶叶、烟草等等需要水分测定的行业

该款经济型卤素水分测定仪，带背光大液晶屏；卤素灯加热；不锈钢加热腔体；温度/时间可调节；可记忆多组干燥程序。

JT-K6经济型卤素水分测定仪采用高效能卤素灯加热，智能化操作。能快速均匀地干燥样品，获得准确的水份测定结果。清晰的水份测定信息显示，能实现直观、简单、方便地仪器操作。预先存储各种不同样品水份测定方法，使得测试工作快速、简单。与机械式产品相比，JT-K6经济型卤素水分测定仪成倍地提高了工作效率和测量结果的准确性，标准RS232接口能与打印机等外围设备相连接。

快速卤素水分仪维修，快速水分测定仪维修