

# 新款桩头可带彩粉 框架 AC

产品名称	新款桩头可带彩粉 框架 AC
公司名称	台州市椒江赛特光学有限公司
价格	5.00/副
规格参数	眼镜结构:框架 是否偏光:是 镜片材料:AC
公司地址	台州市椒江区前所街道陶家村
联系电话	86 0576 88925555 13656795555

## 产品详情

眼镜结构	框架	是否偏光	是
镜片材料	AC	风格	通用
镜片颜色	多种	镜架材料	塑料
镜架颜色	多种	抗UV等级	含
款式	新	可见光透视率	100 ( % )
品牌	如附件	型号	SM170
品质	优	强度	强
式样	通用式	加印logo	可以

	推荐产品

	其它产品
	产品名(可编辑
	产品名(可编辑
	产品名(可编辑
	产品名(可编辑
	产品名(可编辑
	产品名(可编辑
	产品名(可编辑

产品型号:dy584

镜片：ac uv400 protection

镜架：塑料金属配件材料：锌件

颜色：镜架，镜片颜色可根据客人的要求多选。

起订量：1200副/款，可以做四个颜色,具体请来电咨询。

包装：300副/箱/25个内盒/12副/一副一个opp袋包装，左脚套一脚丝带

简要描述：100%防紫外线，有ce认证

舒适个性前卫简洁优雅

我司产品通过美国fda标准、符合美标ansi z87.1，及欧标ce、en1836检测标准.防紫外线（uva & uvb),抗冲击,

【物品属性】proirtety: 颜色：可选任意颜色或按客户提供板料及色卡调制 材料：  
镜框材料：塑料框、pc、abs、 镜片材料：普通ac、pc定型片，可见光透视率（透光率）：99%  
cr39镜片|宝丽来偏光镜片|tr90尼龙片涂层镀膜：|强化膜加硬|双曲面|偏心片

生产地区:台州杜桥[中国眼镜生产基地] 工艺:常规做法【最低起订量】moq：  
每种型号1200副最多可选四种颜色

1200pcs / per style with 4 colors; 100 dozen / per shipment 【产品性能】feature: 本款为意大利经典设计，其圈型、镜脚设计元素融合了人体工程学的科学理念，选材用料、制造工艺和质量控制均秉承了公司一贯的设计原则，镜架的每一个细节均经过设计师的反复推敲，提高佩戴者的使用体验。选择本产品，将会带给你丰厚的利润回报，让你的销售更有信心！

【产品包装】package: 标准包装：1副/opp袋，12副/白盒，300副/箱 外箱尺寸：80 x 23 x 42 cm (厘米)

净重：10.5-13 kg (千克)毛重：13-15 kg (千克)【付款方式】payment method: 电汇t/t  
:下订单时预付30%订金，出货前电汇余款信用证l/c:具体细节可商议协定

以上所列条款是我们的通常惯例，如有特殊情况者可与本司销售部进一步商议。【交货时间】delivery time: 15 -- 35天【制造商声明】declaration: 我们欢迎定牌加工和来样加工【质量保证】我们为客户提供提供的质量保证和无偿服务条款内容如下：由本公司所出给客户的所有已合格的高档线成品中，如有出现与购货订单规定不符的情况，包括质量、规格和性能方面，我司将提供无条件退货及维修服务。但上述情况中不包括运输和存储过程中的放置不当，使用过程中的操作不当，人为损坏或不可抗力灾害的影响。我们承诺提供给客户高质量的产品品质，并保证不出现眼镜类产品中严重的质量问题，包括镜片不爆裂，镜框电镀不褪色、不脱漆。质量保证期为1（壹）年，日期从生产完成客户验货确认后起计。以上未涵盖的其他情况，均由交易双方在公平合理及诚信的前提下共同进行协商议定。

欢迎新老客户来电咨询洽谈

工厂地址：浙江省台州市椒江区前所街道陶家工业园区

office地址：浙江省临海市杜桥镇（新耀达）下街75号

联系电话：0576-85500110 传真：0576-8893088

联系人：王美 13758629062

以下是我们公司注册的品牌

本公司产品通过美国fda标准、符合美标ansi z87.1，及欧标ce、en1836检测标准.防紫外线（uva & uvb),抗冲击,

【物品属性】 proirtety: 颜色：可选任意颜色或按客户提供板料及色卡调制 材料：  
镜框材料：塑料框、pc、abs、 镜片材料：普通ac、pc定型片，可见光透视率（透光率）：99%  
cr39镜片|宝丽来偏光镜片|tr90尼龙片涂层镀膜：|强化膜加硬|双曲面|偏心片

生产地区:台州杜桥[中国眼镜生产基地] 工艺:常规做法【最低起订量】 moq：  
每种型号1200副最多可选四种颜色

1200pcs / per style with 4 colors; 100 dozen / per shipment 【产品性能】 feature: 本款为意大利经典设计，其圈型、镜脚设计元素融合了人体工程学的科学理念，选材用料、制造工艺和质量控制均秉承了公司一贯的设计原则，镜架的每一个细节均经过设计师的反复推敲，提高佩戴者的使用体验。选择本产品，将会带给你丰厚的利润回报，让你的销售更有信心！

【产品包装】 package: 标准包装：1副/opp袋，12副/白盒，300副/箱 外箱尺寸：80 x 23 x 42 cm (厘米)

净重：10.5-13 kg (千克)毛重：13-15 kg (千克)【付款方式】 payment method: 电汇t/t  
:下订单时预付30%订金，出货前电汇余款 信用证l/c:具体细节可商议协定

以上所列条款是我们的通常惯例，如有特殊情况者可与本司销售部进一步商议。【交货时间】 delivery time: 15 -- 35天【制造商声明】 declaration: 我们欢迎定牌加工和来样加工【质量保证】 我们为客户提供的质量保证和无偿服务条款内容如下：由本公司所出给客户的所有已合格的高档线成品中，如有出现与购货订单规定不符的情况，包括质量、规格和性能方面，我司将提供无条件退货及维修服务。但上述情况中不包括运输和存储过程中的放置不当，使用过程中的操作不当，人为损坏或不可抗力灾害的影响。我们承诺提供给客户高质量的产品品质，并保证不出现眼镜类产品中严重的质量问题，包括镜片不爆裂，镜框电镀不褪色、不脱漆。质量保证期为1（壹）年，日期从生产完成客户验货确认后起计。以上未涵盖的其他情况，均由交易双方在公平合理及诚信的前提下共同进行协商议定。

欢迎新老客户来电咨询洽谈

工厂地址：浙江省台州市椒江区前所街道陶家工业园区

office地址：浙江省临海市杜桥镇（新耀达）下街75号

联系电话：0576-85500110 传真：0576-8893088

联系人：王美 13758629062

以下是我们公司注册的品牌

\*\*\*\*\*

【太阳镜的保养】炫丽的太阳眼镜让您活跃在阳光下，好自由。其实太阳眼镜挡得住阳光，可挡不住污染损伤，所以要细细呵护，免得面子挂不住喔。保养太阳眼镜的方法就像保养一般眼镜，清洗、收叠、存放都要养成习惯。只不过太阳眼镜经常脱脱戴戴，一不小心就会刮伤，所以有一些小细节要特别提醒您：太阳眼镜有污点粘附时，可别用指甲去抠，很容易就会刮伤表面的。太阳眼镜不戴时，许多人会顺手挂在头上、领或是口袋上，此时身体的动作幅度可别太大，以免扯断或撞坏。或者有人会放进手提包内，建议您还是先放进硬质的眼镜盒后，再放进手提袋，以免被钥匙、梳子、铜板等小东西磨损镜片

，或沾染到口红等化妆品。开车族所戴的太阳眼镜，不戴时常会顺手放在仪表板上或座位上，这是非常不好的习惯，炎热的天气会将太阳眼镜烘烤的不成原形，尤其是塑料镜框更是如此，最好是带下车，或者收藏在眼镜置放箱中。无论您将太阳眼镜收藏于何处，务必记得镜面要朝上。

### 【眼镜的保护】

- 1、单手摘戴会破坏镜架左右平衡性，导致变形，建议大家双手拿住镜腿沿脸颊两侧平行方向摘戴。
- 2、取戴时一般先折左镜腿，不易造成镜框变形。
- 3、建议清水冲洗眼镜并用纸巾吸干水份，再使用专用眼镜布试擦，需托住擦拭镜一侧的镜框边丝，轻轻拭擦镜片，避免用力过度造成镜框或镜片的损伤。
- 4、不戴眼镜时，请用眼镜布包好放入眼镜盒。若暂时性放置，请将眼镜的凸面朝上，否则易磨花镜片。同时，眼镜应避免与防虫剂、洁厕用品、化妆品、发胶、药品等腐蚀性物品接触，避免长期阳光直射和高温(60 以上)放置，否则易引起镜片、镜架劣化、变质、变色等。
- 5、定期到专业店进行整形调整，镜架变形会给鼻子和耳朵造成负担，镜片也易松脱。
- 6、请勿在激烈运动中使用眼镜，避免强烈冲击导致镜片破碎，造成眼睛和面部损伤;请勿使用磨损镜片，防止光线散色引起视力下降;请勿直视太阳或强烈刺眼光线，以免眼睛受到伤害。
- 7、太阳眼镜的保养 炫丽的太阳眼镜让您活跃在阳光下，好自由。其实太阳眼镜挡得住阳光，可挡不住污染损伤，所以要细细呵护，免得面子挂不住喔。其实保养太阳眼镜的方法就像保养一般眼镜，清洗、收叠、存放都要养成习惯。只不过太阳眼镜经常脱脱戴戴，一不小心就会刮伤，所以有一些小细节要特别提醒您：太阳眼镜有污点粘附时，可别用指甲去抠，很容易就会刮伤表面的。太阳眼镜不戴时，许多人会顺手挂在头上、领或是口袋上，此时身体的动作幅度可别太大，以免扯断或撞坏。或者有人会放进手提包内，建议您还是先放进硬质的眼镜盒后，再放进手提袋，以免被钥匙、梳子、铜板等小东西磨损镜片，或沾染到口红等化妆品。开车族所戴的太阳眼镜，不戴时常会顺手放在仪表板上或座位上，这是非常不好的习惯，炎热的天气会将太阳眼镜烘烤的不成原形，尤其是塑料镜框更是如此，最好是带下车，或者收藏在眼镜置放箱中。无论您将太阳眼镜收藏于何处，务必记得镜面要朝上。