

三杯 水溶性酸测定仪厂家电话 华能 PH值测定仪

产品名称	三杯 水溶性酸测定仪厂家电话 华能 PH值测定仪
公司名称	青岛华能远见电气有限公司
价格	960.00/台
规格参数	输入:220v 电流:10A 电压:2000v
公司地址	山东省青岛市平度
联系电话	0532-88365027 13608980122

产品详情

三杯 水溶性酸测定仪厂家 华能 PH值测定仪 IT89采用模块化设计，可以适配充电模块的功率需求，完成相关测试测试，也可以保证在大功率下的高性能表现，搭载在艾德克斯充电桩/充电机测试系统中，完成充电桩全套测试项目。尤其在新增的功率自动分配试验中要求对一机多充的直流充电桩进行多路输出的自动功率分配能力测试，一机两充直流充电机连接负载，设置第1路充电接口为额定功率输出，先按功率分配级差减少第1路输出功率，至充电机稳定运行。然后按功率分配级差增加第2路功率需求，至充电机稳定运行。HN3016A全自动水溶性酸测定仪 一、产品概述 本仪器是按照GB/T7598-2008《运行中变压器油汽轮机油水溶性酸测定法（比色法）》设计生产的，专门用于变压器油、汽轮机油、抗燃油等石油产品水溶性酸（pH）的测定。仪器自动化程度高，只需要按照标准规定注入油样和水后，仪器就会严格按照标准规定的顺序执行加热、振荡、油水分离、抽取双份水样、分别加入两种指示剂(溴甲酚绿和溴甲酚紫)、显色、比色测定（18），显示并打印测定结果。

该器在提高工作效率和测试精度的同时，减少用户接触试样和试剂，大限度的保障其人身安全。无需人工测量，只需将试样放置在试样杯内，仪器便自动进行进样、加热振荡、测定、排液、显示结果等过程。一次启动可测定1~6个试样，可以根据用户要求选择所需测定的试样，使用方便，操作简单。

二、主要技术指标 1. 使用于GB/T7598-2008标准 2. 测试范围:PH3.8~7.0 3. 测量误差： $\pm 0.05PH$ 4. 重复性： $0.05PH$ 5. 适用温度： $10 \sim 45$ 6. 适用湿度： $30\% \sim 85\%$ 7. 电源： $AC220V/50HZ$ 8.

功率： $500W$ 根据GB/T7598-2008标准，HN6063全自动水溶性酸测试仪采用比色法测量油中水溶性酸的含量，结果用PH值表示。在出厂之前，对仪器进行标定，将标准PH值溶液对应的色度值存储在仪器控制系统中，测试油样的色度值与其比较，即可得到该油样的溶于水的酸值大小。主要工作如下：

配置标准PH值溶液 1) 试剂与材料 除盐水或二次蒸馏水，

煮沸后，pH值为6.0~7.0，电导率小于 $3 \mu s/cm(25)$ 邻苯二甲酸氢钾：基准试剂 磷酸钾：基准试剂 氢氧化钠：分析纯 分析纯，相对密度为1.19 无水磷酸二钠：有机纯

pH指示剂：溴甲酚绿，溴甲酚紫。其配制方法及变色范围 1) 配制缓冲溶液

0.2mol/L邻苯二甲酸氢钾溶液 准确称取预先在 $100 \sim 110$ 干燥过的邻苯二甲酸氢钾40.846g，溶于适量水中，移入1000mL容量瓶，再稀释至刻度，并摇匀。 0.2mol/L磷酸钾溶液 准确称取预先在 $100 \sim 110$ 干燥过的磷酸钾7.218g，溶于适量水中，移入1000mL容量瓶，再稀释至刻度，并摇匀。pH为3.8~7.0，间隔0.2。 0.1mol/L溶液 量取17mL浓注入1000mL容量瓶，用水稀释至刻度(此溶液浓度约为0.2mol/L),再用依据GB/T601制备的标准碱溶液进行标定，配制称0.1mol/L的溶液。 三杯 水溶性酸测定仪厂家 华能 PH值测

定义目前用于检测SF6泄漏的方法及局限性：
*压力计：在线监测设备内部SF6气体压力大小，但无法泄漏点。
*嗅探器：可用来检测空气中SF6气体浓度，但也无法泄漏点。
*制冷型SF6检测热像仪：价格极为昂贵。
*租赁检测：价格高且需要持续花销。
FlukeTi45SF6气体检漏热像仪泄漏，隐患无处遁形
*热像仪SF6气体泄漏可视化，轻松泄漏点
*优异热灵敏度 0.25 ，捕捉更多细节
*高达 64×48 的实测红外像素，实现测量
*标配2倍长焦镜头，观测更远更小目标
*多种对焦方式，轻松获得清晰图像
*HDMI高清目镜，无惧外界光线干扰，可分辨屏幕上更多微小细节
Ti45SF6热像仪标配2倍长焦镜头、三脚架安装支架(可安装任意行业标准三脚架)、HDMI高清目镜、HDMI数据线、取景器、电池和充电器，容纳在硬壳便携箱内。