

生产玻璃钢制组合式水箱 水箱

产品名称	生产玻璃钢制组合式水箱 水箱
公司名称	济南双一环境工程有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	设备名称:水箱 型号:各种 额定容量:1000-600000 (L)
公司地址	山东省济南市环保科技园
联系电话	0531-89879218

产品详情

设备名称	水箱	型号	各种
额定容量	1000-600000 (L)	规格	按需
额定输出功率	无 (kw)	电压	无 (V)
冷却方式	自然冷却	运行方式	循环动力
保护功能	钢架底座	显示	水箱容积

装配式smc组合式水箱简介

- 1、同国家建材局玻璃钢研究设计院设计的smc组合式水箱，是目前国际上普遍采用的新型水箱。具有无渗漏，重量轻，水质好，外形美观，使用寿命长和安装方便等优点。
- 2、水箱密封采用专门研制的密封带。该密封带无毒，耐水，弹性大，永久变形小，使用期可在三十年以上。
- 3、smc组合式水箱是由smc模压单板、密封材料、金属紧固件及配管系统组合而成。可根据用户需要组装1-500吨水箱。如原有水箱需要更换，不必改建房屋，由门运入模压单板即可组装，实用性很强，给设计和施工部带来极大方便。我公司最新研制成功的smc外加固组合式水箱也已由用户认可使用。

安装使用注意事项1、smc组合式水箱以储存常温饮用水而设计制造的,请不要储存热水和其它液体(化学药品、石油等) 2、施工前,请按基础尺寸要求,安装撑条,提供施工电源和检查密封用的水。3、要避免在水箱旁边用火。进行焊接作业时,要采取保护措施,不要使火星溅到水箱壁板4、要防止污染物从外部流入或浸入水箱内。从保养易于检查和安全起见,在水箱周围必须要有一定的空间5、smc组合式水箱的保养。清扫水箱内部和外部,请用柔软的用具。长时间未用的储水,使用前请先把储水排出,对水箱内部作检查后再使用。新装的水箱,必须先清洗两次,才能投入使用。产品性能

smc模压单板系选用无毒树脂经过模压固化而成。箱体浸泡水水质稳定,不含毒性,符合国家饮用水标准

gb5749-85)。水箱密封采用专门研制的密封带。该密封带无毒、耐水,弹性大,永久变形小,使用期可在三十年以上。smc模压单板smc模压单板机械化成型性能满足下列要求：抗拉强度 > 59 mpa 巴氏硬度 > 30 弯曲强度 > 78 mpa 吸水率 < 1.0% 弯曲弹性模量5900 mpa

装配式smc组合式水箱简介

- 1、同国家建材局玻璃钢研究设计院设计的smc组合式水箱，是目前国际上普遍采用的新型水箱。具有无渗漏，重量轻，水质好，外形美观，使用寿命长和安装方便等优点。
- 2、水箱密封采用专门研制的密封带。该密封带无毒，耐水，弹性大，永久变形小，使用期可在三十年以上。
- 3、smc组合式水箱是由smc模压单板、密封材料、金属紧固件及配管系统组合而成。可根据用户需要组装1-500吨水箱。如原有水箱需要更换，不必改建房屋，由门运入模压单板即可组装，实用性很强，给设计和施工部带来极大方便。我公司最新研制成功的smc外加固组合式水箱也已由用户认可使用。

安装使用注意事项1、smc组合式水箱以储存常温饮用水而设计制造的,请不要储存热水和其它液体(化学药品、石油等) 2、施工前,请按基础尺寸要求,安装撑条,提供施工电源和检查密封用的水。3、要避免在水箱旁边用火。进行焊接作业时,要采取保护措施,不要使火星溅到水箱壁板4、要防止污染物从外部流入或浸入水箱内。从保养易于检查和安全起见,在水箱周围必须要有一定的空间5、smc组合式水箱的保养。清扫水箱内部和外部,请用柔软的用具。长时间未用的储水,使用前请先把储水排出,对水箱内部作检查后再使用。新装的水箱,必须先清洗两次,才能投入使用。产品性能

smc模压单板系选用无毒树脂经过模压固化而成。箱体浸泡水水质稳定,不含毒性,符合国家饮用水标准gb5749-85)。水箱密封采用专门研制的密封带。该密封带无毒、耐水,弹性大,永久变形小,使用期可在三十年以上。smc模压单板smc模压单板机械化成型性能满足下列要求：抗拉强度 > 59 mpa 巴氏硬度 > 30 弯曲强度 > 78 mpa 吸水率 < 1.0% 弯曲弹性模量5900 mpa

装配式smc组合式水箱简介

- 1、同国家建材局玻璃钢研究设计院设计的smc组合式水箱，是目前国际上普遍采用的新型水箱。具有无渗漏，重量轻，水质好，外形美观，使用寿命长和安装方便等优点。
- 2、水箱密封采用专门研制的密封带。该密封带无毒，耐水，弹性大，永久变形小，使用期可在三十年以上。
- 3、smc组合式水箱是由smc模压单板、密封材料、金属紧固件及配管系统组合而成。可根据用户需要组装1-500吨水箱。如原有水箱需要更换，不必改建房屋，由门运入模压单板即可组装，实用性很强，给设计和施工部带来极大方便。我公司最新研制成功的smc外加固组合式水箱也已由用户认可使用。

安装使用注意事项1、smc组合式水箱以储存常温饮用水而设计制造的,请不要储存热水和其它液体(化学药品、石油等) 2、施工前,请按基础尺寸要求,安装撑条,提供施工电源和检查密封用的水。3、要避免在水箱旁边用火。进行焊接作业时,要采取保护措施,不要使火星溅到水箱壁板4、要防止污染物从外部流入或浸入水箱内。从保养易于检查和安全起见,在水箱周围必须要有一定的空间5、smc组合式水箱的保养。清扫水箱内部和外部,请用柔软的用具。长时间未用的储水,使用前请先把储水排出,对水箱内部作检查后再使用。新装的水箱,必须先清洗两次,才能投入使用。产品性能

smc模压单板系选用无毒树脂经过模压固化而成。箱体浸泡水水质稳定,不含毒性,符合国家饮用水标准gb5749-85)。水箱密封采用专门研制的密封带。该密封带无毒、耐水,弹性大,永久变形小,使用期可在三十

年以上。smc模压单板smc模压单板机械化成型性能满足下列要求：抗拉强度 > 59 mpa 巴氏硬度 > 30
弯曲强度 > 78 mpa 吸水率 < 1.0% 弯曲弹性模量5900 mpa