

粗苯中三苯含量检测气相色谱仪

产品名称	粗苯中三苯含量检测气相色谱仪
公司名称	山东汇成科学仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	汇成仪器:气相色谱仪 6960:色谱仪厂家 山东:厂销一体
公司地址	山东省枣庄市滕州市荆河街道平行南路金源装饰大世界10-3001号
联系电话	13356322722

产品详情

验收标准	GB/T30431-2020《实验室气相色谱仪》
检定规程	JJG700-2016《气相色谱仪检定规程》
分析标准	GB/T 30053-2013粗苯中三苯含量的测定方法 YB/T 5022-2016 粗苯（附录A 粗苯 三苯含量的测定 气相色谱法）
1	工作条件
1.1	工作环境温度：5～40
1.2	工作环境湿度：5%~95%
1.3	工作电压：220V±10%，50Hz±10%，线路容量不小于5kVA/台，接地电阻小于等于4兆欧
2	大液晶屏显示，触摸式键盘操作，人机对话

汇成仪器性能指标：1、外形尺寸：500×480×470 [mm]；（长×高×宽）。2、柱箱尺寸：240×250×155 [mm]；（长×高×深）。3、色谱柱安装间隔尺寸：152.4mm；（6英寸标准接口）。4、仪器重量：40 Kg

汇成仪器产品特点：

- 1、大屏幕液晶中文显示，各路温度、操作条件实时显示、内容清晰直观，真正实现人机对话；
- 2、开机自检，宽程自诊断功能，可准确判断故障方位并报警；
- 3、六路独立温度控制（汽化室、毛细管汽化室可独立控温），八阶程序升温功能；
- 4、超温保护功能：任一路超过设定的温度，仪器自动断电并报警；
- 5、独特的立式加热装置，使样品汽化更加的可靠，将汽化室产生的热辐射降至小，确保柱箱内的温度偏

差极小；

气相色谱仪配置参数：

序号	名称	型号	规格&说明	数量	说明
1	气相色谱	GC-6960	1.大屏幕全中文LCD显示。 2.简体中文菜单，键盘操作，自动记忆设定参数，掉电保护。 3.具有故障自检功能，超温自动保护并报警。 4.大柱箱、大风扇配合自动后开门降温装置，提高了柱箱降温速度，实现了真正意义上的近室温运行，温度控制范围：室温 +5 ~ 400 ，控温精度优于 ± 0.1 。	1台	
2	色谱柱	专用色谱柱	PEG-20M 60m \times 0.32mm \times 0.5 μ m	1套	
3	工作站	色谱工作站	N2000色谱工作站		
4	标准品		色谱纯：苯、甲苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、正十六烷、二氧六环		
5	空气发生器	RJ-3L	1、替代高压钢瓶，使实验室气源仪器化。 2、体积小、重量轻、结构合理、操作简单、使用方便。 3、振动小、噪声低、输出压力稳定、气压波动不大于 ± 0.005 Mpa； 4、安全可靠，配有过压、过流二级保护装置。 5、使用寿命长，可连续使用也可间断使用，性能稳定。	1台	
6	氢气发生器	RJ-300	1、RJ-300氢气发生器由电解池、开关电源、压力控制、流量控制、干燥净化、流量显示等系统组成，通过电解氢氧化钾水溶液得到氢气。 2操作简单，只需启动电源开关，即可产气，本仪器具有电解面积大、池温低、性能好、产气量大、纯度高。 3输出流量稳定，纯度不衰减，可连续使用等优点。 4设有液体回流装置，可有效的确保仪器无返液现象，并设有超压断电功能，保证仪器使用安全		

			。		
7	电脑	联想	联想商用机	1台	
8	气源	高纯氮气	40L高纯氮气带减压阀，纯度99.999%	1套	
合计	总计：（包含上门安装调试培训、顺丰快递包邮、一年质保；含13%增值税发票）				

出峰谱图：