

low-e玻璃除膜轮 外圆磨砂轮

产品名称	low-e玻璃除膜轮 外圆磨砂轮
公司名称	郑州龙达磨料磨具有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:外圆磨砂轮 材质:棕刚玉 结合剂:树脂砂轮
公司地址	郑州市中原区须水镇郑州机械制造(加工)产业园珠江路3号(珠江路与中州路交叉口)
联系电话	18203616066 18203616066

产品详情

类型	外圆磨砂轮	材质	棕刚玉
结合剂	树脂砂轮	形状	平形砂轮

除膜轮主要用于low-e玻璃边缘去膜，使用该产品除膜后，表面不再使用其他溶剂清洗，即可涂抹真空胶使用，镀膜玻璃的表面的光泽不变，不伤害玻璃表面。完全可以代替进口除膜轮（例如雅仕artifex，泰利莱tyrolit，欧锐，诺顿norton等）特点：1、可以阻止膜层退化导致中空玻璃失效。2、防止饰斑的产生，有利于光线进入室内。3、保证离线低辐射玻璃四边除膜的精确和彻底。配套机器：李塞克（lisek）中空玻璃生产线，保特罗卧式切割机除膜机，博弛自动除膜机，沈飞自动除膜机、韩代中空玻璃生产线，丽江特能中空玻璃生产线等立式卧式除膜机，手动除膜机。

规格：机用除膜轮：200*8/10/12/15/18/20/25/28/30*76.2

点式除膜轮：50/6580/100*12/15/18/20*6.5其他规格特殊规格。产品特征 » 商标：龙达产品型号low-e产品规格200*8/10/12/15/18/20/24/26/30*76.2

除膜轮：用于真空镀膜玻璃的除膜抛光，其特点：镀膜真空玻璃镜该产品除膜后，表面不再使用其它溶剂清洗，即可涂抹真空胶使用，镀膜玻璃的表面光泽不变注：国内市场上的进口膜轮：artifex，norton等。离线low-e除膜的优点：1、可以阻止膜层退化导致中空玻璃失效。

2、防止饰斑的产生，有利于光线进入室内。

3、保证离线低辐射玻璃四边除膜的精确和彻底。规格：除膜轮的标准尺寸（即全自动中空生产线上除膜机所要求的尺寸）：

外径(d)为200mm,内径(h)为76.2mm,厚度(t)为8~30mm。

200*8/10/12/13/14/15/18/20/25.2/30*76.2

60*10/12/15*6.2 (用于手动除膜机)

问题一：关于除膜轮可处理多少延米？

答：200*76.2*10，根据客户反馈可以除5000-6000延米，使用时间5小时以上。在除膜前请工程师检查除膜机的气压，以及根据订单调整除膜机除膜宽度。

问题二：关于除膜轮用在什么机器上的问题。

答：立式或卧式除膜机（进口），手动除膜机（国产），双边机（国产），人工除膜。