

德国进口朗盛拜耳铁红110M,120M,130M超微精细研磨 易分散 高耐候 氧化铁红朗盛

产品名称	德国进口朗盛拜耳铁红110M,120M,130M超微精细研磨 易分散 高耐候 氧化铁红朗盛
公司名称	苏州颜之多新材料有限公司
价格	35.00/千克
规格参数	品牌:德国拜耳乐 型号:110M, 120M 规格:25KG/包
公司地址	江苏省苏州市张家港市大新镇新创路3号科创园5幢104
联系电话	18621315139

产品详情

拜耳乐120 M是一种微粉化的偏黄相的氧化铁红颜料。产于德国，它属于高性能颜料产品范围。该产品具有很好的分散性。由于LAUX生产工艺，其中包括高温煅烧步骤，所以它相比沉淀工艺的产品具有较高的内在硬度，在高能量分散过程中抗颜色变化。在煅烧过程中所涉及的高温也给颜料出色的热稳定性。

拜耳乐氧化铁红的红色调范围从浅黄色调到强烈的纯黄色变体和更深的清晰浅蓝色调。它们在着色力和颜色一致性方面质量突出。由于其特定的化学组成和结构，产品还具有良好的耐光色牢度和耐候/紫外线稳定性。它们是建筑材料、油漆和涂料着色的理想之选。

拜耳乐氧化铁红具有以下特点：

- 1.优良的耐酸碱、耐光、耐候、耐热性能。
- 2.不溶于水、矿物油、植物油和有机溶剂，没有渗色现象。
- 3.增强油漆的防锈作用。
- 4.不影响橡胶制品的硫化过程，对制品有补强作用。
- 5.耐磨性能强。
- 6.优异分散性能
- 7.稳定的质量，批次间色差小。

拜耳乐120M氧化铁红颜料应用

拜耳乐120M颜料适用于各种涂料着色和保护物质包括：水性内外墙涂料，粉末涂料等。也可适用于油性涂料包括环氧、醇酸、氨基等各种底漆和面漆；也可用于玩具漆、装饰漆、家具漆、电泳漆和磁漆等。

拜耳乐120M氧化铁红在各类混凝土中预制件和建筑制品材料作为颜料或着色剂，直接调入水泥中应用。各种室内外的彩色混凝土表面，如墙面、地坪、天花板、支柱、门廊、路面、停车场等；各种建筑陶瓷和琉璃陶瓷，如面砖、地砖、人造大理石等。

拜耳乐120M氧化铁红适用于塑料制品的着色，如热固性塑料和热塑性塑料，及橡胶制品的着色，如汽车内胎，飞机内胎等。此外氧化铁颜料还适用于各类化妆品、纸张、皮革的着色。

我们代理及销售的产品

进口金红石型钛白粉

杜邦（科慕）：R-103，R-104，R-105，R-350，R-706，R-900，R-902+，R-960，TS6200，TS6300

美国特诺科美基：CR-828，CR834

科斯特美礼联：RCL-69

德国康诺斯钛白粉：2233，2300，2310

国产金红石型钛白粉

攀钢山川：R-248，R-298 四川龙蟒：R-996，LR-108 江西添光：TR-33，TR-36

攀枝花东方钛业：R-5566 攀枝花钛海科技：R-218 锦州钛克：CR-501,CR-510,CR-210

锐钛型钛白粉

广西大华/添多华：DHA-100 攀枝花鼎星：PDA1000

攀枝花天伦：TLA100 云南大互通：HTA-120

德国朗盛拜耳乐氧化铁颜料（宁波）

氧化铁红：4100，4110，4130，4140，4180 氧化铁黑：4330

氧化铁黄：4910，4920，4960 氧化铁棕：4610，4660，4686

德国朗盛拜耳乐氧化铁颜料（德国）

氧化铁红：110M，120M，130M，140M，160M，180M

氧化铁黄：3905，3010，3920，3950，CY10，CY20，CY30，420

氧化铁黑：303T 氧化铁棕：610，660，645T 氧化铬绿：GN

德国欧励隆（原德固赛）色素炭黑

欧励隆（德固赛）：COLOR BLACK FW200，SPECIAL BLACK 4，SPECIAL BLACK 4A，SPECIAL BLACK 6，PRINTEX U，PRINTEX 140V，PRINTEX 35，PRINTEX XE2-B，

HIBLACK 930L，HIBLACK 600L，HIBLACK 50L，HIBLACK 40B2，NEROX 600

NEROX 510，LAMP BLACK 101

消光粉/哑光粉

德国赢创德固赛：ACMATT OK412，ACMATT OK500，ACMATT OK520，ACMATT OK607，ACMATT TS100

印度莫都：MC44，HV，MCT4，MCT6，MCT8，MCT52

气相法二氧化硅/白炭黑

德国赢创德固赛（亲水型）：A200，A380

德国赢创德固赛（疏水性）：R972，R974

德国瓦克（亲水型）：N20，T30，T40，V15

德国瓦克（疏水型）：H15，H18，H20，H2000

美国卡博特（亲水型）：M-5 美国卡博特（疏水型）：TS720

气相法氧化铝

赢创德固赛：ALU C 美国卡博特：FA100

开口剂

印度莫都：MFIL-300，MP45，AB-MB-09

扩散粉/分散剂/乙撑双硬脂酰胺

日本花王：EB-FF，EB-G 马来西亚KLK：EBS-SF 马来西亚chemplasa：L-205F，L-206F

润滑剂/稳定剂

油酸酰胺：派斯威尔PATHWEL，韩国PMC，CP，禾大VRX，禾大西普ORV

芥酸酰胺：派斯威尔PATHWEL，韩国PMC，E，禾大ER-CH，禾大西普ER

季戊四醇硬脂酸酯PETS：发基FACI（AP），发基FACI（AHS），马来西亚KLK（PETS 3976）

乙撑双油酸酰胺：马来西亚KLK（EBO-SPO），英国禾大（EBO）

硬脂酸钙：意大利发基FACI（S级） 硬脂酸锌：意大利发基FACI（SP级）

硬脂酸镁：意大利发基FACI（S级）

增韧剂

美国杜邦：PTW，N492 新加坡罗门哈斯：EXL2620 法国阿科玛：E920

抗氧化剂

美国巴斯夫：BASF：168，1010，1076，B215

抗静电剂

英国禾大：129V 德国克莱恩：SAS93

德国德克斯荧光颜料

荧光黄：KQ-20 荧光绿：KQ-21 荧光橙黄：KQ-22 荧光橙：KQ-23 荧光橙红：KQ-24

荧光红：KQ-25 荧光鲜红：KQ-26 荧光粉红：KQ-27 荧光品红：KQ-28

荧光蓝：KQ-29 荧光紫：KQ-40

群青蓝

英国泛能拓：5008，5006 印度UPL：UPL3990

酞青颜料

酞青蓝BGS，酞青绿G

德国德克斯Negazin系列高性能有机颜料

耐晒黄，联苯胺黄，永固黄：HR20，HR，H10G，W2R，H3GR，KD227，H3R，HG01，GG，WGR，3GY，H4G，GXS，M2R，H8G，GRK，3GLP

耐晒大红，永固红，宝红，猩红，火红，胭脂红，桃红，金光红：2BSP，2BP，4BP，LCA，EPR，E5D，FPD，BTR，3GD，4RF01，HF8B，4BN，HF4B，HF5C，A3BL，HF6C，5RK，3RK，

RNG，BD，EK，EG，

永固紫：RKS，RKL

酞青蓝：BGP，BRS-A4R

酞青绿：GNFX

橙色：RA，GPL，HL70，L2G，GPS

,