

睫毛膏乳液灌装机 活塞式灌装机 乳液灌装机

产品名称	睫毛膏乳液灌装机 活塞式灌装机 乳液灌装机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

ZHS-50植村秀晶萃溢采清新滋润精华水液体灌装锁盖机

销量前茅精华水灌装机厂 植村秀晶萃溢采清新滋润液体灌装锁盖机

ZHS-50植村秀晶萃溢采清新滋润精华水液体灌装锁盖机

晶萃溢采清新滋润精华水：I清新型：适合偏油性肌肤，II滋润型：适合偏干性肌肤，III倍润型：适合干性、极干性肌肤。3种质地满足各种肤质需求。I号和II号用于二次清洁，在洁颜油深度清洁后，精华水通过内部调理，更好唤醒肌肤；III号凝胶啫喱质地，还可以做面膜来使用进行密集护理。01细胞级肌底净化，净彻透亮 还原弹润美肌.02看得到的纯净光泽，肌肤更透明、肤色更均匀、气色更粉润。03摸得到的水润饱满，肌肤更平滑、肤色更好、毛孔明显变小。

ZHS-50香水乳液灌装锁盖机具有自动灌装，上盖，扎盖的功能，瓶体输送采用循环瓶体模具的方式，高速稳定地输送瓶子，活塞气缸进行灌装，使每只瓶体液面保持一致。设备集光、机、电、气为一体。具有螺杆自动进瓶，瓶自动检测（有瓶灌装，无瓶不灌装，乳液灌装机，有瓶落外盖，无瓶不落外盖），自动灌装，自动落外盖，自动压盖等功能。

适用范围：该设备主要针对化妆品，护肤品，药品，日用品的香水、爽肤水，啫喱水，空气清新剂，药品喷雾剂而设计的，采用PLC控制，粉底液乳液灌装机，操作简单，调节方便。

技术参数:

灌装量: 1~50ml

生产能力 : 50瓶/分钟

灌装精度: 99%

落盖成品率: 99%

主机功率: 3KW 220V无级变速 (380V)

机器尺寸 : 2100*1500*2200mm

设备重量 : 1000kg

全自动粉底液灌装旋盖机

全自动光盈柔雾粉底液灌装机，乳液灌装上刷旋盖机，贵州灌装旋盖机

ZHJM-1647M全自动光盈柔雾粉底液乳液灌装上刷旋盖机

主要简介：

该机是我公司根据欧户的需要，自主研发的一款粉底液灌装生产线，睫毛膏乳液灌装机，主要由全自动理瓶机、全自动烟油灌装旋盖机、全自动贴标机组成，能够完成，理瓶、灌装、理塞、上塞、理盖、上盖、旋盖、贴标等工序，唇蜜乳液灌装机，节省人工，。ZHJM-1647M全自动粉底液灌装上刷旋盖机活塞泵灌装，灌装精度高PLC控制，触摸屏操作，自动计数，无瓶不灌装，无塞不上盖，可适用多种规格生产。灌装生产线广泛出口至美国、欧洲、土耳其等国家，深受客户的好评。

适用范围：机器适用于无需加热的化妆品，护肤品，农业的行业的粘稠类产品，如粉底液唇彩，睫毛膏唇釉，眼线液唇釉，面霜等。光盈柔雾粉底液肌肤之钥的一款雾面养肤粉底液，精粹奢养，柔雾透光。养肤、妆效、质地三重升级，为你打造钻光雾面妆感。适合多种肤质。精粹奢养：内含品牌“ ”成分「亮肌赋活精粹」，上妆即养肤，卸妆不暗沉。

技术参数：

适用规格：2-50ML

产量：30-50瓶/分钟60-80瓶/分钟

功率：2.5KW

电压：220V/50Hz

外形尺寸：2600*1500*1900mm

气源压力：0.6-0.8Mpa

重量：1220kg

ZHR-GW全自动乳液单工位灌装旋盖机

工作流程：新一代注射式包装设备，通过独特的环形导轨推动活塞工作，计量精度高，灌装范围大。采用旋转不同灌装模式，提高了灌装速度，整机结构紧凑，运行平稳，维护方便，是大、中型企业理想的灌装设备。

主要特点：ZHR-GW全自动乳液单工位灌装旋盖机集光、机、电、气为一体。具有螺杆自动进瓶，瓶自动检测（有瓶灌装，无瓶不灌装，有瓶落外盖，无瓶不落外盖），自动灌装，自动落外盖，自动压盖等功能。符合GMP标准。

适用范围：适用于、日化、食品、及特殊行业，是对液体进行灌装的理想设备。该设备主要针对乳液物料而研发的一款包装设备，适合免洁面乳（护肤品）、粉底液（化妆品）、药品（酒精凝胶）日用品（沐浴露）、悬浮液（）乳胶（化工）等产品。

技术参数：

灌装量：1-150ml

生产能力：1200-2400瓶/分钟

灌装精度：99%

落盖成品率：99%

主机功率：2KW 220V无级变速（380V）

气压：0.6千帕

设备尺寸：2000*1500*2000mm

设备重量：900kg

睫毛膏乳液灌装机-活塞式灌装机(在线咨询)-乳液灌装机由温州中环智能机械有限公司提供。睫毛膏乳液灌装机-活塞式灌装机(在线咨询)-乳液灌装机是温州中环智能机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈贤森。