

德国拜耳乐3920 3950氧化铁黄德国朗盛BAYFERROX 3920 3950氧化铁颜料黄

产品名称	德国拜耳乐3920 3950氧化铁黄德国朗盛BAYFERROX 3920 3950氧化铁颜料黄
公司名称	苏州颜之多新材料有限公司
价格	35.00/千克
规格参数	品牌:德国拜耳乐 型号:3920, 3950 规格:25KG/包
公司地址	江苏省苏州市张家港市大新镇新创路3号科创园5 幢104
联系电话	18621315139

产品详情

拜耳乐Colortherm 黄色 3950是一种偏红相的氧化铁黄颜料。整体呈现出橙黄/桔红色相，作为锌改性的氧化铁，经过高温焙烧，它在众多系统中表现出出色的热稳定性。高稳定温度取决于颜料纳入系统。该产品属于高性能特殊颜料产品系列，能满足油漆涂料行业的高要求。它主要用于建筑涂料，粉末涂料和卷材涂料。此外，该产品还可用于塑料或母粒着色，并可应用于木塑复合材料领域。与有机蓝色颜料相结合，Colortherm黄色3950被广泛地应用于人工草皮纤维的着色和紫外线保护。该产品具有良好的分散性，即使在短停留时间和相对较低的剪切力的情况下。它很容易分解，并迅速分散达到其终的着色力。它不迁移，具有很好的耐光性和耐候稳定性。该产品属于对热稳定性要求高的Colortherm产品系列。

拜耳乐氧化铁黄颜料的颜色范围从浅绿色调至强烈的橙色调。

拜耳乐氧化铁黄具有以下特点：

- 1.优良的耐酸碱、耐光、耐候能。
- 2.不溶于水、矿物油、植物油和有机溶剂，没有渗色现象。
- 3.增强油漆的防锈作用。
- 4.不影响橡胶制品的硫化过程，对制品有补强作用。
- 5.耐磨性能强。
- 6.优异的分散性能
- 7.稳定的质量，批次间色差小。

拜耳乐3950氧化铁黄颜料应用

拜耳乐3950颜料适用于各种涂料着色和保护物质包括：水性内外墙涂料，粉末涂料等。也可适用于油性

涂料包括环氧、醇酸、氨基等各种底漆和面漆；也可用于玩具漆、装饰漆、家具漆、电泳漆和磁漆等。

拜耳乐3950氧化铁黄在各类混凝土中预制件和建筑制品材料作为颜料或着色剂，直接调入水泥中应用。各种室内外的彩色混凝土表面，如墙面、地坪、天花板、支柱、门廊、路面、停车场等；各种建筑陶瓷和琉璃陶瓷，如面砖、地砖、人造大理石等。

拜耳乐3950氧化铁黄适用于塑料制品的着色，如热固性塑料和热塑性塑料，及橡胶制品的着色，如汽车内胎，飞机内胎等。此外氧化铁颜料还适用于各类化妆品、纸张、皮革的着色。

我们代理及销售的产品

进口金红石型钛白粉

杜邦（科慕）：R-103，R-104，R-105，R-350，R-706，R-900，R-902+，R-960，TS6200，TS6300

美国特诺科美基：CR-828，CR834

科斯特美礼联：RCL-69

德国康诺斯钛白粉：2233，2300，2310

国产金红石型钛白粉

攀钢山川：R-248，R-298 四川龙蟒：R-996，LR-108 江西添光：TR-33，TR-36

攀枝花东方钛业：R-5566 攀枝花钛海科技：R-218 锦州钛克：CR-501,CR-510,CR-210

锐钛型钛白粉

广西大华/添多华：DHA-100 攀枝花鼎星：PDA1000

攀枝花天伦：TLA100 云南大互通：HTA-120

德国朗盛拜耳乐氧化铁颜料（宁波）

氧化铁红：4100，4110，4130，4140，4180 氧化铁黑：4330

氧化铁黄：4910，4920，4960 氧化铁棕：4610，4660，4686

德国朗盛拜耳乐氧化铁颜料（德国）

氧化铁红：110M，120M，130M，140M，160M，180M

氧化铁黄：3905，3010，3920，3950，CY10，CY20，CY30，420

氧化铁黑：303T 氧化铁棕：610，660，645T 氧化铬绿：GN

德国欧励隆（原德固赛）色素炭黑

欧励隆（德固赛）：COLOR BLACK FW200，SPECIAL BLACK 4，SPECIAL BLACK 4A，SPECIAL BLACK 6，PRINTEX U，PRINTEX 140V，PRINTEX 35，PRINTEX XE2-B，

HIBLACK 930L，HIBLACK 600L，HIBLACK 50L，HIBLACK 40B2，NEROX 600

NEROX 510，LAMP BLACK 101

消光粉/哑光粉

德国赢创德固赛：ACMATT OK412，ACMATT OK500，ACMATT OK520，ACMATT OK607，ACMATT TS100

印度莫都：MC44，HV，MCT4，MCT6，MCT8，MCT52

气相法二氧化硅/白炭黑

德国赢创德固赛（亲水型）：A200，A380

德国赢创德固赛（疏水性）：R972，R974

德国瓦克（亲水型）：N20，T30，T40，V15

德国瓦克（疏水型）：H15，H18，H20，H2000

美国卡博特（亲水型）：M-5 美国卡博特（疏水型）：TS720

气相法氧化铝

赢创德固赛：ALU C 美国卡博特：FA100

开口剂

印度莫都：MFIL-300，MP45，AB-MB-09

扩散粉/分散剂/乙撑双硬脂酰胺

日本花王：EB-FF，EB-G 马来西亚KLK：EBS-SF 马来西亚chemplasa：L-205F，L-206F

润滑剂/稳定剂

油酸酰胺：派斯威尔PATHWEL，韩国PMC，CP，禾大VRX，禾大西普ORV

芥酸酰胺：派斯威尔PATHWEL，韩国PMC，E，禾大ER-CH，禾大西普ER

季戊四醇硬脂酸酯PETS：发基FACI（AP），发基FACI（AHS），马来西亚KLK（PETS 3976）

乙撑双油酸酰胺：马来西亚KLK（EBO-SPO），英国禾大（EBO）

硬脂酸钙：意大利发基FACI（S级） 硬脂酸锌：意大利发基FACI（SP级）

硬脂酸镁：意大利发基FACI（S级）

增韧剂

美国杜邦：PTW，N492 新加坡罗门哈斯：EXL2620 法国阿科玛：E920

抗氧化剂

美国巴斯夫：BASF：168，1010，1076，B215

抗静电剂

英国禾大：129V 德国克莱恩：SAS93

德国德克斯荧光颜料

荧光黄：KQ-20 荧光绿：KQ-21 荧光橙黄：KQ-22 荧光橙：KQ-23 荧光橙红：KQ-24

荧光红：KQ-25 荧光鲜红：KQ-26 荧光粉红：KQ-27 荧光品红：KQ-28

荧光蓝：KQ-29 荧光紫：KQ-40

群青蓝

英国泛能拓：5008，5006 印度UPL：UPL3990

酞青颜料

酞青蓝BGS，酞青绿G

德国德克斯Negazin系列高性能有机颜料

耐晒黄，联苯胺黄，永固黄：HR20，HR，H10G，W2R，H3GR，KD227，H3R，HG01，GG，WGR，3GY，H4G，GXS，M2R，H8G，GRK，3GLP

耐晒大红，永固红，宝红，猩红，火红，胭脂红，桃红，金光红：2BSP，2BP，4BP，LCA，EPR，E5D，FPD，BTR，3GD，4RF01，HF8B，4BN，HF4B，HF5C，A3BL，HF6C，5RK，3RK，

RNG，BD，EK，EG，

永固紫：RKS，RKL

酞青蓝：BGP，BRS-A4R

酞青绿：GNFX

橙色：RA，GPL，HL70，L2G，GPS