

SD-M2000A麻醉机

产品名称	SD-M2000A麻醉机
公司名称	天津森迪恒生科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	森迪恒生:
公司地址	天津市华苑产业区榕苑路15号4-B-301 (注册地址)
联系电话	13145395975

产品详情

电源： 电压及频率：AC220V、50Hz 输入功率：50VA

电气安全性：符合GB9706.1—2007《医用电气设备第一部分：安全通用要求》

对 类B型设备的相关要求 噪声：设备在正常工作时噪声不大于65dB (A) 气源：

氧气供气压力：0.32MPa~0.6 MPa 主机部分： 主机结构：不锈钢台面美观耐用，表面方便清洁；超宽容积的抽屉，更多的储物空间；抗静电脚轮带刹车制动系统，移动轻便安全

适用范围：适用于紧闭、半紧闭、半开放吸入式麻醉 工作方式：气动电控

工作模式：压力控制、容量控制、手动控制 双管流量计：

氧气(双管)：0.0L/min~1.0L/min；1.0L/min~10.0L/min 快速供氧： 快速供氧范围25L/min~75L/min

蒸发器： 同品牌高精度蒸发器，安氟醚、异氟醚、七氟醚任选一只 流量、压力、温度自动补偿功能 自锁功能 输出麻醉药物浓度调节范围：异氟醚和安氟醚为0~5%，七氟醚为0~8%，连续可调。

呼吸回路： 一体化设计、集成呼吸回路，减少麻醉药物消耗

回路吸气阻抗、呼气阻抗在30L/min流量下均不大于0.6kPa，更换方便快捷

整体回路采用金属材质，可以耐受134 高温高压消毒 具有自主知识产权(专利证号：ZL2010 2 0301105.8) 回路加热装置(选配) AGSS麻醉废气排放系统(选配) 风箱：

成人、儿童风箱可选一件 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状况，保证安全 麻醉呼吸机：

监测显示：高清晰数码管显示 监测参数：潮气量、呼吸频率、吸呼比、气道压力峰值、

呼吸模式：IPPV、MAN 呼吸频率：2次/分钟~99次/分钟 吸呼比：1:8~5:1，连续可调

潮气量：0.50~1500mL(采用涡轮式流量传感器) 分钟通气量：不小于16L/min 气道峰值压力：0~9.9KPa 安全性能： 麻醉呼吸系统最大安全压力：6KPa

高压限制：当气道压力超过上限设定值时，呼吸机自动进行限制，保证了气道压力不能继续升高，以保证患者的安全。

气源压力不足报警：当供氧压力低于0.2MPa时有高优先级声响报警，持续时间大于7秒，声强大于60dB (A)。

气道压力上限报警：2KPa~6KPa，连续可调；当气道内压力超过预设值时，立即有声音报警和屏幕文字显示，并且由吸气相切换为呼气相。

气道压力下限报警：0KPa~2KPa，连续可调；当气道内压力低于预设值时，延迟4秒~15秒(报警延迟不超过15秒)，有声音报警和屏幕文字显示。

报警静音：报警静音(氧气供应不足报警除外)时间不大于120秒，到时设备自动恢复报警功能。

报警恢复：报警条件消失后，报警装置自动停止报警。