

液体充填机 安徽省液体充填机 中环机械

产品名称	液体充填机 安徽省液体充填机 中环机械
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

ZHX-ZGP全自动针管型笔型瓶灌装上内塞旋盖机

ZHX-ZGP全自动针管型笔型瓶灌装上内塞旋盖机

工作流程：设备集自动上瓶，宿迁液体充填机，灌装，上内塞，旋外盖，废品剔除等功能于一体。通过振动盘理瓶，安徽省液体充填机，然后把瓶子插到杯具，定位灌装，上盖旋盖，再进行立式或卧式贴标。再送出样品。

主要特点：ZHX-ZGP全自动针管型笔型瓶灌装上内塞旋盖机机身采用不锈钢，物料接触部分可以根据客户要求进行选择不同材质，电子元件均用。采用触摸屏执行操作，光眼检测定位，能科学分别出有瓶灌装、无瓶不灌装，有盖旋盖，无盖不工作，贴标等工序。设备具有结构紧凑，操作简便，性能稳定和外形美观等特点。

适用范围：主要适用小剂量的针管型、笔型瓶，试管瓶的包装，特别适合科研部门、校院研发、中西医院、药品企业、保健公司生产的机器。

技术参数：

生产能力：40-80瓶/分钟

灌装范围：5-50mL

灌装精度： $\pm 1\%$

旋盖速度：50-90瓶/分钟

贴标精度： $\pm 1\text{mm}$

贴标速度：30-120P/min

压缩空气：0.6~0.8MPa

外接电源：AC 220V/380V、50Hz

ZHX-SJX全自动尖嘴盖瓶临床生物化学试剂灌装旋盖联动机

ZHX-SJX全自动尖嘴盖瓶临床生物化学试剂灌装旋盖联动机

工作流程：分装前瓶子通过理瓶机在设备输送带上已排列好的直立稳定的小容量玻璃瓶及塑料瓶，然后进行定量灌装，振动盘把尖头盖理好送出了旋盖，先通过预旋，找好位置，然后再用三抓手旋盖头进行精准封盖。

产品特点：ZHX-SJX全自动尖嘴盖瓶临床生物化学试剂灌装旋盖联动机根据物料流动性，可选择陶瓷泵、蠕动泵、柱塞泵等灌装方式。光眼定位，保证包装准确性，物料接触材质采用316L不锈钢材质或级高分子材料。独特的三组精密凸轮驱动的机械手取盖、送盖技术，使设备自动上盖可靠稳定，避免了用瓶口直接勾挂瓶盖的传统方式造成的上盖成功率低、损伤瓶盖等质量缺陷。整机缺瓶不灌装，缺瓶不旋盖，具有自动剔除不合格样品功能。根据产量和容量选择机型，液体充填机，可实现中小体积产品高速度、高精度的自动化生产作业。

适用范围：用于保健产品、化妆品、护肤品、企业、科研机构、高校实验室的、ELISA试剂、酶联试剂、USP试剂、试剂、细胞株等产品灌装。

技术参数：

上瓶方式：人工上瓶或上瓶转盘

灌装容量:1-100ml

生产能力:30-60瓶/分钟

压缩空气:0.4-0.8Mpa

电源:220V , 50HZ(按客户配置)

灌装精度 : 1%

机器重量 : 980kg

设备尺寸 : 2180*1580*1780mm

直线式灌装旋盖机线采用柱塞式定量，集机电、气动于一体，电器和气动元件选用配件，由PLC结合触摸屏（人机界面）控制，设计新颖，结构紧凑，外形美观简洁。具有定量准确，性能稳定可靠，辽源液体充填机，自动化程度高，操作简单，维护方便等特点。

使用范围：广泛应用于各种液体、乳液、调味酱料、粘稠体、膏体、半流体和各种含颗粒物料的灌装。如辣椒酱、蕃茄酱、芝麻酱、花生酱、果酱、糖浆、蜂蜜、果肉饮料以及各类膏状物料。

液体充填机-安徽省液体充填机-中环机械(诚信商家)由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司为客户提供“灌装封尾机,灌装旋盖机,袋式包装机,灌装机,旋盖机,贴标机”等业务，公司拥有“中环”等品牌，专注于灌装机械等行业。，在浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈贤森。