

320C-01A便携式电导率

产品名称	320C-01A便携式电导率
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奥立龙 型号:320C-01A 名称:便携式电导率仪
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

[320C-01A???????](#)

赛默飞世尔科技Orion Star A台式/便携式电导率测量仪可满足不同用户的测量需要。320C-01A 便携式电导率套装大屏幕LCD显示，可让您快捷地得到测量信息。可显示电导率/TDS/盐度/电阻率和温度，以及时间、日期、样品编号、用户编号和校准点等图标，对于测量十分有帮助。稳定性和平均值等功能选项保证在多数场合都能得到精确的测量结果。

Orion奥立龙320C-01A便携式电导率套装的功能特点：操作界面有中文、英文等6种语言供选择。AUTO-READTM功能可将读数锁定，当数据稳定时会显示指示图标。定时读数功能可在设置的间隔时间内自动记录读数。内置海水盐度曲线。TDS测量时可选择线性或ISO/EN 27888曲线。

可保存多至2000组测量数据，符合GLP标准。

可使用USB或RS232接口和附带的数据分析软件来传输数据或更新仪表软件。

台式和便携式仪器均可使用AA电池或电源适配器。台式防护等级IP54，便携式防护等级IP67。

Orion奥立龙320C-01A便携式电导率套装技术参数：

	Star A台式电导率测量仪	Star A便携式电导率测量仪	
电导率	测量范围	0.001 μ S – 3000mS	
	分辨率	较小0.001 μ S或四位有效数字	
	相对精度	读数的0.5%	
	参比温度	5、10、15、20、25	15、20、25
	温度补偿类型	线性（0 – 10.0%/），非线性，超纯水非线性，美国药典纯水限定值	线性（0 – 10.0%/），非线性
	电极常数范围	0.001 – 199.9	

	校准点	较多5点	
	校准编辑功能	有	无
电阻率	2 - 100M		2 -cm
TDS	盐度	类型	实际盐度或海水盐度
		范围	0.01- 80.0ppt NaCl (相对的) ; 0.01 - 42ppt 实际盐度
		范围	0 - 200ppt
数据存储		TDS因数范围	线性0.01 - 10.00
	温度	-5 - 105	0.1
		温度校准功能	有, 1点
数据存储		数量	2000条, 符合GLP标准
		记录类型	手动、自动、定时 (间隔)
			1000条, 符合GLP标准
	记录编辑	单条删除、全部或部分选择性删除	未条删除或全部删除
输入	电导率电极	8针mini DIN接口	
输出		RS232接口, USB接口	
电源	电源适配器	100-240V AC	
	AA电池	4节	

Star A电导率台式及便携式系列订货指南：

310C-01A	台式电导率套装 (适于城市用水/饮用水/环境水/非纯水常规样品检测) A212 电导率台式主机, 电极支架, 电源适配器, 013005MD电导率电极 (K=0.475), 011007电导率标准液1413 μ S (5*60mL)
310C-06A	台式纯水电导率套装 (适于电力/石化/制药/生物/食品等行业纯水检测) A212 电导率台式主机, 电极支架, 电源适配器, 013016MD纯水电导率电极 (带流通池, K=0.1), 011008纯水电导率标准液100 μ S (5*60mL)
320C-01A	便携式电导率套装 (适于城市用水/饮用水/环境水/非纯水常规样品检测) A222 电导率便携主机, 4节AA电池, 013010MD电导率电极 (3米线缆, K=0.475), 01100710电导率标准液1413 μ S 10袋, 911110润洗液10袋, 仪表护套 (带电极固定器), 便携箱
320C-06A	便携式纯水电导率套装 (适于电力/石化/制药/生物/食品等行业纯水检测) A222 电导率便携主机, 4节AA电池, 013016MD纯水电导率电极 (带流通池, K=0.1), 011008纯水电导率标准液100 μ S (5*60mL), STARA-CS便携箱