

江苏全自动胶塞预洗设备 苏州伊诺维特净化科技

产品名称	江苏全自动胶塞预洗设备 苏州伊诺维特净化科技
公司名称	苏州伊诺维特净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州常熟市沙家浜镇白雪新路3号
联系电话	18934551355 18934551355

产品详情

掌握全钢边台规格以前，小编先带大家来了解一下实验台的长度、高度、宽度的定义。长度就是指实验台左右两端的中间间距；宽度就是指从靠着墙的一端到前端开发的中间间距；高度就是指试验橱柜台面到路面的中间的间距。

1、宽度规范

规范全钢边台的宽度为750mm；规范中央台的宽度为1500mm；仪器仪表台的宽度一般为800—1000mm。

2、高度规范

橱柜台面高度一般可用850mm，若试验工作人员身型较高，也可用900mm；相反可用800mm。

针对一些试验工作中，则需要求相对的橱柜台面高度。试验台每面宽度一般可用650mm，若台表面试验设备较多，全自动胶塞预洗设备批发，可适度扩宽，但应利于安全性操作。橱柜台面试剂瓶架的宽度可用200—300mm。因而两面宽度能为1500—1600mm，单双面试验台宽度能为750—850mm。

一、通风系统的分类

1、整体通风

对整体实验室内进行空气流通换气。当有害的气体大面积的产生及扩散到实验室内时，要及时排出室内，同时还需要有新鲜空气进行补充，以免出现负压。把有害的气体的浓度控制在规定的范围内。

2、局部通风

将有害的气体通过通风柜、吸收罩、排气罩等局部通风设备进行局部的通风处理，全自动胶塞预洗设备厂家，不让有害气体扩散到整个房间；还可根据气体浓度的大小选择强制排风。强制排风又称机械排风，利用局部排风把所产生的风压借助通风管道进行整体排放。

二、风量的选择

风量的选择是根据房间排风要求大小来进行的，根据实验室的性质不同对应的标准也是不同的。实验风机的选择主要跟转速/功率/压值等都有关系，风机的压力跟通风系统的阻值有关系，风机的选择也是实验室通风系统中很重要的一部分。

水槽：采用PP材质，模具成型，耐酸碱腐蚀，实验室中央台下托底式安装，美观好用，且利于台面水自然回流；规格由小到大，可根据实际需要选用。

紧急洗眼器：喷淋头，软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，以免冲伤眼睛；防尘盖，江苏全自动胶塞预洗设备，PP材质，使用时自动被水冲开；水流锁定开关，水流开启、锁定功能完成；控水阀，止逆阀，其闭门可自动关闭；主体，加厚铜质；涂层，高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热。

滴水架：有27孔，52孔，104孔等规格。分类根据使用情况可以分为单面滴水架和双面滴水架。根据材质可以分为pp滴水架，理化板滴水架，全自动胶塞预洗设备安装，不锈钢滴水架材质，底部中央设有排水孔；可拆卸式滴水棒，使用方便；安装方式，壁挂式或台式。

江苏全自动胶塞预洗设备-苏州伊诺维特净化科技由苏州伊诺维特净化科技有限公司提供。苏州伊诺维特净化科技有限公司为客户提供“快速烘干胶塞的自动化设备,全自动胶塞预洗设备”等业务，公司拥有“伊诺维特”等品牌，专注于实验设备等行业。，在江苏省苏州常熟市沙家浜镇白雪新路3号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：赵净净。