

espec试验箱 台州espec 科兴达电子

产品名称	espec试验箱 台州espec 科兴达电子
公司名称	苏州科兴达电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区越溪街道东太湖路36号2幢104号厂房2楼D11室
联系电话	13382197957 13382197957

产品详情

氙灯老化试验机特色全光谱氙气灯管，氙弧灯管 尽可能真实地再现了全光谱自然阳光。Q-Lab的灯管为空冷型(非水冷型)，这使其更经济、更、更易维护。灯管寿命为1500小时，每台使用3根灯管。滤光片，选择滤光片可模拟各种环境包括直射阳光及阳光透过玻璃窗射入。Q-Lab滤光片的性能不会随着使用时间的增加而下降，因此，正常运作下不需要更换滤光片。例外的是Window-IR滤光片，其需要定期更换。所有型号的每台都使用三块滤光片。

EDX1800B 是根据多年的RoHS检测技术和经验，研发的第五代产品（代是EDX3000B，第二代是EDX3000C，第三代是EDX2800，第四代是EDX1800），功能更加强大，以的产品配置、功能齐全的测试软件、友好的操作界面来满足RoHS及卤素检测的需要，人性化的设计，espec试验箱，使测试工作更加轻松完成。苏州科兴达电子科技有限公司是销售、维修、服务与一体的高科技公司。地址位于苏州市吴中区，公司主要分为销售部、业务部、工程维修部氙灯耐气候试验箱的维护检查：

- 1、试验箱湿球纱布应定期更换：当测试布表面不干净或变硬，则须更换测试布。测试布约三个月更换一次，espec高低温箱，更换时应用清洁布擦洗测温体，台州espec，更换新的测试布时手应先清洗干净。
- 2、试验箱湿球水位的检查与调整：积水筒位不可过高，espec环境箱，使水溢出，积水筒或过低使湿球测试布吸水不正常，影响湿球的准确性，水位大约保持六分满即可。积水筒水位之调整，可调整积水盒的高低。espec试验箱-台州espec-科兴达电子(查看)由苏州科兴达电子科技有限公司提供。苏州科兴达电子科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！