

乳液灌装机 定量灌装设备 安徽省乳液灌装机

产品名称	乳液灌装机 定量灌装设备 安徽省乳液灌装机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

全自动乳液定量灌装机，菁华油灌装压塞旋盖机，河北旋盖机型号？

全自动乳液定量灌装机，菁华油灌装压塞旋盖机，河北旋盖机型号

ZHJY-50全自动奢谜馥纯菁华油乳液灌装压塞旋盖机

成立于2011年，我司是绿色包装机械绿色品牌制造商，集装生产机器有灌装旋盖机、灌装封尾机、灌装机、灌装生产线、旋盖机、贴标机等配套灌装生产设备。是哥护肤品化妆品产业集群生产帮手、是各药品、食品制造车间包装的伙伴、日用品、生活用品工厂包装的助手，立足客户、放眼世界，脚踏实地的安全生产、工业管理于一体的科技公司，包装机产品覆盖生产系统多个品类。

主要特点：ZHJY-50全自动乳液灌装压塞旋盖机是我公司传统系列液体灌装封口设备，该机四合为一，设计特、动作可靠而且协调、同步性好，既可单机生产，乳液灌装机，又可联入生产线中。采用触摸屏控制，无瓶不灌装，安徽省乳液灌装机，无瓶不打塞，无塞不打盖。具有传动平稳、定位准确，计量准确，操作简单等优点。上内塞、外盖均有磨具校正，对位合格率高。内塞料斗采用单轨道和双轨道送料，根据客户产量而定。

适用范围：适用于食品、护肤品、制药、化工行业及科研域。各种化妆水、消毒液、及糖浆液体、酒

、精油以及各类液体的灌装、压塞及锁（轧）盖。奢谜馥纯菁华油一瓶具有多重功效的美容护理菁华油，添加的精油复合物，强化肌肤自身功能，让肌肤恢复健康亮泽的状态。奢华馥郁的芬芳、柔润顺滑的触感带来绝妙的多重感官享受。主要功效1营造水润剔透的肌肤质感。2调节皮肤系统，提升肌肤防御能力，展现水嫩莹润的光采肌肤。身体保养：沐浴后，取适量菁华油于手掌，涂抹于全身。

技术参数：

装量范围 2-150ML

装量误差 $\pm 1\%$

合格率 99%

生产能力 20-40BMP 60-80BMP

电源 380V/50Hz

功率 2.0 kw

机器净重 900 kg

外形尺寸 2500*1600*1990mm

？ZHR-GW全自动乳液单工位灌装旋盖机

ZHR-GW全自动乳液单工位灌装旋盖机

工作流程：新一代注射式包装设备，通过独特的环形导轨推动活塞工作，计量精度高，灌装范围大。采用旋转不同灌装模式，提高了灌装速度，整机结构紧凑，运行平稳，维护方便，是大、中型企业理想的灌装设备。

主要特点：ZHR-GW全自动乳液单工位灌装旋盖机集光、机、电、气为一体。具有螺杆自动进瓶，瓶自动检测（有瓶灌装，无瓶不灌装，有瓶落外盖，无瓶不落外盖），自动灌装，秦皇岛乳液灌装机，自动落外盖，自动压盖等功能。符合GMP标准。

适用范围：适用于、日化、食品、及特殊行业，是对液体进行灌装的理想设备。该设备主要针对乳液物料而研发的一款包装设备，适合免洁面乳（护肤品）、粉底液（化妆品）、药品（酒精凝胶）日用品（沐浴露）、悬浮液（）乳胶（化工）等产品。

技术参数：

灌装量: 1-150ml

生产能力：1200-2400瓶/分钟

灌装精度: 99%

落盖成品率: 99%

主机功率: 2KW 220V无级变速（380V）

气压：0.6千帕

设备尺寸：2000*1500*2000mm

设备重量：900kg

雅安市全自动旋盖机，眼妆灌装旋盖贴标生产线，卸妆液灌装机厂家

ZHX-DGP全自动眼妆卸妆液瓶灌装旋盖贴标生产线

中环智能坐落于浙江省温州市，2011年成立以来，一直以市场研发和客户营销作为发展源动力，专注品牌建设和设备技术创新。业务主要涉及灌装封尾机和灌装旋盖机、灌装机，专注于护肤品化妆品企业及彩妆公司包装机器生产服务。

主要特点:ZHX-DGP全自动液体瓶灌装旋盖贴标生产线主要构成设备为进瓶机、灌装旋盖机、贴标机、收瓶机。采用触摸屏界面操作，PLC控制系统，采用不锈钢泵或气缸探入式定位灌装。自动震荡理盖，气动直线式定位下盖旋（压）盖。无瓶不灌装、不加内塞、不上外盖。采用蠕动泵或活塞灌装，计量，操作方便，回吸功能无滴漏。上盖定位装置，保证喷头塑料管过长或弯曲时也能准确进入瓶口。光眼检测贴标，有瓶贴标，无瓶不贴标。流水线设计先进，接触物料部分采用不锈钢材料制成，干净卫生，完全按照GMP标准制作。

适用范围：适用于精油、卸妆液、指甲油、香水、精华液、眼霜等日化、护肤品、化妆品、药品行业的产品，。眼妆卸妆液125mL每瓶，质地轻薄，能够有效卸除眼妆和唇妆，温和低刺激。的眼唇卸妆液，不含刺激成分，轻柔卸除防水眼妆和唇妆。含多种植物护肤配方，推荐乳液灌装机厂家，滋润眼周及唇部娇嫩敏感的肌肤。使用方法：旋紧瓶盖，在使用前摇匀。取少量卸妆液（1.5ml）于化妆棉上，敷于眼唇妆上，接着再轻柔抹去彩妆，可将化妆棉折成小角，即可准确卸除眼线。

技术参数：

灌装量:5-150ml

灌装速度: 30-70 瓶/分

灌装头数：1头（可加2或4头）

旋盖头数：1头（可加2或4头）

加盖头数：1头（可加2或4头）

贴标精度：1mm

机器尺寸：6000*2000*2300mm

合格率：99%

电源：380V/220V，50Hz

设备重量：2100kg

总功率：7KW

乳液灌装机-定量灌装设备-安徽省乳液灌装机由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！