

宿迁PCR 胶片厂家

产品名称	宿迁PCR 胶片厂家
公司名称	深圳市星锦雅实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道安良社区福坑路99号
联系电话	13600199128

产品详情

那么，某些医院在使用纸张或PET介质“胶片”后，具体是怎样的一种情形呢？

2014年7月，西南某医院使用了某品牌纸质打印机输出全院的影像。在使用过程中，医现输出影像质量和以前使用的干式激光胶片打印相比相差很大，根本达不到诊断质量要求，无法满足诊断与临床的需求，还大大增加误诊、漏诊率。

2013年1月，西南某医院全院使用纸质打印输出技术，在使用过程中，医现无法用纸质胶片作诊断，即使借助PACS工作站完成诊断后，拿走纸质输出的影像，再转诊到其他医院，也无法被认可，只能再次作检查。时间一长，该院接到了无数次关于不能转诊的投诉.....

纸质和PET介质“胶片”目前存在着太多问题，或许目前，其供应商应该考虑的不是有没有可能占据一席之地，而应该考虑纸质和PET介质“胶片”还能走多远？

(1) 一般特性

PET胶片是乳白色半透明或无色透明的物体，相对密度为1.38，透光率为90%。

PET是一种对O₂透明的中等阻隔材料。系数为50至90 cm³·mm

/(m²·d·MPa)，对CO₂的传输系数为180cm³·mm

/(m²·d·MPa)，PET的吸水率为0.6%，吸水率为大。(2) 机械性能 宠物胶片PET胶片具有与铝箔相当的高拉伸强度，是HDPE胶片的9倍，PC和PA胶片的3倍，并且增强型PET的蠕变小。优异的性能（优于PC和PA），良好的耐磨性和耐摩擦性。

PET的机械性能受温度影响较小。

常用规格：

1、厚度规格：0.18—0.30mm，公差 ± 0.015 mm；厚度0.30 - 0.80mm，公差 $\pm 5\%$ ；

2、大小规格：

(1) 卷状交货，门幅400—900mm，3英寸纸管；厚度0.18-0.24mm可以二次分切小门幅。

(2) 平张交货，一般300*300mm到800*800mm，特规另议。

使用说明

APET胶片出厂时表面达因值在38Dyne或以上（使用舒曼牌达因笔测试），适合UV印刷。胶版印刷建议使用高附着力的UV油墨，如杭华VP系列、东洋FDO系列，最终以测试结果为准。

达因值会随着储存时间、储存环境的变化出现，上机印刷前必须用达因笔先测试达因值是否保持在38Dyne以上，确认后再批量生产。

各生产工序进行堆料操作时，PCR 胶片厂家，松料动作尽可能一次到位，避免多次往复推移胶片（一定不能象松纸一样随意），以减少胶片表面的损伤。

宿迁PCR 胶片厂家由深圳市星锦雅实业有限公司提供。深圳市星锦雅实业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。星锦雅实业——您可信赖的朋友，公司地址：深圳市龙岗区横岗街道安良社区福坑路99号，联系人：黄生。