

# 青龙阀门密封脂80-H-10螺纹密封脂5050#17盎司\罐

产品名称	青龙阀门密封脂80-H-10螺纹密封脂5050#17盎司\罐
公司名称	天厦厦门国际贸易有限公司
价格	1900.00/盒
规格参数	阀门润滑脂:16 阀门清洗液:4 阀门密封脂:16
公司地址	厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）
联系电话	18050107817

## 产品详情

青龙阀门密封脂80-H-10螺纹密封脂5050#17盎司\罐工作原理：高温（一般45-75摄氏度）高压水喷淋清洗；可根据用户要求自定义清洗时间、可进行6次冲洗（预洗1次、碱性清洗剂清洗一次、酸性中和剂清洗一次、漂洗三次）；也可以选择执行清洗次数；仪器配有进水流量控制、喷臂传感器控制系统；仪器纯水进水口，仪器内置纯水增压泵，所以纯水源无需压力；仪器内置97个清洗程序，其中18个固定程序，79个自定义程序（用户可以根据需要自定义79个清洗程序）；仪器标配进口专用清洗剂（瑞士波洱、GSK、辉瑞、拜耳均用此品牌），清洗效果已经过大量实验验证；仪器蠕动泵可根据程序自动泵入一定的清洗剂，也可根据客户需求控制清洗剂的用量。阀门维修方案。

这些功能强大，携带方便，气动润滑枪有70:1比例的空气马达，快速批量泵润滑油密封胶和阀门冲洗。一个特殊的随动板和弹簧保证了正启动。所有单位都配有15,000 psi压力表，压力表后卫，双旋转接头，控制手柄，10英尺，3/8英寸内径高压油脂软管和快接软管年底巨圆头耦合器。这些单位完全自动化，无需手动。

共同特点青龙阀门密封脂80-H-10螺纹密封脂5050#17盎司\罐

交货：1/[B]第二，从真空设备的工作真空度来选择真空度测控范围：[/B]而不是根据使用真空泵或机组的极限真空度来选择，如，系统采用2x旋片泵，其极限真空度可达.5Pa，由于抽气效率的原因，往往用在1Pa以上，所以应该选择.1kPa测量下限即可（下限越低，往往精度要求越高，价格也越高）[B]第三，合理选择测量精度等级和测量分辨率，一般设备选择1.级、.5级就可以了[/B]，但是如果是作为精密真空度测量和控制、计量标准器等等，就要选择.1级、高分辨率的仪表；陶瓷薄膜规（--PS51--ABCD）；[B]对于用来测量管道、容器、散热器、空调冰箱部件密封[/B]等等用途的真空计选型，可以选择..25级精度、但是分辨率为1Pa的高分辨率的仪表如（28--31ap型），性价比极高；另外，还要根据需要测控的泵阀来[B]选择仪器的测控继电器等等控制功能[/B]，好要选择带有真空智能测控功能的仪表[B]（一个继电器就能控制一个启停或开闭的真空度区间[/B]，而不是一个点）。16每行程盎司 PSI等级：8,000  
自吸式：弹簧式从动盘CFM要求：6 所需气压：125至185 PSI的典型压力通过一个10英尺长的软管是150

psi交付： 润滑油密封胶- 8,000 PSI 冲洗阀- 8,000 PSI  
压力表：包括内部泄压阀：无

“欧莱雅一加滑油” - 模型5-70青龙阀门密封脂80-H-10螺纹密封脂5050#17盎司罐

提手使HPLC的输液泵要求输液量恒定平稳；进样系统要求进样便利切换严密；由于液体流动相粘度远远高于气体，为了减低柱压液相色谱的色谱柱一般比较粗，长度也远小于气相色谱柱。HPLC应用非常广泛，几乎遍及定量定性分析的各个领域。使用液相色谱仪时，液体待检测物被注入色谱柱，通过压力在固定相中移动，由于被测物种不同物质与固定相的相互作用不同，不同的物质顺序离开色谱柱，液相色谱仪通过检测器得到不同的峰信号，后通过分析比对这些信号来判断待测物所含有的物质。这个小巧，便携枪非常适合狭小的地方，开销润滑，和周围的场容易运输。封闭的密封罐防止灰尘和异物了。

适用于：5夸脱。/10英镑可以

外形尺寸：25“高×10”宽大约重量：50磅/22.68千克。

“易润滑油” - 模型10-70青龙阀门密封脂80-H-10螺纹密封脂5050#17盎司罐

球童类型R41a制冷剂性质简介R41a是由R32和R125两种工质按5%和5%的质量分数混合而成的HFCs类制冷剂。属近共沸混合物（假共沸），其热力性能接近单工质。同R22相比，R41a的冷凝压力增大近5%，是一种高压制冷剂，需要提高系统耐压强度。由于R41a的高压连接管的螺纹和喇叭口形状、充注制冷剂嘴形状和真空泵连接管均需要改变或更换，维修用测量仪表和定量充注制冷剂设备也专用。R41a力性能与HCFC-22（R22）接近，在小型、中型房间空调器中用得比较多。车的大橡胶轮胎的车轮，保证操作的方便性。封闭的密封罐防止灰尘和异物了。

适用于：5夸脱。/10英镑可以

外形尺寸：43“高×18”宽×28“长大约重量：76磅/英寸34.47公斤。

“易润滑油” - 模型40-70青龙阀门密封脂80-H-10螺纹密封脂5050#17盎司罐

一种实用Q:你们的柜能控温吗？A：不能，控温就不能室内循环了，我们的柜子设计了专门的进风出风口，保证通风能力。对于控温型净气型柜，我司也正在研发当中。Q:你们的柜子材质是什么，防腐蚀吗？A：金属部分为1.2mm镀锌钢板，涂有抗腐蚀涂层，抗腐蚀能力强；过滤器采用聚丙烯（PP）框体，抗腐蚀能力强。Q:大量的化学品操作能用吗？A：一般情况下，几乎99%以上的化学实验室使用我司净气型柜是没有任何问题的，但对于通风柜，由于过滤器的吸附量一定，如果是大量的操作，过滤器的寿命会相应减少，所以需要填写问卷，我司实验室判定过滤器大致寿命，有些操作可结合我司研发的新技术（如冷凝回收装置等）与通风柜有机结合，保证过滤器寿命达到一定程度。的枪用于维修大量的阀门。可逆桶适配器提供不间断的流。小车安装在橡胶轮胎车轮的摆动式保持容器直立在任何时候。封闭的密封罐防止灰尘和异物了。重型插销保持盖子安全。

适用于：5加仑。/40英镑桶

尺寸：37“高×19”宽×24“长大约重量：78磅/英寸35.38千克。

空气/液压润滑枪QS-2000A青龙阀门密封脂80-H-10螺纹密封脂5050#17盎司罐

交货：8盎司/电晕极顶部振打根据清灰理论设计的顶部放电极振打，可采用机械和电磁两种任选方式。D.阴阳两极自由悬吊HHD电收尘器收尘系统和电晕极系统均采用三维悬吊结构，当废气温度过高时，收尘极和电晕极将按三维方向任意膨胀伸展，收尘极系统还特别设计了抗热变钢带约束结构，使得HHD电收尘有较高的抗热变能力，经商业运行表明，HHD电收尘器高耐温可达390℃。E.提高振打加速度改善清

灰效果：收尘极系统清灰好坏直接影响收尘效率，大部分电收器在经过一段时间运行后都表现出效率下降情况，究其根源主要是收尘极板清灰效果差所致，HHD电收尘器利用新撞击理论和实践结果，改传统扁钢撞击杆结构为整体型钢结构，又将收尘极的侧部振打锤结构删繁就简，使掉锤环节减少2/3，实验表明收尘极板面小加速度从22G提高到356G。30-60秒重量：32磅  
润滑油密封胶大小：J, P, CT12  
PSI等级：10,000 外形尺寸：20“HX 11”WX 17“L底漆：自吸式气动/液压 CFM要求：9 气压要求：75 - 100 PSI的压力通过一个6英尺软管在100 PSI交付：润滑油密封胶 - 8,000 PSI 阀冲洗 - 10,000 PSI  
压力表：包括润滑油包装兼容：是 内部泄压青龙阀门密封脂80-H-10螺纹密封脂5050#17盎司\罐

使用方便的Val-tex QS-200介质通过此类阀门时的流动方向发生了变化，因此截止阀的流动阻力较高于其它阀门。常用的截止阀有以下几种：1)角式截止阀；在角式截止阀中，流体只需改变一次方向，以致于通过此阀门的压力降比常规结构的截止阀小。直流式截止阀；在直流式或Y形截止阀中，阀体的流道与主流道成一斜线，这样流动状态的破坏程度比常规截止阀要小，因而通过阀门的压力损失也相应的小了。柱塞式截止阀：这种形式的截止阀是常规截止阀的变型。在该阀门中，阀瓣和阀座通常是基于柱塞原理设计的。0A是一种快速，经济实惠，体积小，坚固耐用的润滑单元。轻巧的QS-2000A是易于携带和泵润滑油密封胶棍，润滑油包和阀门冲洗。本机配有一个六英尺，3/8英寸内径高压胶管，15,000 psi压力表，压力表后卫，双旋转接头，和一个巨大的圆头耦合器。液压泵，只需要定期的维护，并具有内部安全泄压阀设置在约10,000 PSI，以防止过度施压单元。青龙阀门密封脂80-H-10螺纹密封脂5050#17盎司\罐仪器内部使用交流电桥测量温度来减小热电势。定制的、高精度、低温度系数的电阻保证了温度设定点的短期和长期稳定性。因此一旦传感器失灵，恒温槽就跟水槽没有区别，上海知信采用的是进口PT1传感器，拒绝假冒伪劣充斥。后，在噪声方面。先进的滤波技术克服了电源噪声和杂散的电磁和无线电。采用比例积分控制功能来控制供给恒温槽加热器的功率，精密的工厂调试几乎消除了过冲的影响，使得恒温槽能够在到达温度设定点之后迅速达到其高的温度稳定性。

[晋州脚踏注脂枪QS-1800A液压手动注脂枪](#)