

# QTH硫化物含量测定仪 硫化物含量测定仪

产品名称	QTH硫化物含量测定仪 硫化物含量测定仪
公司名称	北京路业通达科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:硫化物含量测定仪 品牌:路业通达 型号:QTH
公司地址	北京市丰台区花乡羊坊村 560号
联系电话	暂无

## 产品详情

类型	硫化物含量测定仪	品牌	路业通达
型号	QTH	测量范围	高度90mm 直径38mm
可测样品状态	标有H2S 100/a	适用范围	钻井液中的可溶性硫化物含量可用本仪器来测定

### 1. 用途及特点

钻井液中的可溶性硫化物含量可用本仪器来测定。可溶性硫化物包括硫化氢 (h<sub>2</sub>s)、硫离子 (s<sup>-2</sup>) 和氢硫根离子 (hs<sup>-</sup>)。在garrett气体分离器中酸化泥浆滤液，使所有的硫化物转变为h<sub>2</sub>s，而被通过样品并发泡的载气所带出。garrett气体分离器把气体从液体中分离出来。销售专员：郭英 电话：010-51267895气流通过一个与硫化氢 (h<sub>2</sub>s) 作用而沿其长度可变黑的dr ä ger管。变黑的长度正比于泥浆滤液中的硫化物总量。用于低浓度范围的dr ä ger管从白色变为棕黑色；用于高浓度范围的dr ä ger管从淡兰色变为烟黑色。通常泥浆中的污染物不会引起这种颜色变化。

### 2. 型号及规格qth

### 3. 主要技术参数

序号	项目	技术指标
1	气体分离体1号室	高度90mm 直径38mm
2	气体分离体2号室	高度90mm 直径30mm
3	气体分离体3号室	高度90mm 直径30mm
4	气体分离体通道	直径2mm
5	用于低浓度范围的dr ä gerh <sub>2</sub> s分析管	标有h <sub>2</sub> s 100/a
6	用于低浓度范围的dr ä gerh <sub>2</sub> s分析管	标有h <sub>2</sub> s 0.2%/a

北京路业通达科技有限公司以诚信为本，严格质量，以科技创新为动力，一切为用户着想，产品远销海外。

我们热忱的欢迎您的来电.....

销售专员:郭英

电话:010—51267895、57218058、57218059

传真：010-60215055