

# 环保医用硅胶O型圈|高透明硅胶SIL密封圈|硅胶圈定制

产品名称	环保医用硅胶O型圈 高透明硅胶SIL密封圈 硅胶圈定制
公司名称	苏州永芯科技有限公司
价格	.24/个
规格参数	品牌:永芯密封 型号:非标 产地:苏州
公司地址	苏州市工业园区科能路80号
联系电话	0512-65952723 15051503097

## 产品详情

环保医用硅胶O型圈|高透明硅胶SIL密封圈|硅胶圈定制

USP医用级FEP密封圈PFA包覆FKM氟胶O型圈，FDA食品级认证橡胶密封圈，GLT低温VITON氟橡胶FKM密封圈，VITON氟胶FKM橡胶密封圈，SIL硅胶FDA认证食品级密封圈，上海密封圈厂家，深圳密封圈厂家，全国密封圈生产厂家

O型圈是流体动力系统中常见的橡胶密封制品，它的机构简单、安装方便、密封效果好，因此应用广泛。

完善的尺寸系列和公差以及外观检验规范。

环保医用硅胶O型圈|高透明硅胶SIL密封圈|硅胶圈定制

(正确选择O型圈的尺寸以及外观质量是保证液压气动系统与原件正常可靠工作的关键)

IS规定的是O型密封圈尺寸系列和公差

IS规定的是O型密封圈外观质量检验规范，欧盟、日本以及美国等先进国家的尺寸系列和公差以及外观检验规范与有很好的一致。

(我司O型密封圈是完全按照标准操作)

我国分别修改和同等采用以上两项制定我国的国家标准GB/Tmdash;2005和GB/Tmdash;2007

如果只是按照上一条确定O型圈的尺寸公差和外观是远远不够考核O型圈的质量要求。

（我司做的都是中高端进口产品，在满足上述基本规格的情况下，各方面化学性能，物理性能都是非常优异的，也可提供物性报告作为保证）

## 二、密封圈的维护

密封圈从包装中取出之后，应小心维护以防在安装之前被损害。应牢记密封唇是极易被损害的，细小的缺口都可能是潜在的泄漏路径。

注：甚至指甲都坑造成细小的缺口

不允许用铁丝或线绳穿挂密封圈，或将密封圈悬挂在钉钩上。否则会导致密封唇变形甚至割口。

密封圈表面应避免接触沙粒、碎片和其他研磨物。

如果有必要清洁密封圈，请联系供应厂家

不允许在密封圈上使用研磨清洁剂，因为研磨清洁剂会磨掉热塑性材料和金属，导致磨损点和密封圈失效。不应使用能导致密封元件和骨架之间的橡胶、热塑性材料、金属材料破坏的溶剂，或导致金属骨架损坏的溶剂。

## 三、密封圈的检验规则

同种规格的密封圈产品以不多于10000件为一批。产品外观质量应逐件进行检验。

产品的尺寸，应按照GB/T 2828 抽样，检查水平S-2，合格质量水平（AQL）为4.0。

耐寒性试验、沉淀试验和金属腐蚀性试验每季度应不少于一次。试验结果如不合格，应对不合格项目进行复验，复验后仍有一件密封圈不合格时，则该批产品为不合格品。

### 形式检验

当有下列情况之一时，应对标准规定的全部项目进行形式检验：

- 新产品定型或产品转厂生产时；
- 正式生产后，如材料，工艺有较大改变可能影响产品性能时；
- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时
- 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时
- 为新车型配套时