

# 自动中药制丸机厂家 三门峡中药制丸机厂家 济南三延

产品名称	自动中药制丸机厂家 三门峡中药制丸机厂家 济南三延
公司名称	济南三延机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市高新东区孙村街道
联系电话	15562668903 15562668903

## 产品详情

中药制丸机的制率更高

随着我国中业的不断发展，中草药越来越受人们的关注，同时人们对的使用量也越来越大，对其药品的制作成果要求和配方要求标准也需要不断的提高。正是适应这种形势的发展，中药制丸机因其率的制药成果倍受人们的喜爱和关注。

我们知道，传统的制法每次只能制作出少量的药丸，并且每制作一次都得重新搭配比例，且其标准也不是很高，更重要的是其制作相对粗糙，药丸成果在外形上也不是很美观，只能是简单成丸而已，而且药丸大小也不是很一致。

但是我们使用中药制丸机完全可以避免这些缺陷，人们在使用中药制丸机加工制作药丸其配药用料更标准，而且一次配方就可以成批量的生产药丸，提升制率。这样制作出药丸更卫生，外形更美观，也有保障。

用酒精点滴药条，家用中药制丸机厂家，制丸刀外侧装有毛刷，可拒绝粘刀现象，酒精装在出条机构的方箱内，通过球阀(应用领域:食品、化工、石油、电力等)调节(adjust)酒精量的大小。多层系列隧道微波干燥灭菌机是通过非热效应杀菌，与常规热力杀菌比较，能在比较低的温度和较短的时间获得所需的消毒效果。大蜜丸蘸蜡机体积小，耗能低，噪音小，操作简单，可靠。搅拌药粉时需注意：中药属无粘性物料，需按比例添加药用辅料，制作药丸时药面的粘性要适中，防止太软或太硬，要搅拌得不粘手即可。小型中药制丸机比目前普通制丸机要快5-10倍，具有直接出条，更有辅助揉药团功能，揉出的药团更有可塑性，解决揉药难问题，制丸更换不同大小药丸模具(称号:工业)更方便，清洗也更简单，三门峡中

药制丸机厂家，整机不锈钢制造(zhì zà o)，药丸成型(Forming)滚轴经进口数控车床加工(Processing)，制成的药丸圆润平滑，每粒药丸质量平均，可以不用再使用(use)抛光(解释:磨擦使物体(如金器)光滑的过程)机，操作简单迅速，保养方便，丸粒大小随用户要求定制皆可。

全自动制丸机操作步骤1、将炼好的药坨均匀地资金投入螺旋推进器的投料口，上料叶片内旋。2、料嵌进旋转的螺旋酸洗槽，机口压挤的药条，小型中药制丸机厂家，引入导轮槽，药条垂入分条器，由双搓轮不断搓丸。蜜丸的做法大部分步骤如下所示所显示：炼蜜 合药 制条 成丸 包装 储存。1、对蜂蜜的选择与提炼是保证蜜丸质量的关键。炼蜜的成效是除去沉渣，损坏水果酵素，微生物，蒸发水分，提升粘性。其方法是：小量生产加工可以用铜火锅或锅直火升温，温火炼；许多生产加工可以用蒸汽夹层锅，释放压力蒸发浓缩锅进行提炼，滤除沉渣。炼蜜的水准分为嫩蜜、炼蜜、老蜜三种。嫩蜜：适合用于多量成品油，粘液质，糖元及动物组织等的制丸。中蜜：适合用于合成纤维质，土豆淀粉及含一部分植物油脂，自动中药制丸机厂家，糖元，一般性制丸。老蜜：适合用于含太多合成纤维质及粘性差的矿物质制丸。2、将已提炼好的炼蜜与颗粒剂按占有率进行混和(颗粒剂与炼蜜的占有率一般为1：1或1：5也是有不足1：1的，要根据特点及季节不一样而异。一般含糖元、植物油脂类的名贵中药材用蜜少。含羧纤维素较多和材料疏松的用蜜量多。夏季用蜜量少，冬季用蜜量多。均匀地结合，做成像面糊样丸块。合药时，蜂蜜一般趁年轻热加上(如含有纤维细胞，环氧树脂胶或挥发性有机物有效成分需待炼蜜稍冷后再加上混和)，充裕和匀，使其内外全部润养，色调一致，硬软适当，能随意捏塑就可以。3、将合好的面糊样软材放置规定时间，使药料与蜂蜜成分混和润养，并导致粘性后就能用全自动制丸机制丸，做出的药粒规格均匀，细颗粒物圆滑、圆滑等。(小量生产加工时可以用大中小型制丸机。)

自动中药制丸机厂家-三门峡中药制丸机厂家-济南三延由济南三延机械有限公司提供。“煎药机,中药煎药机,煎药包装一体机,鲜奶包装机”选择济南三延机械有限公司，公司位于：济南市高新东区孙村街道，多年来，济南三延坚持为客户提供好的服务，联系人：张云豹。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。济南三延期待成为您的长期合作伙伴！