

# 食品中吊白块快速检测仪

产品名称	食品中吊白块快速检测仪
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	5568.00/台
规格参数	参考限量:食品中不得检出 ( 10m 精度误差: ± 3% 线性误差: ± 5‰
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道 交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

## 产品详情

吊白块因在高温下有极强的还原性，使其具有漂白作用，是一种工业用漂白剂。由于这种漂白剂是化学原料，使用后将在食品中残留过高的有害物质，如二氧化硫和甲醛等，这些气体可使人头痛、乏力、食欲差，严重时甚至可导致鼻咽癌等，所以国家严禁将其作为添加剂在食品中使用。

食品中吊白块快速检测仪为集成化食品安全检测分析设备，可快速检测腐米面制品、豆类制品、脱色腌菜等食品中的吊白块含量。食品中的吊白块经过提取，与检测试剂反应生成有色化合物，再利用检测仪测定其吸光度，在一定范围内吸光度与含量成正比。通过检测可确定食品是否符合国家标准或是否为超标毒害食品等。

二、仪器应用：广泛应用于餐饮检测、食药监局、卫生部门、米面制品食品深加工企业、商场超市、质量监督检验、工商管理、各大食品安全监测系统等单位使用。三、功能介绍：1、安卓智能操作系统，采用更加高效和人性化操作，仪器具有网线连接、wifi联网上传、GPRS无线远传功能，快速上传数据。2、一体化便携式快检设备，满足现场及流动检测使用需求，能够在同一软件下实现所有检测项目的检测，并可通过同一窗口直观显示检测结果。3、智能化程度高，仪器具有自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能。4、检测通道：12个检测通道，可以同时测试多个样品，每个样品由程序控制分别独立工作，不会互相干扰。5、显示方式：7英寸液晶触摸屏显示，人性化中文操作界面，读数直观、简单。6、配备新一代嵌入式热敏打印机，可选择手动打印或者自动打印，检测完成可

自动打印检测报告和二维码。7、光源采用进口超高亮发光二极管，高精度、稳定性强、光源可控、可以关掉不使用的光源，功耗更低。8、采用USB2.0接口设计，方便数据的存贮和移动，并可随时与计算机直接相连，并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。9、仪器具有品类多种类样品菜单库，可灵活选择检测样品，不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。10、样品处理简单省力，整体操作快速、安全、便捷。11、仪器具有自身保护功能，可设置用户名及密码，防止非工作人员操作等。12、高灵敏度，高检测精度，高重复性精度，扫描式高精度光学传感器。13、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。14、结果判定线可修改，对照值标定值可保存，断电不丢失数据。

四、主要参数：1、主控芯片采用ARM Cortex-A7，RK3288/4核处理器，主频1.88Ghz，运转速度更快速，稳定性更强。2、显示方式：7英寸液晶触摸屏显示，人性化中文操作界面，读数直观、简单。3、直流12V供电，可连接车载电源，可配6ah大容量充电锂电池，方便户外流动测试。4、双波长冷光源，每个通道均配置405、528nm波长光源，标配先进的光路切换装置，专利光路切换功能可实现多64波长，并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。5、光源亮度自动调节与校准6、智能恒流稳压，光强自动校准，长时间连续工作光源无温漂现象。7、内置新国家限量标准，与所测结果进行现场比对，并持续更新标准。8、不间断进样，连续检测9、样本编号自动累加。10、检测项目可扩充。11、检测结果可批量打印，批量上传。12、检测结果为Excel表格，连接电脑即可拷贝。13、支持U盘存储，标准USB接口，免驱动安装。14、可配置大容量锂电池，固件可升级

五、技术参数：1、参考限量：食品中不得检出（10mg/kg）。

2、精度误差： $\pm 3\%$ 3、线性误差： $\pm 5\%$ 4、稳定性： $\pm 0.001A/hr$ 5、波长准确度： $<2.0nm$ 6、吸光度范围： $0.000\sim 4.000ABS$