

福意联37度恒温箱 玻璃门 2-48每度可调节

产品名称	福意联37度恒温箱 玻璃门 2-48每度可调节
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

福意联的工作作风，勇敢创业执着守业，得以迅速发展。创业至今的福意联，从未停下脚步，为健康事业做一些贡献是我们前行的动力和不懈的追求。他们本着诚实守信的原则，努力的和我们建立了并进长期共赢的合作关系。

自成立以来秉承“德敬人以诚立人”的企业宗旨，恪守“技术创创优服务至诚的经营理念。福意联形成了以”求生存信誉求发展，求效益“的兴企思路，福意联愿与社会各界朋友广泛联系真诚合作共同发展。

福意联福意联37度恒温箱 玻璃门 2-48每度可调节产品参数：低温系列：型号：FYL-YS-50LL
温度：-5 ~10 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL 温度：-12 ~10
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128 温度：-28~-5
外型尺寸：550×560×850mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10
外型尺寸：550×560×850mm

双温区：（可同时实现冷藏和冷冻）型号FYL-YS-7 温度：-18 ~ 10
尺寸：791x483x533mm 型号FYL-YS-95A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x633mm
型号FYL-YS-117A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm

福意联企业度科技投入和资源的配置，使企业的规模不断扩大，技术不断创，不断提；福意联自始至终秉承”以德敬人以诚立人“的宗旨，”创福受众福祉传播立信“的理念，以”心正身正路正“的严格要求自己，时时刻刻传递”正能量正价值正行为“，立足广大用户，面向，以求发展，以信誉占市场。

福意联服务 二、福意联37度恒温箱 玻璃门 2-48每度可调节配送 1、快递送货； 2、物流送货；
3、邮寄送； 4、福意联自行送货；

公司本着“全员，利益共享”的企业目标，致力于建设一个具备团结一致、分工、默契协作、有机互补、交流沟通，出高昂的士气，工作有更率的团队组合；构建一个具备性、思考性与合作性的团队。公司是致力于医用实验室行业的企业，公司汇集了一大人员，销售队伍和服务团队，始终坚持以诚为本，以质为主的宗旨，凭借认真严谨的科研态度，的技术力量，稳健的发展战略，在行业内树立了的基础。尊敬的客户，福意联非常感谢您关注我们的产品。我们将主要采用前3种发货为您派送您中意的商品；北京市区的客户，我们将视您订购商品的具体情况，以上4种送货的任一种为您派送商品。
三、配送范围 如您欲了解更多福意联的相关配送事项，我们将很高兴为您服务！

设有限温，超过温度即自动中断，保实验安全运行不发生意外。数显按键，调节LED面板，使温度在2--48度之间任意调控且恒定。箱部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻，保温性能好等特点。

、水旋塞及玻璃板（管）应保持洁净，发现漏水、漏汽，应及时修理，水位表的照明要保持良好，防止因玻璃板（管）内不干净或照明位置不当，而看不清水位玻璃管水位表在运行中要防止冷水及冷风的侵袭，以免突然冷缩而引起爆裂湿式除尘器运行时，水位表的水面应呈轻微波动如果水面波动不明显或处于静止状态，则表示水位表与除尘器之间水连管通道不畅通，不是水旋塞未开，就是水连管或玻璃板（管）下部堵塞了；如果发现水位表指示的水面高出实际水面，则表示水位表与除尘器之间的汽连管通道不畅通，水位表上部空间的汽压小。于锅内的汽压原因是汽旋塞未全开，或者汽连管或玻璃板（管）上部堵塞了因此，为了防止水位表出现假水位，运行时对水位有怀疑或发现水位不正常时，都应立即冲洗检查冲洗如前述。