

AB胶枪、AB胶管，混合嘴及胶枪。

产品名称	AB胶枪、AB胶管，混合嘴及胶枪。
公司名称	佛山市南海区黄岐环速胶业店
价格	.00/个
规格参数	品牌:环速 型号:121 电源电压:220 (V)
公司地址	佛山市南海区黄岐南村南区六巷2号地下商铺
联系电话	86 0757 81136429

产品详情

品牌	环速	型号	121
电源电压	220 (V)	功率	20 (W)
吐出时间调节	2 (S)	吐出频率	20 (次/分)
最小吐出量	2 (ml)		

手电筒式气动混合枪：

操作简单，能够节省材料同提高生产效率.广泛使用的二液混合材料,适用混合比例1:1 / 2:1
配合双组份50ml储料胶筒使用

用混合比例1:1 / 2:1配合双组份50ml储料胶筒使用；也可配合点胶机操作。

300ml混合气动枪：操作简单，能够节省材料同提高生产效率.广泛使用的300ml单液材料，也可配合点胶机操作

批发ab胶枪（50ml 1：1，2：1通用）

ab自动混合胶枪的特点：

- 1.符合人体工学，操作简单便利
- 2.低单价，不需使用高单价之点胶机器。
- 3.多样产品皆可使用，不必局限于1：1比率的环氧树脂。

胶筒:

50ml胶筒提供以下专属特点:

更强的搅拌器连接--设计能不会有对漏的倾向。

避免混合硬化--在a剂出口及b剂出口中有分隔，能避免混合硬化的情况。

设计适合普遍标准手工和气动力学的ab胶枪。

一 . ab胶特点

1a, b两剂均为100%固成份，粘度在25 时约为1000cps。2、使用比率为1：1。3、各类金属同质或异质互相粘著，及磁铁，陶瓷，石材，硬质pvc，frp等。

二、使用方法：1、分别将a, b剂，涂布于a, b各面后，再贴合。2、 a, b两剂先后涂布于一个粘接面，再贴切合于一粘接面。

a, b两剂分置两桶，藉空气压缩机之压力，经a, b两导管，导入自动混合之胶枪后流出涂布，设法便于作业线上之连续使用。

三、注意事项：1、 a, b二剂均须贮藏在阴凉处，两剂不可同时堆置。2、 a, b二剂如大量混合，会急速固化引起危险，应特别小心。4、使用后，如皮肤沾附本剂，应以肥皂清洗。5、涂布工具或容器不可互混，以免减短本剂使用寿命。注：该产品包装每对毛重?kg，每套1对，将a胶和b胶按1：1配比并搅拌均匀后即可使用，所调配胶水务必在3分钟内用完，以免造成浪费。

其主要是在密封缺氧环境下快速固化形成极高的强度，主要应用于工业生产中的螺丝固定，密封机件组合，管路封闭，轴承固定等，可延长机械寿命，增加操作安全，提高产品品质，耐老化性能能力强，可耐温55度到160度，是一种性能优越的工业胶粘剂。厌氧胶，快速固化，粘接强度高，耐冲击强度高。适用于金属、玻璃、瓷器、铁氧体等硬质材料的自粘和互粘。单组分、无须加热、使用方便。