

# 排空防冻紧急冲淋洗眼器，不锈钢单双口坐式洗眼器

产品名称	排空防冻紧急冲淋洗眼器，不锈钢单双口坐式洗眼器
公司名称	大连傲松实验室设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	类型:紧急喷淋洗眼器 品牌:傲松 型号:2228
公司地址	中国 辽宁 大连市沙河口区 大连市沙河口区西南路872号五洲大厦420室
联系电话	86-0411-86401118 13238099958

## 产品详情

类型	紧急喷淋洗眼器	品牌	傲松
型号	2228	材质	304

性能参数公称压力 密封压力 工作压力喷淋流量l/min 洗眼流量l/min 适用条件 0.4mpa 0.45mpa

0.20~0.40mpa 75.5 11.4 常温纯水或符合卫生标准用水?结构特点1.

采用球阀分别控制冲淋和洗眼。操作方便，启闭迅速，密封可靠。2. 洗眼器的出水流量，由流量调节阀控制，出厂时已调试校正，若使用现场水源工作压力有所变动，可自行调节。3. 进水总阀为特殊三通球阀，通过杠杆，由踏板控制。当人体踏上踏板，进水口自动打开，排水口关闭。当人体离开踏板，进水口自动关闭，排水口开启，管路中的积水自动排空。4. 洗眼管路设有渗水孔，以排空洗眼喷头内残留水，利于管路清洁卫生（洗眼时有一部分水由此孔排入下水管，不影响使用效果）。主要材料304不锈钢?使用方法人体踏上踏板进水总阀开启，开始供水。如需要冲淋时，请向下拉冲淋开关拉手，冲淋阀门开启（开启角度90°），向上推冲淋开关拉手，冲淋阀门关闭。（球阀连杆在球阀上方45°为关闭状态，下方45°为开启状态）；如需要洗眼时，请按顺时针方向推动推板开关，洗眼喷头即出水，按逆时针方向拉回推板，洗眼喷头关闭。洗用完毕后，人体离开踏板，进水总阀自动关闭。?注意事项1.

对于气温寒冷地区环境温度低于0℃时，进水管及进水总阀应有防冻措施;2.

洗用完毕，人体离开踏板，必须15秒后，再关闭冲淋开关或洗眼开关。?维护与保养1. 只允许事故发生时应急使用，平时严禁作淋浴使用。应规定规章制度和巡检，以杜绝违章或作为经常性洗澡、洗手用具，致使产品失灵，导致不应有的事故。2. 每周应进行一次以上的综合检试，以检验装置的可靠性、有效性及排放装置内的积水，以保证事故发生时应急有效使用，可靠地提供人身安全与卫生保护。本产品不是医疗设备，只起应急冲淋和降低有害物质对人体的损害。3.

发生事故时，受害人须根据有害物质的侵害程度进行选择冲淋时间，期间准备应急抢救措施。