

复合式洗眼器，挂壁式洗眼器

产品名称	复合式洗眼器，挂壁式洗眼器
公司名称	大连傲松实验室设备有限公司
价格	1888.00/台
规格参数	类型:复合式洗眼器 品牌:傲松 型号:1119
公司地址	中国 辽宁 大连市沙河口区 大连市沙河口区西南路872号五洲大厦420室
联系电话	86-0411-86401118 13238099958

产品详情

类型	复合式洗眼器	品牌	傲松
型号	1119	材质	304

性能参数公称压力 密封压力 工作压力 洗眼流量l/min 适用条件 0.4mpa 0.45mpa 0.20~0.40mpa 11.4
常温纯水或符合卫生标准用水

主要性能参数的选择是参照美国ansi z358.1—2004标准，考虑到事故发生时减轻有害物质对人体皮肤、眼表层的伤害与刺激而制定的。

?产品的性能特点1. 进水口采用g $\frac{1}{2}$ 球阀控制，操作方便，启闭快速，密封可靠。2. 洗眼喷头: 采用abs材质与铜镶件模铸一体成型制作，内装起泡器，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。3.洗眼管路设有渗水孔，以排空洗眼喷头内残留水，利于管路清洁卫生和防冻（洗眼时有一部分水由此孔排入下水管，不影响使用效果）

?主要材料1.主体部件为优质不锈钢材质，外表面静电喷涂环聚粉末涂料。2.洗眼盆：亮黄色abs工程塑料。

?安装与调试1. 安装前须复验产品型号、合格证、使用说明书、装箱清单。2. 安装位置应距事故易发地15米以内，以跑步速度10秒钟以内能够到达冲洗之处。3. 建议安装洗眼器喷头距地面在838mm ~ 1140mm之间,人眼适宜的高度。4. 底座与主体部分连接：在底座螺纹处缠绕生料带与排水口三通连接旋紧。5. 安装底座：排水口向下，按底座螺丝孔画好打孔位置，再根据墙面等级设置m10膨胀螺丝或地脚螺栓连接牢固。6. 接通进水管、排水管。检查球阀开关是否灵活、到位，有无卡阻现象。

?使用方法按顺时针方向推动推板开关为开启（开启角度90°），喷头即出水；按逆时针方向拉回推板为关闭，喷头停止出水。用后需将防尘盖复位。

?维护与保养1. 只允许事故发生时应急使用，平时严禁作洗浴使用。2. 每周应进行一次以上的综合检试，以检验装置的可靠性、有效性，以保证事故发生时应急有效使用，可靠的提供人身安全与卫生保护。本产品不是医疗设备，只起应急冲洗和降低有害物质对人体的损害。3. 发生事故时，受害人须根据有害物质的侵害程度进行选择冲洗时间。其间准备应急抢救措施。