

输液椅、陪护椅、候诊椅 旭达

产品名称	输液椅、陪护椅、候诊椅 旭达
公司名称	江门市新会区会城旭达家具厂
价格	.00/个
规格参数	型号:XD-900A 品牌:旭达 种类:输液椅
公司地址	中国 广东 江门市 新会区会城镇四联工业区
联系电话	86 750 6499082 13902580065

产品详情

型号	XD-900A	品牌	旭达
种类	输液椅		

输液椅资料说明

尺寸

长x宽x高1020x760x1100mm

打开后尺寸：1700x760x800mm

功能

全拆装，座卧二体位，靠背可0-65度调节（配有机械式靠背角度调节开关）

材质

- 1：椅架：采用高强度碳钢管连接成型。
- 2：座垫、靠背：里面采用高密度海绵。表面采用高级仿皮包裹
- 3：扶手：仿皮包裹或实木
- 4：输液杆：不锈钢输液杆，左右随意安装，高度900mm-1650mm可伸展

5：配杂物篮一个

全不锈钢机场椅

材质说明：必须所有材料使用不锈钢材质，有201#和304#可选

按照款式分类：背靠背机场椅，单人位机场椅，多人位机场椅，加扶手机场椅，无扶手机场椅等。

全不锈钢机场椅的构造：

主要组成部分：不锈钢座板，不锈钢扶手脚，不锈钢横梁，以及不锈钢螺丝配件。

全不锈钢机场椅的做工：

扶手脚：必须采用不锈钢材料，大型模具压成型后抛光（亮光或沙光）

不锈钢座板：一般采用1.5mm或者1.2mm厚度不锈钢板（材质分201#和304#）。如需加皮垫的则加上仿皮或西皮垫。（不疑使用真皮）

不锈钢表面处理有两种：拉丝（沙光）和亮光

使用效果分析：不锈钢本身具有不生锈和不氧化的良好效果，铝合金也不生锈但很容易氧化，冷轧钢板很容易生锈和很容易氧化。在长期使用后不锈钢会慢慢褪色但不会影响使用和美观，铝合金会产生表面氧化严重的会腐蚀衣服，冷轧钢板会产生严重的生锈和氧化必须更换。（户外使用对比：不锈钢日久常新，不受使用时间限制，铝合金一般半三个月至年后开始大面积氧化，冷轧钢板基本一个月要内报废）

相关图片：

不锈钢机场椅图片

一.主要用途

应用于所有户外户内公共场所，例如：机场、（火车站/汽车站/码头）候车厅、医院、诊所、养老院、孤儿院、银行、（证券/股票）交易所、旅馆、酒店、办公室、会议室、娱乐场所、公园、教堂等。

二.产品性能详细说明

尺寸各个制造商的尺寸大体上差不多，

椅面1.5毫米厚度的不锈钢板经过数控冲孔；

工艺流程：表面抛光或拉丝（不锈钢钢体本身有不错的亮度和钢感，具有不生锈不氧化功能一般不喷塑处理）

扶手和脚是整张椅子的支撑点，使用1.5毫米厚度的不锈钢板材经过氩弧焊机械自动焊接成型；保证坚固耐用。

工艺流程：表面抛光或拉丝（不锈钢钢体本身有不错的亮度和钢感，具有不生锈不氧化功能一般不喷塑

处理)

横梁横截面：40 × 80mm，2.0毫米厚度的不锈钢方管；

钢管切割 穿孔--焊接 抛光

三.包装常规产品分3个纸箱包装：椅面，扶手和脚座，横梁；如果中间加茶几或增加扶手的，则需另外一个纸箱包装。

全不锈钢机场椅

材质说明：必须所有材料使用不锈钢材质，有201#和304#可选

按照款式分类：背靠背机场椅，单人位机场椅，多人位机场椅，加扶手机场椅，无扶手机场椅等。

全不锈钢机场椅的构造：

主要组成部分：不锈钢座板，不锈钢扶手脚，不锈钢横梁，以及不锈钢螺丝配件。

全不锈钢机场椅的做工：

扶手脚：必须采用不锈钢材料，大型模具压成型后抛光（亮光或沙光）

不锈钢座板：一般采用1.5mm或者1.2mm厚度不锈钢板（材质分201#和304#）。如需加皮垫的则加上仿皮或西皮垫。（不疑使用真皮）

不锈钢表面处理有两种：拉丝（沙光）和亮光

使用效果分析：不锈钢本身具有不生锈和不氧化的良好效果，铝合金也不生锈但很容易氧化，冷轧钢板很容易生锈和很容易氧化。在长期使用后不锈钢会慢慢褪色但不会影响使用和美观，铝合金会产生表面氧化严重的会腐蚀衣服，冷轧钢板会产生严重的生锈和氧化必须更换。（户外使用对比：不锈钢日久常新，不受使用时间限制，铝合金一般半三个月至年后开始大面积氧化，冷轧钢板基本一个月要内报废）

相关图片：

不锈钢机场椅图片

一.主要用途

应用于所有户外户内公共场所，例如：机场、（火车站/汽车站/码头）候车厅、医院、诊所、养老院、孤儿院、银行、（证券/股票）交易所、旅馆、酒店、办公室、会议室、娱乐场所、公园、教堂等。

二.产品性能详细说明

尺寸各个制造商的尺寸大体上差不多，

椅面1.5毫米厚度的不锈钢板经过数控冲孔；

工艺流程：表面抛光或拉丝（不锈钢钢体本身有不错的亮度和钢感，具有不生锈不氧化功能一般不喷塑处理）

扶手和脚是整张椅子的支撑点，使用1.5毫米厚度的不锈钢板材经过氩弧焊机械自动焊接成型；保证坚固耐用。

工艺流程：表面抛光或拉丝（不锈钢钢体本身有不错的亮度和钢感，具有不生锈不氧化功能一般不喷塑处理）

横梁横截面：40 × 80mm，2.0毫米厚度的不锈钢方管；

钢管切割 穿孔--焊接 抛光

三.包装常规产品分3个纸箱包装：椅面，扶手和脚座，横梁；如果中间加茶几或增加扶手的，则需另外一个纸箱包装。