

# 漳州陶瓷纤维马弗炉

产品名称	漳州陶瓷纤维马弗炉
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	温控:PID智能数显 加热原件:电阻丝 硅碳棒 硅钼棒 产地:郑州
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

## 产品详情

漳州陶瓷纤维马弗炉是实验室、科研单位、生物科技等常用的高温试验设备，主要用于对玻璃、陶瓷、蓝宝石、铜片、纸张、橡胶、建材、医药、磁性材料等的高温烧结、热处理用；河南奥菲达生产销售1200度马弗炉，1400度高温炉，1600度高温炉，1700度高温炉，烘箱等机电产品；

1200度电阻炉参数：

产品型号	AFD-2-1200	AFD-3-1200	AFD-4-1200	AFD-5-1200
工作尺寸（深宽 高）mm	200*120*80	300*200*120	400*250*160	500*300*200
容积（L）	2.88	6.75	16	45
电源工况	单相220v/4kw	单相220v/5kw	单相220v/10kw	三相380v/20kw
安装形式	分体一体可订做	分体一体可订做	分体一体可订做	分体一体可订做
炉膛材料	1200型氧化铝陶瓷纤维			
保温材料	氧化铝陶瓷纤维棉			
加热元件	优质合金电热丝			
测温元件	K型热电偶			
*温度	1200			
常用温度	1100			
温度均匀度	±5			
温控精度	±1			
升温速率	20 /min推荐升温至100度用80-100分钟			
节能效果	保温时仅需40%功率			
壳体结构	双层壳体+底部风机通风制冷（中控隔热强力通风，确保表壳温度不烫手，升降温迅速。）			
炉门结构	内嵌式炉门，平行滑动开门，炉门零磨损			
外观结构	箱式结构，控制电器置于下方			
控制电器	数显PID智能分段仪表+晶闸管可控硅			

安全措施	过流过压保护，接地保护，超温报警保护
选配装置	触摸屏控制，50-100段分段曲线，485转换接口，双回路报警装置，安装台架，坩埚
附加功能	偏差修正，停电记忆，启动温度测量
发货清单	主机一台、坩埚1个、不锈钢坩埚钳1把、高温手套1副、机器说明书1本、温控仪说明书1本、产品合格证保修卡1份、热电偶合格证1份
售后服务	12个月质保（相关易耗品除外）终身保修河南奥菲达提供简单技术电话指导，复杂问题上门指导安装）
使用注意事项	陶瓷纤维马弗炉长期停用后再使用或次使用时，要先进行烘炉。烘炉的时间为炉膛温度200 四小时。200 至600 四小时。使用时，炉内温度不得超过额定温度，以免烧毁加热元件。禁止向炉内灌注液体及易溶解的金属及其他易爆等危险产品，陶瓷纤维马弗炉*在低于*温度50 以下工作，以防影响电炉丝的寿命。
其他	随机2米电源线，需接地线(发货前调试好，接电即可使用)