

求购圆形振动筛粉机 超声波振动筛分机 振动筛 旋振筛 筛分设备

产品名称	求购圆形振动筛粉机 超声波振动筛分机 振动筛 旋振筛 筛分设备
公司名称	河南师范大学(新乡)振动机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:师大振动 型号:S49系列 别名:xzs振动筛
公司地址	建设路河师大院内
联系电话	0373-3383120 15036601357

产品详情

品牌	师大振动	型号	S49系列
别名	xzs振动筛	用途	工业产品筛分
筛面层数	1-5	筛面长度	1920 (mm)
筛孔尺寸	20 (mm)	最大入料粒度	30 (mm)
重量	0.85 (t)	产品类型	全新
功率	0.75--5.5 kw	类型	旋振筛
筛网材料	金属丝编织网	物料运动轨迹	圆振筛

												一层	二层	三层	
s49-400	460	100	460	300	400	500	700	80	400	4-	11	310	620	720	820
s49-600	660	150	530	340	460	500	700	100	475	4-	11	400	620	720	820
s49-800	800	200	680	370	490	610	730	150	630	4-	13	540	710	830	950
s49-1000	960	230	800	420	540	660	780	150	750	4-	13	640	760	880	1000
s49-1200	1160	250	985	560	680	800	920	150	925	4-	13	750	900	1040	1180
s49-1500	1500	250	128	580	740	900	1060	200	1200	4-	17	930	1140	1330	1620
s49-1800	1800	350	190	1090	1250	1410	1570	200	1820	4-	17	1180	1504	1664	1824
s49-2000	2000	350	210	1090	1250	1410	1570	200	2020	4-	17	1360	1514	1674	1834

备注:因物料的差异及筛网目数不同,表中产量供参考。

s49系列旋振筛安装与调试:(一)设备应有稳定的基础。当设备安装于一般地面或水泥基础上时,可以不设置地脚螺栓。当设备安装于钢结构架台之上时,应用螺栓紧固于钢结构体上,而且钢结构架台应有一定强度。~~旋振筛外形需安装一只~~(备注:最好使用电气控制盘),用蛇皮管穿线,将电机接至电源即可,注意电气控制盘应悬挂安装于墙上。(二)设备出厂前已将筛网装妥,使用过程中的筛网更换可自己更换。(三)开机前,应先检查各压紧螺栓的紧固程度,及各料口的位置是否与接料器对正,并观察振动电机是否~~能~~正常转动及弹簧受力有无阻碍,检查各层筛网是否压紧。(四)当旋振筛接入电气控制盘~~之前~~,应首先对电气控制盘进行检查。线路接通后观察振动电机旋转方向是否是顺时针方向,(备注:否则应改变相序)运转是否正常,有无异噪声。(五)调节振动电机上下偏心块的相位角,以适应各种物料筛分情况。

用户购买小提示:旋振筛采制分为普钢、不锈钢、碳钢制作,对于物料的接触有特殊要求需采用全不锈钢。普通型的旋振筛产品多有普钢及不锈钢制造,多用于细粉、微粉、及干、湿等物料的筛分。旋振筛产品可以完全由普通碳钢制造或者由不锈钢制造,但由于成本考虑,多采用筛分体为不锈钢+碳钢底座的解决方案。用户需要根据自已的使用情况来选择自己所需要的材质。