

# FLSPH435CD FLS pH400/900 PEEK本体玻璃泡电极

产品名称	FLSPH435CD FLS pH400/900 PEEK本体玻璃泡电极
公司名称	福州冠信自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FIP 型号:pH400/900 产地:意大利
公司地址	福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球广场25层15室
联系电话	18650358080 18960974015

## 产品详情

### 相关配件信息

附件代码描述材质图片说明

CE5S8 专用电缆5米- 无温度补偿

CE5S7 专用电缆5米- 无温度补偿

pH/ORP电极pH-ORP.400

产品代码描述本体参比溶液传感表面O型圈电缆及附件特别认证

PH410CD双桥复合式pH/参比电极PEEK Polysolve 玻璃膜硅树脂需另购电缆 / CE5S8 FDA, EX

PH435CD双桥复合式pH/参比电极玻璃Polysolve 玻璃膜硅树脂需另购电缆 / CE5S7 FDA, EX

PH910LT双桥复合式pH/参比电极玻璃Polysolve 玻璃膜硅树脂需另购电缆 / CE5S8 FDA

### 应用选型指南

应用PH200C PH222CD PH810CD PH410CD PH435CD PH910LT

实验室/农业养殖

净水/中小设备/泳池等

大中设备/净/污水/弱腐蚀性环境

废水/强腐蚀性环境/高温

高温/生物应用

超纯水应用

浸没式

-安装指南

所有pH/ORP传感器系列都可以进行在线安装。

从DN15至DN100的管道应用都建议使用在线安装。

对于在小型管道中安装，请注意pH玻璃不得接触管道表面。

pH/ORP电极的安装位置与垂直位置之间的夹角大为30°（600电极系列的热插拔式版本除外），请确保传感器与被测溶液充分接触。

电极应当安装在远离添加区的水箱出口以便测量代表性溶液。

传感器应放置在排水液位以下以防止电极干涸（如果使用CN653 TC1，应注意温度传感器触针的定位）。

pH-ORP.400

PH410CD双桥复合式pH/参比电极

PEEK Polysolve 玻璃膜硅树脂需另购电缆 / CE5S8 FDA, EX

PH435CD双桥复合式pH/参比电极

玻璃Polysolve 玻璃膜硅树脂需另购电缆 / CE5S7 FDA, EX

PH910LT双桥复合式pH/参比电极

玻璃Polysolve 玻璃膜硅树脂需另购电缆 / CE5S8 FDA

pH/ORP

适合各种应用的PH/ORP电极