

-20度样品运输冰箱 抽检冷藏箱 接汽车电源

产品名称	-20度样品运输冰箱 抽检冷藏箱 接汽车电源
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

公司介绍 我们一贯秉承”服务客户、服务价值“的服务理念，为客户、便捷、放心的品质服务。福意联公司自成立以来，一贯坚持”诚信铸就品质“，坚持以化、化、规模化经营理念。本公司拥有”勤奋、务实、诚信、“的企业精神和”勤业、敬业、精业、创业“的员工精神。福意联公司始终秉承“以德敬人、以诚立人”的宗旨，“创福受众、福祉传播、立信”的理念，有效利用十几年的行业，整合行业资源，，打造出具有核心竞争力的自主和高素质的服务团队，为广大客户提供合格的产品和便捷的。

当您进入福产品页面的这一刻，相信您已经仔细浏览了我们的产品页面以及相关文章，再此福意联有员工向您表示深深的感谢！感谢您对我们的信任，我们将竭诚为您服务。（请call打给我哦 有活动优惠）

以”自主创，注务实“为宗旨。福意联全体员工将以企业宗旨为行为准则，共同努力，在经济发展的浪潮中，充分保使用福意联产品的用户无后顾之忧。福意联致力于恒温冷藏领域的产品的，综合的技术与，结合卫生行业需求，不断出具有的和嫩低温系列产品，为的健康事业作出应有的贡献。

-20度样品运输冰箱 抽检冷藏箱 接汽车电源产品特征 技术参数：型号：FYL-YS-1028L

外形尺寸：（W×D×H）1265×680×2115mm 内部尺寸：（W×D×H）1160×585×1575mm

额定：50Hz 功率：360W 电压：220V 容 积：1028L 净 重：258kg

温度范围：2-48 每一度恒温调节 恒温：制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱整体恒温

循环：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀 加热：PTC陶瓷加热器

制冷：压缩机制冷（无氟制冷剂）

冷却器：采用除露管+翅片冷凝器，翅片蒸发器，设计合理，有效增大制冷面积，降温速度

安全性：，高低温、温感器故障、断电功能

人性化：宽电压带，温度和湿度双显，箱部具备照明设施

外箱材料：箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和

内箱材料：材质（不同型号内部材质有区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好 箱门密封：密封条

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用双层钢化玻璃，保温效果好，度高 安全锁扣：安全双门锁设计，实现双人双管

配置：产品配置清单1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架10个，5、钥匙2把

可选配件：1.可选配EPS应急电源；2.温度记录功能

注意事项：1、本产品按出库前已严格进行和检验，用户勿调节各种元器件。

2、必须待箱体恒温后，逐渐将储存物品放入箱体。

3、使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。

4、关机时先长按开关机键关闭机器，然后切断电源即可。5、本产品实行三包，交货迅速，洽谈。

6、如遇问题和使用操作问题，请打给我们，会有工程师为您服务。

福意联公司二十一世纪，挑战和机遇并存，我们将以更高的要求来要求自己，使公司更快的发展。竭诚欢迎各位老客户的光临，我们将为你提供你满意的产品和你信赖的服务。福意联公司以良好的信誉报答广大用户对福意联恒温箱的厚爱秉承为了用户满意的理念将不断应用技术工艺积产品成本提。

福意列产品参数：冷藏系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8

外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-YS-88L 温度：2-8

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-100E 温度：2-8

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-828L 温度：2~48

外型尺寸：1265×680×1830mm 型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48

外型尺寸：1265×680×2150mm 恒温系列：型号：FYL-YS-50L 温度：4~48

外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-50LK 温度：4~38

外型尺寸：430×488×535mm 型号：FYL-YS-100L 温度：4~38

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L 温度：4~38

外型尺寸：540×550×840mm 型号：FYL-YS-150L 温度：2~48

外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48

外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48

外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48

外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48

外型尺寸：595×680×1805mm 宽温系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0~100

外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100

外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100

外型尺寸：595×675×1795mm 低温系列：型号：FYL-YS-50LL 温度：-5 ~10

外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL 温度：-12 ~10

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128 温度：-28~-5

外型尺寸：550×560×850mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10

外型尺寸：550×560×850mm 双温区：（可同时实现冷藏和冷冻）型号FYL-YS-7 温度：-18

~10 尺寸：791x483x533mm 型号FYL-YS-95A 温度：-18 ~10

尺寸：791x483x633mm 型号FYL-YS-117A 温度：-18 ~10 尺寸：791x483x733mm

使用注意事项：

1、储存温度要求高的物品时，需要设定好温度参数，且箱内温度达到设定值后才可以放入物品。2、物品的放置要求：物品不能将风扇进出口堵塞，物品与物品之间、物品与恒温箱之间必须有10mm以上的空隙，以利于箱内温度的均匀。

3、设定温度与箱内温度相差大时，则需要时间。一般情况下，可能需要1-2小时温度更为准确。4、产品在设定的恒温中，具备高低温，温感故障等功能；当机器因为长时间开门货自身故障造成温度偏差过大，箱体蜂鸣器鸣响，连续鸣叫，直接按任意键；便于对储存物品实时监控存放物品的安全性。（此功能因为机器系列有不同，请核对好型号及性能，以产品实际情况为准）

目前福意联企业横向发展，纵向前景呈现良好态势。产品延伸区域广泛，并与上千家建立了点对点的供求关系。福意联企业为了迎接时代的变迁和挑战，公司秉承了不断创顾客至上引领时尚，美化生活的经营理念，以顾客需求和为追求目标，与时俱进，不断进步。

个艰难的，但同时也蕴重大历史机遇《工业发展规划(2016—2020年)》指出，未来五年，是落实制造强国战略的关键时期，是实现工业发展的攻坚阶段资源与问题是人类面临的共同挑战，推动增长、实施新政是主要经济体的共同选择鉴于资源能源利用效率也成为衡量制造业竞争力的重要因素，推进发展是竞争力的必然途径发展，能源转型是先需要考虑的问题，能源转型离不开技术推动，而技术本身对社会未来形态的影响以及我们对的态度同样值得关注“ 低碳、。