

碧水源mbr膜 中空纤维帘式超滤膜 MBR膜厂家 现货供应外压式

产品名称	碧水源mbr膜 中空纤维帘式超滤膜 MBR膜厂家 现货供应外压式
公司名称	深圳市恒大兴业环保科技有限公司云南分公司
价格	103.00/平方米
规格参数	品牌:碧水源 规格:35m ² /片 膜通量:18-22LMH
公司地址	云南省昆明高新区海源中路海源财富中心4栋405室
联系电话	0871-65395584 13354656973

产品详情

碧水源mbr膜 中空纤维帘式超滤膜 MBR膜厂家 现货供应外压式

碧水源MBRU膜分离器目前广泛应用于生活污水处理领域，是“节能减排”和“污水资源化”战略的主流技术之一。采用槽式集气脉冲曝气专利技术和三位集水技术，吹扫能耗低，抗污染能力强。膜丝具有独特的梯度网络膜孔结构，抗污染和化学清洗能力强。水利滞留时间小于1h，占地面积小，使用寿命大于5年。广泛应用于昆明工业废水处理、生活污水处理、中水回用等领域。

碧水源MBRU膜生物反应器规格参数:产品名称：碧水源mbr产品型号：CM-III-35膜丝材质：PVDF膜丝孔径：0.4 μm膜片规格：35m²/片膜片规格：30*1250*2000碧水源MBRU膜生物反应器清洗方式：膜组件自清洗膜组件在抽吸7min后，需要停止至少1min来进行自清洗。建议不进行反冲洗 维护清洗每周进行一次恢复清洗，用浓度为300ppm-500ppm的Naocl从2次侧定量通液15~30分，药液量为每单位膜面积2L / m² + 引入配管容量。在实施时，停止曝气。本操作基本上是自动运行。 恢复清洗恢复清洗每3个月或抽吸压超过30KPa时进行，其目的为清除膜片的堵塞物，使膜间压差恢复到初期值的状态。停止曝气，用浓度为3000ppm的Naocl从2次侧定量通液30分钟，药液量为每单位膜面积2L / m² + 引入配管容量。通液完毕后，在该状态下维持30-90分钟。运行时先曝气5min后再进行抽吸 浸没清洗当恢复清洗不能使膜间压差恢复时，将膜组件整体浸入到浓度为3000ppm的Naocl或酸（1-2%的柠檬酸、0.1-0.5N盐酸）的药液进行清洗，浸没时间Naocl为6-24小时，酸为2小时左右。

碧水源MBRU膜生物反应器的产品优势： 容积功率、节能、维护容易

使用PVDF制的中空纤维膜（SADF膜） 适用于生活污水、工业废水，中水回用等领域 高度的透水功能、的耐药性、强度高更多关于MBR膜生物反应器、碧水源MBR膜、中水回用MBR膜、废水处理mbr膜组器、工业废水处理MBR膜等相关知识，可来定咨询商家。