

重庆工业高温箱式马弗炉

产品名称	重庆工业高温箱式马弗炉
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	温控:智能触摸屏 加热原件:硅碳棒 控温精度:1度
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

重庆马弗炉，重庆工业马弗炉，重庆高温马弗炉，重庆箱式炉

高温马弗炉-箱式高温马弗产品简介：

本系列箱式电炉又称实验室电炉或马弗炉，与相应的热电偶和温度控制台配套使用，能在额定温度范围内自动测温控温，适用于大专院校，科研及环保单位的实验室，作分析，测定，金相研究，或工矿企业作高温烧结及金属工件在空气中进行正火，退火，淬火之用。

高温马弗炉是一种通用的加热设备.依据外观形状可分为箱式炉、管式炉。如何的判断高温马弗炉的好坏可以先从了解高温马弗炉开始。可以从他的一些特点来判断一下。

高温马弗炉在中国的通用叫法有以下几种：电炉、电阻炉、茂福炉、马福炉。

高温马弗炉-箱式高温马弗产品特点：

- 1、 炉体、智能控制器分体设计，美观、大方，炉门采用侧开门设计。
- 2、 采用两侧衬板式加热元件，便于更换炉丝，采用进口***温发热体，抗氧化性能更加好，大大增加使用寿命。
- 3、 采用陶瓷纤维绝热，大幅度的提高了升温速度，并减少了热能消耗，与传统的马弗炉相比重量减轻1/2,升温速度提高1倍，大大节约能源，寿命提高3.5倍；保温效果好，炉外表温度低
- 4、 采用进口温控仪表，*数字显示，数字设定温度，智能控制输出，可减少视读和人为操作误差，大大提高工作效率。
- 5、 设有多种保护装置，提高了安全性及可靠性

- 6、独立控制系统，方便维修更换
- 7、炉体上开有排气孔（可根据用户要求增设气体保护进、排气空）
- 8、可根据用户需要定做其他规格产品.各种非标管式炉、井式炉、箱式炉

高温马弗炉-箱式高温马弗使用注意事项：

高温马弗炉的使用的更长久就需要掌握好其正确的使用方法，操作这个的师傅懂得高温电炉在改动接法时不用装配硅碳棒，只需改动接法，而且改动接法后，运用高温马弗炉时要留意迟缓调理加热功率调理钮，加热电流值不得超越额外值。仪器应放在枯燥通风、无腐蚀性气体 小型混合机的位置，任务环境温度为10—50℃，湿度不大于85%。为确保测量***，每年使用直流电位差计校正xmt型温度控制仪的测温表，以防引发较大误差。低温箱式电炉活期检验各局部热线有否松动，交流接触器的触头能否良好，显示毛病应及时修复。

硅碳棒型炉子，发现硅碳棒损坏后，应改换规格相反而且电阻值相近的新硅碳棒。改换时先卸下两端维护罩与硅碳棒夹头，接着取出已损坏的硅碳棒，由于硅碳棒易断，装置时须小心，两端露炉壳内部分应相等，夹头必需紧固，使之与硅碳棒接触良好。

假如夹头有严重氧化时应换新的。硅碳棒两端装置孔处的隙缝使用石棉绳梗塞。实验电炉的炉温不得超越任务温度。硅碳V型混合机棒在温度下允许陆续任务4小时。在电炉运用十分长时刻后，如发顺时针方向调理加热功率调理钮至地位，加热电流仍上不去。间隔小型贴标机额外值较远，达不到所需的加热功率，解释硅碳棒已老化。