

物证保管设备门体使用透明玻璃包含电气控制系统、制冷系统、制热系统、显示屏

产品名称	物证保管设备门体使用透明玻璃包含电气控制系统、制冷系统、制热系统、显示屏
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

公司介绍 福意联产品被广泛应用于院卫生生物制药校恒温冷藏室等行业。以较强的性价比优势逐渐赢得了市场的。同时根据客户需求设计其它非标温设备。在市场经济腾飞的，我们将凭着不懈的拼搏和开拓精神为恒温低温应用行业的兴盛做出著的贡献。福意联公司始终秉承“以德敬人、以诚立人”的宗旨，“创福受众、福祉传播、立信”的理念，有效利用十几年的行业，整合行业资源，，打造出具有核心竞争力的自主和高素质的服务团队，为广大客户提供合格的产品和便捷的。

当您进入福产品页面的这一刻，相信您已经仔细浏览了我们的产品页面以及相关文章，再此福意联有员工向您表示深深的感谢！感谢您对我们的信任，我们将竭诚为您服务。（请call打给我哦 有活动优惠）

福意联公司的规模和产品种类在日益扩展，我们仍将一如既往地秉承”以德为先，以德为上，注技术、科研服务“的宗旨，力求在代理仪器、产品的同时，将和的技术推荐到用户，为广大客户提供包括技术、产品选配、培训及的服务。物保管设备门体使用玻璃包含电气控制、制冷、制热、显示屏产品特征

技术参数：型号：FYL-YS-1028L 外形尺寸：（W×D×H）1265×680×2115mm

内部尺寸：（W×D×H）1160×585×1575mm 额定：50Hz 功率：360W 电压：220V

容积：1028L 净重：258kg 温度范围：2-48 每一度恒温调节

恒温：制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱整体恒温

循环：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀 加热：PTC陶瓷加热器

制冷：压缩机制冷（无氟制冷剂）

冷却器：采用除露管+翅片冷凝器，翅片蒸发器，设计合理，有效增大制冷面积，降温速度

安全性：，高低温、温感器感器故障、断电功能

人性化：宽电压带，温度和湿度双显，箱部具备照明设施

外箱材料：箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和

内箱材料：材质（不同型号内部材质有区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好 箱门密封：密封条

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用双层面钢化玻璃，保温效果好，度高 安全锁扣：安全双门锁设计，实现双人双管

配置：产品配置清单1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架10个，5、钥匙2把

可选配件：1.可选配EPS应急电源；2.度记录功能

注意事项：1、本产品按出库前已严格进行和检验，用户勿调节各种元器件。

2、必须待箱体恒温后，逐渐将储存物品放入箱体。

3、使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。

4、关机时先长摁开关机键关闭机器，然后切断电源即可。5、本产品实行三包，交货迅速，洽谈。

6、如遇问题和使用操作问题，请打给我们，会有工程师为您服务。

我们将满怀感激继续更多更好的产品和提供的服务来报答客户对我们的信赖。福意联公司“与时俱进，开拓创”是公司始终的发展目标，“追求，奉献社会”是公司良好的追求。欢迎老客户常来常往，更欢迎客户先走三家，再到“北京”。福意列产品参数：冷藏系列：型号：FYL-YS-66L

温度：2-8 外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-YS-88L

温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-100E

温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-828L

温度：2~48 外型尺寸：1265×680×1830mm 型号：FYL-YS-1028L

温度：2~48 外型尺寸：1265×680×2150mm 恒温系列：型号：FYL-YS-50L

温度：4~48 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-50LK

温度：4~38 外型尺寸：430×488×535mm 型号：FYL-YS-100L

温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L

温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm 型号：FYL-YS-150L

温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L

温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L

温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L

温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L

温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm 宽温系列：型号：FYL-YS-151L

温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L

温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L

温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm 低温系列：型号：FYL-YS-50LL

温度：-5 ~-10 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL 温度：-12 ~-10

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128 温度：-28~-5

外型尺寸：550×560×850mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10

外型尺寸：550×560×850mm 双温区：（可同时实现冷藏和冷冻）型号FYL-YS-7 温度：-18

~10 尺寸：791x483x533mm 型号FYL-YS-95A 温度：-18 ~10

尺寸：791x483x633mm 型号FYL-YS-117A 温度：-18 ~10 尺寸：791x483x733mm

使用注意事项：

1、储存温度要求高的物品时，需要设定好温度参数，且箱内温度达到设定值后才可以放入物品。2、物品的放置要求：物品不能将风扇进出口堵塞，物品与物品之间、物品与恒温箱之间必须有10mm以上的空隙，以利于箱内温度的均匀。

3、设定温度与箱内温度相差大时，则需要时间。一般情况下，可能需要1-2小时温度更为准确。4、产品在设定的恒温中，具备高低温，温感故障等功能；当机器因为长时间开门货自身故障造成温度偏差过大，箱体蜂鸣器鸣响，连续鸣叫，直接按任意键；便于对储存物品实时监控存放物品的安全性。（此功能因为机器系列有不同，请核对好型号及性能，以产品实际情况为准）

福意联公司 (Fuyilian) 将以优异的、合理的价格、及时的供货、贴心的服务与您携手并进，凭借我们的资源和技术以及拥有的，能够广大客户的要求，能够服务于广大群众。同时，我们也希望能够与您的企业互相交流，互促发展，共同开创企业的明天。

可能面临关键零部件短缺的问题可能会发现难以组装数码相机需的零件总体而言，受影的经济体将是欧盟（机械、汽车和化工，156亿美元）、（机械、汽车和精密仪器，58亿美元）、（机械和汽车，52亿美元）、（机械和通信设备，38亿美元）、（通信设备，23亿美元）前15个受影响的经济体报告指出，尽管新型冠状疫情对产能的影响仍存在不确定性，统计数据显示，的产能将大幅下滑疫情对价值链的影响将在未来几个月更加清晰疫情对影响的评估可能会。