

济南雾化空气消毒机

产品名称	济南雾化空气消毒机
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	消杀面积:300-500m ²
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

气溶胶空气消毒机使用时的注意事项：1、不能超空间范围使用。本机适用于病房体积 60m³空间范围的空气消毒；2、注意房间的密闭性。消毒时应关闭门窗，保持房间有良好的密闭性，严禁无关人员进入，尽可能减少室内人员数量，以确保消毒效果；3、注意室内物体表面卫生。本机仅对空气有效，对物体表面无消毒效果。如果室内物体表面有较多的灰尘，消毒机工作时将产生二次扬尘，造成空气微生物持续污染，终导致在规定时间内消毒失败，这也是有的环境正常消毒后不合格或消毒过程中不减少反而增加的原因所在。因此，消毒前应对地面、墙面下半部及室内各种物体表面行清洁消毒，并每月对墙面及*全部清洁消毒1~2次，且室内不宜悬挂窗帘等易吸尘、易扬尘的物品；4、消毒开机时间的选择：预防性消毒：每天定时消毒2次，每次开机60~120min；动态消毒：目的是控制和减少人员活动过程中对环境空气的二次污染。一般在人员活动高峰期进行，如更换清洁床单位、会诊查房等。每次消毒结束作好相应记录。气溶胶空气消毒机每天使用气溶胶空气消毒机对场所进行消毒，可以有效防止和病毒的传播，有效降低空气浮尘，净化空气。

1、所有消毒液均可使用。用的多是双氧水。不伤人不伤物；2、消毒无死角消杀速度快，20m²/350ml/min超大出雾量；3、推拉式万向轮方便移动，可杀死空气中99.8%以上有害病毒；4、消杀完毕，通风20分钟即可；5、自助升降，可以满足不同场所的使用。气溶胶空气消毒机与空气净化消毒机技术对比:空气消毒机，市场上也叫“空气净化消毒机或空气消毒器”，主要是采用紫外线、臭氧、光催化、等离子、负离子等技术及多种技术相结合，来达到消灭空气病毒的作用。空气消毒机侧重于“消毒”是指用物理或化学的方法，或杀灭外环境中或传播媒介中，除芽孢以外的所有病原体以及其他有害微生物，或使消毒对象达到无害化的一种处理方法。气溶胶空气消毒机侧重于“净化”是指使用某些材料，通过物理的方法对空进行除尘、达到使空气洁净的目的;不但要防止有生命的微粒对内或对外的污染，还要控制无生命微粒的对内污染。气溶胶空气消毒机原理：气溶胶空气消毒机采用电动装置将超声雾化后的微米级干雾。生产工艺：电子产品属于技术密集型产品，组装工作是由多种基本技术构成的，如元器件的筛选与引线成型技术;线材加工处理技术;焊接技术;安装技术;质量检验技术等。整机联装包括机械和电气的两大部分工作，具体包括将零部、整件(如各机电原件、印制电路板、底座、面板以及在它们上面的原件)按照设计要求，安装在不同的位置上，组合成一个整体，完成一个具有一定功能的完整机器，以便进行调整和测试。气溶胶空气消毒机使用方法：1、打开蓝色注水口，加注浓度为3%的过氧化氢消毒液，根据大致所要消杀的面积，每500ml大约可以消杀50平米。消毒箱消毒液的容量为30L，可以根据需求适量加入。2、接通电源，电源为220V普通电源。3、按升降按钮，调节喷雾管的高度。4、按下启动开关，即可正常工作。消杀完成后关闭机器，切断电源即可，剩余消毒液可供下次消杀继续使用。我们公司经营方针“质量为先，用户至上”同步发展，满足用户需求。热诚欢迎广大客户惠顾，携手合作，促进商业发展共同繁荣。